

م 200X200 ن ط 40 ربتخم لل يودي يكي لورديه ي رارج سب كم راهنلا عحتف م 300 طغض لالكساب اجيم 10 نيخست ةدضنم ر:رصنعلال م قر XP48



ةمدقم

دضانم عم ن ط 40 يودي يكي لورديه ي رارج سب كم
، لالكساب اجيم 10 طغض ، م 200x200 نيخست
، قيحاسم لاطغض ل يلاثم . م 300 راهن عحتف و
ةب كم ل داوم ل بلصت و ، تارم ي لوبل ل ي كشت
ل م كتم م ي م ص ت . ةي وئ م ة ج رد 300 ي تح
ة ق س ت م ج ئ ات ن ل ر ب ت خ م ل ل

دي زم ل فرعا

قي س ط ل ل	فصولا	ةي سي ئر ل ةئاف ل
تحت و XRF ةي فاي ط م تان ي ر عي ر صحت FTIR	ل ل رم ي لوبل ل تاب ي ح و ةي و ل و ي ج ل تان ي ع ل و ا ن د ا ع م ل ق ي ح ا س م ط غ ض ي ع ش ا ل ا ب ق ل ا ت ل ة ي فاي ط م ل ة ب و ل ط م ة ي و ت س م ح ط س ا ت ا د ة ب ل ص ص ا ر ق ا ة ق و ت و م ل ا ر م ح ل ا ت ح ت ة ع ش ا ل ا و ا ة ي ن ي س ل ا	ة في ت ك ا ص ا ر ق ا ل ل ا ك س ا ب ا ج ي م 10 ي ح ط س ل ا ط غ ض ل ا ج ت ن ي د و ج ن س ح ت و ة ي فاي ط ل ت ا ل خ ا د ت ل ل م ن ل ل ل ق ت ة م ع ا ن و ف ش ك ل ل ا
تحت ةي س د ن ه ل ن ئ ا د ل ل ل ي ك ش ت ا د ا ل ا ة ي ل ا ع	ل ل د ي م ا ي ل و ب ل ل و PEEK و PTFE ل ن ل ة ر ا ر ح ل ا ة ي ل ا ع ت ا ر م ي ل و ب ل ل ا ط غ ض ي و ن خ س ي ق ا ط ن ي ل ع ج ا ت ن ا ل ا و ا ي ل و ا ل ا ج د ا م ن ل ل ة ي ن ا ه ن ة ب ش ل ا ك ش ا و ا ص ا ر ق ا و ا ح ا و ل ا ر ي ع ي	ة و ق ل ل ا و ة ي و ئ م ة ج رد 300 ي تح د ج و م ل ا ن ي خ س ت ل ا ع ن م ي ت ا ت و ا ف ت ت ا ذ ا ر ج ا ن م ض ي و ي ر ا ر ح ل ا ر و ه د ت ل ا ة ق س ت م ل ا ص خ ف ن م ي ل ج ا د ا ه ا و ة م ك م
ل ر ا ه ل ل و ت ا ي ر ا ط ب ل ا ت ح ب ة ب ل ص ل ا	ب ا ط ا ل ل ة ب ك ر م ل ا د ا و م ل ا و ، ة ب ل ص ل ل ل ر ا ه ل ل ا ت ا ق ب ط ف ت ك ي و ح ص ي ط غ ض و ة ر ا ح ة ج رد ت ح ت ت ا ق ب ط ل ا ة د د ع ت م ا ي ا ل خ ل ا ت ا س د ك م و ، ة ي ن ا ب ر ه ل ل ا ن ي م و ك م	ي ر ا ر ح ل ا ع ي ز و ت ل ا و ط غ ض ل ل ق ي ق ي د ل ا ط ي م ت ل ا ع ن م ي ل ت ا م ت م ا ي ا ل خ ج ت ن ي ا م ، ر ي ش ق ت ل و ت ا ق ب ط ل ا ق س ت م ل ا ا د ا ل ا ة ي ل ا ع
د د ع ت م ك ي م ا ر ي س ل ا ت ا ف ت ك م ة ز ه ج ا و (MLCC) ت ا ق ب ط ل ا ر ا ع ش س ت ا ل ا	ة ي ن ا ب ر ه ل ل ا ب ا ط ا ل ا و ن و ج ع م و ك ي م ا ر ي س ل ا ط ي ر ش ن م ة ب و ا ن ت م ت ا ق ب ط ط غ ض ي ت ا ن و ك م ل ا ج ا ت ن ا ل ا ي ر و ر ض ر م ا و ه و ، د ي ب ل ت ل ل ل ب ق ة ج د م ت ا س د ك م ي ف ة ر ع ص م ل ا ة ي ن و ر ت ك ل ل ا	د ج و م ة ق ب ط ك م س م 200x200 ر ب ق ق س ت م ل ا ط غ ض ل ا ع ن م ي م ع س ل ا ت ا ف ا ل ت ح ا و ة ر ي ص ق ل ا ر ئ ا و د ل ا ع ن م ي ا م
د ا و م ل ا و ن و ب ر ك ل ا ف ا ي ل ا ب ل ص ت ة ب ك ر م ل ا	ت ح ت ج ن ت ا ر ل ا ة م ط ن ا و ب ي ر ش ت ل ا ة ق ب س م ل ا ن و ب ر ك ل ا ف ا ي ل ا ة ش م ق ا ح ص ي ن ز و ل ا ة ي ف ي خ و ة و ق ل ل ا ة ي ل ا ع ا و ل ا ع ي ن ص ل ن ي ن م ا ز ت م ل ا ط غ ض ل ا و ر ا ر ح ل ا	ق ف د ت ي ل ا ع ل ا ط غ ض ل ا و ة ر ي ب ك ل ا د ض ن م ل ا ع ا س م ز ز ع ت ة ي ف ي ح ص ة د و ج ق ق ي ا م م ، ت ا ع ا ر ف ل ا ة ل ا ز ا و ل م ا ك ل ا ج ن ت ا ر ل ا ة ي ن ا ص ل ف ا ة ج رد ل ل ن م ة ب ك ر م
ت ح ب ل ق ي ح ا س م ل ا ط غ ض ة د ي ج ل ا د ا و م ل ا ر ي و ط ت و	م ا س ج ا ي ف ة ي ب ي ر ج ت ل ا ت ي م ر ي س ل ا و ا ك ي م ا ر ي س ل ا و ا ن د ا ع م ل ا ق ي ح ا س م ط غ ض ي ة ن ي ب ل ا و ة ي ك ي ن ا ك ي م ل ا ص ئ ا ص خ ل ا و د ي ب ل ت ل ل ا ة ي ل ب ا ق م ي ق ت ل ا ر ص خ ة ي ر ه ج م	ص ح ف ة ر ي ع ت م ل ا ة ر ا ر ح ل ا ة ج رد و ة و ق ل ل ا ت ا د ا د ع ا م ع د ت ة ي ل م ع ل ل ن ي ن س ح ت و ع ي ر س ل ا ت ا ب ي ك ر ت ل ا
ا ح ي ف ص ت ل و ق ص ل ا ل ا ب ط ب ر ي	م ا ل ا ف ا ح ي ف ص ت و ا ، ن د ع م ل ا ب ك ي م ا ر ي س ل ا و ا ، ك ي ت س ا ل ا ب ل ا ب ن د ع م ل ا ط ب ر ي ة ر ا ر ح ل ا ب ط ش ن ت ت ا ق ص ا ل م ا د خ ت س ا ب ر م ي ل و ب ل ا	ت ا ع ا ر ف ل ا ن ي ي و ا س ت م ل ا ط غ ض ل ا و د ض ن م ل ا ة ر ا ح ة ج رد ع ن م ت ر ب ع ا د ح و م و ا ي و ق ا ق ا ص ت ل ا ن م ص ت و ط ب ر ل ا ط ي ف ة ر ي ب ك ل ا ع ا س م ل ا ت ا ذ ت ا ع ي م ج ت ل ا
ة ق ي ق ر ل ا ة ي ش ع ا ل ا ع ي ن ص ت ة ي ش ع ا ل ا و	ة ق ي ق ر ل ا ة ب ك ر م ل ا د ا و م ل ا ت ا ق ب ط و ا ة ي ش ع ا ل ا و ا ر م ي ل و ب ل ا م ا ل ا ف ا ط غ ض ي ة ق ي ق ي د ح ط س ة ق د و ك م س ق ي ق ح ت	ل ل ل ل ل ن م ح ي ف ص ت ة ز ه ج ا م 300 ر ا ه ن ل ا ع ح ت ف ب ع و ت س ت ق ي س ن س ت ب ة ر م ت س م ل ا م ا ل ف ا ل ا ة ج ل ا ع م ح ي ت ي ا م ، ة ح و ل ل ا و ل و ا ط

ة م ل ع م ل ا	ت ا ف ص ا و م ل ا
ل ي د و م ل ا	XP48
ل ك ي ه ل ا ع و ن	م ا ع م ج م س ب ك م ل ا و ة ح ص م ل ا ل م ا ك ت م ي ب ت ك م
ع ف د ل ا ة ق ي ر ط	ي و د ي ي ك ي ل و ر د ي ه
ة و ق ل ا ق ا ط ن	ن ط 0 - 40
ي ص ق ا ل ا ي ح ط س ل ا ط غ ض ل ا	(ر ا ب 100 ي ل ا و ج) ل ل ا ك س ا ب ا ج ي م 10 ≤
د ض ن م ل ا م ج ح	200 × 200 م م (د ض ن م)

معمل عمل	تفاصيل اوامرا
راهنال عحتف	300 م
عرارال عرد قاطن	ة وئم عرد ± 1 ة قد ، ة وئم عرد 0 - 300
نخستال ةوق	(لقستم قطانملا جودزم مكحت) طاو 2000
دربتال ةقيرط	عجم ة ةئام دربت ةئاد
ةاطال رصم	(رئم 20 عطاق بلطتي ، رئم 18 ~ بحسي تلوف 110 ؛ رئم 50 ، تلوف 220 ددرتم رئم / زتره 60 ، تلوف 110 ددرتم رئم)
نزولا	مك 230
ةببرقتال داعبالا	م 950 × 525 × 600 (قمع×عرض×عافترا)