

# يودي لاي ربت خمل ايكلي لوردي هلا تابي بحل سب كم

## يربت خمل ايكلي لوردي هلا

PCMP: رصن عل مقرر



### ةمدقم

KINTEK سب كم عم ربت خمل اءافك زرع  
ةعانم و ءمدم - ءق قلدل ايكلي لوردي هلا  
لولح . في في طلل ليلحت لل ءيلا ثم و برست لل  
ةحاتم ءصصم

ديزل افرع

| رارط<br>راهل           | PCMP-2T                                                 | PCMP-5T                                                 | PCMP-12T                                         | PCMP-15T                                         | PCMP-24T                                         | PCMP-30T                                              | PCMP-40T                                                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| قاطن<br>طغصل           | 0-2T<br>(25MPa)                                         | 0-5T (0-<br>31.4MPa)                                    | 0-12T (0-30MPa)                                  | 0-15T (0-30MPa)                                  | 0-24T (0-34MPa)                                  | 0-30 اءم (0-31.5<br>الءساب)                           | 0-40T(0-<br>30MPa)                                              |
| رطق<br>سب كم ل         | Φ32 مم (د)                                              | Φ45 مم (د)                                              | Φ70 مم (د)                                       | Φ80 مم (د)                                       | Φ95 مم (د)                                       | Φ110 مم (د)                                           | Φ130 مم (د)                                                     |
| ل كم ل<br>ل م اءم      | ءءو ال<br>ةعانم ءلصو<br>برست لل<br>ل ل ل<br>برست<br>ل ل | ءءو ال<br>ةعانم ءلصو<br>برست لل<br>ل ل ل<br>برست<br>ل ل | ةعانم ءلصو ءءو مءم<br>برست ل ل ل<br>ل ل ل<br>ل ل | ةعانم ءلصو ءءو مءم<br>برست ل ل ل<br>ل ل ل<br>ل ل | ةعانم ءلصو ءءو مءم<br>برست ل ل ل<br>ل ل ل<br>ل ل | ةعانم ءلصو ءءو ال<br>برست ل ل<br>ل ل ل<br>ل ل         | ءءو ال<br>ةعانم ءلصو<br>برست لل<br>ل ل ل<br>ل ل<br>برست<br>ل ل  |
| س اءم<br>طغصل          | ضرع<br>طغصل<br>ءءو<br>طغصل                              | ضرع<br>طغصل<br>ءءو<br>طغصل                              | طغصل ءءو طغصل ضرع                                | طغصل ءءو طغصل ضرع                                | طغصل ءءو طغصل ضرع                                | طغصل ءءو طغصل ضرع                                     | طغصل<br>ءءو<br>طغصل                                             |
| طغصل<br>ل ل<br>(T)     | 30 مم                                                   | 30 مم                                                   | 30 مم                                            | 30 مم                                            | 30 مم                                            | 40 مم                                                 | 50 مم                                                           |
| ءابء<br>طغصل           | ≤1MPa/10<br>ءق قء                                       | ≤1MPa/10<br>ءق قء                                       | ≤1MPa/10<br>ءق قء                                | ≤1MPa/10<br>ءق قء                                | ≤1MPa/10<br>ءق قء                                | ≤1MPa/10<br>ءق قء                                     | ≤1MPa/10<br>ءق قء                                               |
| رطق<br>ءل واط<br>ل مءل | Φ50 مم (D)                                              | Φ80 مم (D)                                              | Φ80 مم (D)                                       | Φ90 مم (D)                                       | Φ105 مم (D)                                      | Φ120 مم (D)                                           | Φ140 مم (D)                                                     |
| ءءم<br>ءمءال           | ءانءا                                                   | ءانءا                                                   | ءانءا                                            | ءانءا                                            | ءعءرأ                                            | ءعءرأ                                                 | ءعءرأ                                                           |
| ءءاسم<br>ل مءل         | 85×120 مم<br>(م×ن)                                      | 96×130 مم<br>(م×ن)                                      | 96×130 مم (م×ن)                                  | 140×150 مم (م×ن)                                 | 80×150 مم (م×ن)                                  | 92×160 مم (م×ن)                                       | 106×185<br>مم (م×ن)                                             |
| ءاعءال                 | 210 × 150<br>× 350 مم<br>(ل واط ×<br>ضرع ×<br>ءافءا)    | 225 × 155<br>× 380 مم<br>(ل واط ×<br>ل واط ×<br>ءافءا)  | 225 × 155 × 380 مم<br>(ءافءا × ل واط × ل واط)    | 245×175×390 مم<br>(ءافءا × ل واط × ل واط)        | 245×175×415 مم<br>(ءافءا × ل واط × ل واط)        | 275×195×195×420 مم<br>(ءافءا × ل واط × ل واط × ل واط) | 295 × 215<br>× 215 ×<br>500 مم<br>(ل واط ×<br>ل واط ×<br>ءافءا) |
| نرول                   | 12 مءك                                                  | 28 مءك                                                  | 28 مءك                                           | 38 مءك                                           | 42 مءك                                           | 56 مءك                                                | 75 مءك                                                          |