

تايركال طغضل تاربتخملل يودي يكي لورديه سبكم

PCMP: رصنعل مقرر



ةمدقم

ةيكي لورديهال سبكمال عم كربتخم ءافك ززع
ب رستلل ءعانم ، ءمدم - KINTEK نم ءقيقل
لولح رفوت . يفي طلال لي لحتلل ءيلاثمو
ةصصخم .

ديزملل فرع

لي دوم زاهال	PCMP-2T	PCMP-5T	PCMP-12T	PCMP-15T	PCMP-24T	PCMP-30T
قاطن طغضل	0-2T (25MPa)	0-5T(0-31.4MPa)	0-12T(0-30MPa)	0-15T(0-30MPa)	0-24T(0-34MPa)	0-30T(0-31.5MPa)
رطق سبكمال	Φ32mm (d)	Φ45mm (d)	Φ70mm (d)	Φ80mm (d)	Φ95mm (d)	Φ110mm (d)
لكيهال لمالكملال	ماكح تالصوص ءوت ال تي زلا برست لي لقت	ماكح تالصوص ءوت ال تي زلا برست لي لقت	ماكح تالصوص ءوت ال تي زلا برست لي لقت	ماكح تالصوص ءوت ال تي زلا برست لي لقت	ماكح تالصوص ءوت ال تي زلا برست لي لقت	ماكح تالصوص ءوت ال تي زلا برست لي لقت
ساي قم طغضل	طغضل ءدشو طغضلال ضرع	طغضل ءدشو طغضلال ضرع	طغضل ءدشو طغضلال ضرع	طغضل ءدشو طغضلال ضرع	طغضل ءدشو طغضلال ضرع	طغضل ءدشو طغضلال ضرع
ي صق طوش سبكمال (مم)	30 مم	30 مم	30 مم	30 مم	30 مم	40 مم
رارقت سا طغضل	≤1MPa/10min	≤1MPa/10min	≤1MPa/10min	≤1MPa/10min	≤1MPa/10min	≤1MPa/10min
رطق هلواط لمعل	Φ50mm (D)	Φ80mm (D)	Φ80mm (D)	Φ90mm (D)	Φ105mm (D)	Φ120mm (D)
دع ةدمع ال	نانثا	نانثا	نانثا	نانثا	ةعبرأ	ةعبرأ
ءحاسم لمعل	85×120mm(M×N)	96×130mm(M×N)	96×130mm(M×N)	140×150mm(M×N)	80×150mm(M×N)	92×160mm(M×N)
داعبال	210×150×350mm(L×W×H)	225×155×380mm(L×W×H)	225×155×380mm(L×W×H)	245×175×390mm(L×W×H)	245×175×415mm(L×W×H)	275×195×420mm(L×W×H)
نزول	مءك 12	مءك 28	مءك 28	مءك 38	مءك 42	مءك 56