

رېتخم ل ل صارقأ سب كم يودي يربخم يكي لورديه سب كم
PCF: رصنع ل مقرر



ةمدقم

يودي الي يربخ مالم ايكيل وودي هالسب كمالم ناضي
ققي دودو نم آتاني عري ضحت KINTEK نم يقاوال
ددد مالم هتاق يبطتو نت مالم هلكيه لصف
يلاثم . دم دقت مالم مالم سالتازي مو
تاربت تخم لل

ديزمل فرعا

زاھج ال لیڈوم	PCF-15T	PCF-24T	PCF-30T	PCF-40T	PCF-60T
طغض ال قاطن	اچیم 0-30 نط 0-15 (الاکساب)	اچیم 0-34 نط 0-24 (الاکساب)	اچیم 0-31.5 نط 0-30 (الاکساب)	اچیم 0-30 نط 0-40 (الاکساب)	اچیم 0-34 نط 0-60 (الاکساب)
سبکم ل رطق	م (d) 80Φ	م (d) 95Φ	م (d) 110Φ	م (d) 130Φ	م (d) 150Φ
طغض ال ساییم	ةفاتک و طغض ال ضرع طغض ال	ةفاتک و طغض ال ضرع طغض ال	ةفاتک و طغض ال ضرع طغض ال	ةفاتک و طغض ال ضرع طغض ال	ةفاتک و طغض ال ضرع طغض ال
طوش ی صق سبکم ل	م 30	م 30	م 40	م 50	م 50
یق و اءاطغ	یلوب) سالج یسکیلب (تالیرکاتیم لیثیم	یلوب) سالج یسکیلب (تالیرکاتیم لیثیم	یلوب) سالج یسکیلب (تالیرکاتیم لیثیم	یلوب) سالج یسکیلب (تالیرکاتیم لیثیم	یلوب) سالج یسکیلب (تالیرکاتیم لیثیم
رارقت سا طغض ال	قئاق 10/الاکساب اچیم 1≤	قئاق 10/الاکساب اچیم 1≤	قئاق 10/الاکساب اچیم 1≤	قئاق 10/الاکساب اچیم 1≤	قئاق 10/الاکساب اچیم 1≤
هل واط رطق لمعل ال	م (D) 90Φ	م (D) 105Φ	م (D) 120Φ	م (D) 140Φ	م (D) 160Φ
ةدمعل ال ددع	ةعبرأ	ةعبرأ	ةعبرأ	ةعبرأ	ةعبرأ
لمعل ال ءحاسم	م (M×N) 80×130	م (M×N) 112×160	م (M×N) 112×160	م (M×N) 126×185	م (M×N) 185×250
داعبأل	م (L×W×H) 260×175×395	م (L×W×H) 305×195×425	م (L×W×H) 305×195×425	م (L×W×H) 355×215×505	م (L×W×H) 405×240×565
نرول	مچک 42	مچک 65	مچک 65	مچک 90	مچک 120

(نط) قوقال	الکساب اچیم (طغضال)
1	0.75
3	2.2
5	3.7
10	7.5
12	9
15	11.3
20	15
30	22.5
40	30

اچیم 35 غلابال ماطننل طغض زواجت ال :مءاء
اداعمل رمع ولاءطال لاکساب.