

مطي سول نو بركل تادي بوركيم دونأل دام يلاعل عقالل عفاثك تاذ نويأ مويثيلل تاي راطبل CL26 :رصنعل مقرر



ةمدقم

(MCMB) مطي سول نو بركل تادي بوركيم رفوت 330 نع ديزت ةيسكع عساي سدنه ةمصم لم 93% زواجتت ةيلوأةافكو ، ةعاس/ري بمأ يللم دامال هذه تممُص . ةضفخنم حطس ةحاسمو لاجم يف مدقتمل ريوطتلاو ثحبل ضارغلأل ليلقتو ، ايلاثم اطغض نمضتو ، تاي راطبل لدعم يف اقئافءادأو ، تيلورتكل إلل ككفتل غيرفتلاو نحشل.

ديزل فرعا

قيبطتال	فصول	هيسئيرل ةدئافل
ةيلاع ةلمعل ايلال جدامن ةقالل عفاثك	تاقيسننتب ةيسايلل ةلمكالل ةيفصننل ايلال رابتخا ةيساسال ةطشنل دامال ءاداسايلل CR2032 و CR2016	لارقتسم أنويكو ةعاس/ري بمأ يللم ≥ 330 راركتلل ةلباق ةعس رفوي ةقيدلل ةيئحبلل ةيميدكالل ةنراقمل تاليلحتلل SEI
ةيسكيل ايلال ريوطت نحشل ةعيرس	هرق مئيقتل تاقبطل ةدعتم ةسدكم ةيسكيل ايلال عيئصت ةضفخنم ةرارحل تاجرد يف يكرحل ءادال او عيرسل لدعمل	مويثيلل تانويأل عراستم يعاش لقنل فاولل هيوت حمسي عيرسل نحشل تارود ءانثا باطقتسال
باطقلأل مئوقت تاسارد ةقيدلل	نخسمل مئوقتالو طغصلال يلاع تاناطسلأل اب طغصلال ثاحبأ ةفاثكل ةقئافل باطقلأل تاءالط فادهتسال	رسكت نود نانطال ةدعتم ةيطخ طغض لامأ ةيوركل تاميسجل لمحتت ةفدهتسمل ةيمحجل ةفاثكل ققحي ام
تافاضل فيصوت و تيلورتكلل ايلال	ةينويأل لئاولل ، ةديجل ءاشغل لئكشت تافاضل مئيق ةبلصل تيلورتكلل ءاهاوو	لكشب ةفيطن ءاهاو ةضفخنم ةيساسال حطسل ءحاسم رفوت تافاضل ءاصال لمئعجل تاليل ءبعتل ةيئانثتسا
ةبلصل ايلال ثاحبأ ةنيههلو	ريسو (CSE) بكرمل بلصل تيلورتكلل ءافوفصم يف جمدل ةفاثكل باطقلأل ءالاع لمع	عم ةطقن لئل ةطقن نم دجوم سملتب يهانتمل تاميسجل لكشب حمسي ةينبل ءنحشل لقن ءمواقم نم لئلي ام ، ءبلصل تاتيلورتكلل
ةفل لئل ءفل نم طالمال ءالط يبيرجت قاطن لئل	ءمطنل مءختساب ساحنل قئاقر رئاكر لئل رمتم ءالط ةبيرجت قاطنل ءالط	طيختو ءهوفل داسنل قستمل تاميسجل مءع عيروت عني ةلتكل لمئحت يف ءالاع ءاسانج رفوي ام ، تالكتال

رابتخال ءالطو ءاد	تافصاومل رايغم	ءءول	هيعرفل ءملمعل	رابتخال رصنع / ءملمعل
ةعصم ءكرشل رايغم	CL26	—	ءءومل زمر	ءننم فرغم
Malvern Mastersizer 2000 رزليلاب تاميسجل مءع لئلم	6.0 - 9.0	رتموركيم	D10	(PSD) تاميسجل مءع عيروت
Malvern Mastersizer 2000 رزليلاب تاميسجل مءع لئلم	10.0 - 14.0	رتموركيم	D50	
Malvern Mastersizer 2000 رزليلاب تاميسجل مءع لئلم	17.0 - 24.0	رتموركيم	D90	
قيدلل ءوطرل سايلل لئلم	≤ 0.2	%	ءامل يوتحم	ءوطرل يوتحم
ينزول لئللحتل Sartorius KSW-Heat / نرف	≥ 99.9	%	نوبركلل ءاملا	(C) نوبركلل ءاملا
BET نيئورتينل زازتم رابتخا زاهج	1.0 - 2.5	مء/م ²	BET حطس ءحاسم	(SSA) ةيعونل حطسل ءحاسم
يلألل كنيكنايلل رقنل ءفاثك زاهج	1.10 - 1.30	لم/م	مءحجل ءفاثكل	(TAP) رقنل ءفاثك
(Li/Li+) لباقم 0.1C CR2032 ةيفصنل ءيلعل رابتخا	≥ 330	مء/ءعاس/ري بمأ يللم	لئوالل عيرفتل ءعس	ةيئاميكورءكل ءعسل
(Li/Li+) لباقم 0.1C CR2032 ةيفصنل ءيلعل رابتخا	≥ 93	%	لئوالل ءمولوكلل ءفاثكل	ةيئاميكورءكل ءفاثكل
(ICP) ثحبل ءننم ءملم ءمالبلل ئيؤضل ثاعبناللا فايظم	≤ 50	نويلمل يف ءعز	(Fe) ديدجل	ءرننل ءداعمل تاتولم