

دوقولا ايال خ داومو تاي راطب ال باطقال ل كني نل ةو غر

FZ57: رصن عل م قر



ةمدقم

هذه ةحوت فم ال ايال خ ال تاذ ل كني نل ةو غر تم م ص ةي ل ل ع ةي ئاي مي ك و ره ك ال ة قاطل نيز خ ةم ظن أل ةي ل ل ع ةي ئاب ره ك ةي ل صوم رفوت و ءا دل ا ا رارق ت سا و ءدوم دا ع بال ةي ثا ل ةي ماسم و ي ل ا ل ل ل ج ل ن م تاي راطب ال باطقال ا ي ر ا ح ت ا ز ف ح م ل ا م ا ع د و دوقولا ايال خ داومو ة ب ل ط ت م ل ا ح ي ش ر ت ل ا ق ي ب ط ت و

دي زمل ا فر ع

قي ب ط ت ال	ف ص و ل ا	ةي س ي ئ ر ل ة د ئ ا ف ا ل
تاي راطب ال باطقال ةي و ن ا ت ال	ل كني ن تاي راطب ي ف بال سا ل ل و ب ج و م ل راي ت ل ل ة ع م ج م ةي ك ر ك م د خ ت س ت نوي ا موي ثي ل تاي راطب و (Ni-Cd) موي م دا ك ل كني ن و (Ni-MH) ي ن د ع م دي ري ه نوب ر ك ل كني ن ل ب ك ر م	ل ل ق ت و ط ش ن ل داوم ل ل ي ح ت ع س ن م ري ب ك ل ك ش ب دي ز ت ةي ئاي مي ك و ره ك ال ل د ع م ل ا ا د ا ف ا ض ت و ةي ل خ ا د ل ا ة م و ا ق م ل
تال ل ح م ل و دوقولا ايال خ ةي ئاب ره ك ال	(PTL) ةي ماسم ل ل ق ن ل تاق ب ط و (GDL) زا غ ل راش ت ن ا تاق ب ط ك م د خ ت س ت ل ل ح ل ت و ن ل و ن ي ج و ري ه ل دوقولا ايال خ ي ف ب ط ق ل ي ئ ا ن ت ق ف د ت ل ا ج داومو ي و ل ق ل ا م ا ل ل ي ئاب ره ك ال	ي ن د ا و ة ق ئ ا ف ة ح و ا ةي ل صوم و ل ل سا ل ل / ز ا غ ل ل ا د ج و م ا ع ي ز و ت ن م ص ت راي ت ل ي ل ا غ ي ئاب ره ك ال ل ل ح ل ت ل ا ن ا ت ا د ئ ا ز د ع
ي ئاي مي ك ال ز ي ف ح ت ال ا م ا ع د و	ق ي ل خ ل ل ل ح ط س ل ا ة ح ا س م ي ل ا ع ز ف ح م ل ا ح و ا ر ش ا ب م ز ف ح م ك ل م ع ت ةي و ض ع ل ا ت ا ب ك ر م ل ا ع ل ا ع م و م د ا ع ل ا ت ا ز ا غ ةي ق ن ت و ء ا م ل و ةي ئاي مي ك ال (VOC) ةري ا ط ت م ل	ع ق ا و م و ت ا ل ع ا ف ت م ل ا ت ا راي ت ن ي ب س م ا ل ت ل ة ا ف ك ن م دي ز ت ل ك ا ل ه ت س ا و م ا ط ن ل ا ط غ ص ا ف خ ن ا ل ي ل ق ت ع م ط ش ن ل ز ف ح م ل ةي ل ي غ ش ت ل ا ة قاطل
ب ي ب ا ن ا و ةي ر ا ح ال ة ا د ا ل ا ر ا ح ال	ل ي ف ت ل ل ك ا ي ه و ت ا ف ا ت ك م ل دي ر ب ت ب و ل ق و ةي ر ا ح ال تال د ا ب م ل ي ف ج م د ت ة ر ا ح ال ي د ب ت و ة م د ق ت م ل ر و ط ل ةي ئ ا ن ت دي ر ب ت ل ا ر و د ل ي ر ع ش ل ن ي و ر ت ل ل ا ل	ا م ل ع و (ن ف ل ك م ² / ط ا و >3) ا ي ئ ا ن ت س ا ا ر ا ح ا دي ب ت رفوت ة قاطل ا ت ا د و ي ف ي ع ض و م ل ر ا ح ال تال ت ال ا ن ع م ل ا ي و ق ا ي ر ع ش ةي ف ت ك ل
را و ط ا ل ا د د ع ت م ل ص ف ال ي ع ا ن ص ل	ء ا ف ك ال ةي ل ا ع ا م ا ل ن ع ت ي ز ل ل ص ا و ف ي ف ل ص ف و ع ي م ج م ط ئ ا س و ك ق ب ط ت ل ك ا ت ل ل ب ب س م ل ا ع ا ن ص ل ل ل ا و س ل ل ا ل س ع ز ه ج ا و ء ا و ه ل ةي ق ن ت ت ا د ح و	ب ن ا ج ي ل ل د ع ا و ق ل ل و ص ا م ا ل ا د ص ة ن ي ت م ةي ئاي مي ك ة م و ا ق م رفوت د و د س م ل ر ي غ ر م ت س م ل ل ل ص ف ل ل (≥98%) ل ل ا ع ذ ف ا ب ق ت م ج
ري ط ق ت ال ة د م ا ت ا و ش ح	ة د م ا و ةي ئاي مي ك ال ري ط ق ت ال ي ف ةي ئ ا و ش ع و ا ة م ط ن م و ش ح ك ل م ع ت ص ا ص م ا ل ا ج ا ر ب ا و ةي ز ج ت ل	ل ل ق ت و ل ل سا ل ل و ر ا ح ب ال ة ل ت ك ل ق ن ة ا ف ك ري ب ك ل ك ش ب ز ز ع ت ت ا ب ي ذ م ل ا ت ا ي ب ل م ح ت و د و م ع ل ا ع ا ف ت ر ا ت ا ب ل ط ت م ن ةي س ا ق ل
ةي ا م ح ال ةي س ي ط ا ن ع م و ره ك ال ةي ت و ص ل و	ت و ص ل ا د ي خ ت ح ا و ل ا و ن ا ر ي ط ل ل ك ا ي ه و ة ص ص خ ت م ل تاي و ا ل ا ي ف ب ك ر ت ع م ق و ف ي ف خ ال (EMI) س ي ط ا ن ع م و ره ك ال ل ا خ ا د ت ل ف ي ف خ ت ب ل ط ت ت ي ت ل ا ء ا و ص ل	ل خ ا د ت ل ل ل ب ي س ي د 90 ي ل ل ل ص ي ا ن ي ه و ت ق ق ح ت ن ز و ة ف ا ص ا ل ع م قاطن ل ا ع س ا و ا ي ت و ص ا ص ا ص ت ا م و س ي ط ا ن ع م و ره ك ال ع ي م ج ت ل ل ر ك ذ ي ال ي ل ك ي ه
ةي ع ا ن ص ل ا ق ا ر ت ا ل ا د ق ا و م	ن ا ن ا خ س و ا ق ب س م ط و ل ع م ل زا غ ل د ق ا و م ل ذ ف ا ن ح ط س ة ف و ف ص م ك ل م ع ت ةي ع ا ن ص ل ا ف ي ف ح ت ا د ع م و ة ع ش م ل ح ط س ل	ي ل ع ط ف ا ح ت و د ا د ت ر ا ل ا ع م ت و د ج و م ل ب ه ل ل راش ت ن ا ز ز ع ت ة ج ر د 1100 ي ت ح ي ر ا ح ال ا ع ا ش ا ل ا ت ح ت ر ل ا ل ي ل ك ي ه ر ا ر ق ت س ا ةي و ئ م

ةم ل ع م ل	FZ57 م قر رصن ع) ت ا ف ص ا و م ل
ةي س ا س ا ل ا د ا م ل	(Ni) ء ا ق ا ن ل ي ل ا ع ي ن د ع م ل كني ن
م ا س م ل م ج ح ا ط ا ن	م م 0.1 - 10
(PPI) ة ص و ب ل ي ف م ا س م ل د ع	(م م 0.1 - 0.3 م ا س م ل م ج ح / 90 - 120 PPI: ةي س ا ي ق ةي ل ا ع ء ا ت ك) 5 - 120 PPI
ةي م ا س م ل	60% - 98%
(ة ح و ت ف م ل ةي م ا س م ل) ذ ف ا ن ل ب و ق ت ل د ع م	≥ 98%
ة ل ت ك ال ء ا ت ك	م ³ / م ج 0.1 - 0.8
ةي ع و ن ل ل ب ي ذ ا ل ا	0.2 - 0.3

معلومات	(FZ57 مقرر رصنع) تفاصيل
كامل قاطن	0.3 م - 25 م
ساي قاطن	1000 م × 1000 م × 1 م (طائرشو، فئافلو، صصخم، سندنه لاشأ رفوتت)
دش لوق	8 - 50 لاساب اجم
طغص لوق	250 لاساب وليك
كيناك يلم لوق	2 - 7 لاساب اجم
مستعمل ليشش لوق	500 ل ل لصت
يوصق لوق	> 1100 (ملاخ / دسكؤم ريغ فورط) لوق
لوق لوق	> 3 (نفل ك.م ² /طاو)
سيسي غنم وره لوق	لبيسي 90 لوق
لوق لوق	موضع لوق، تايول لوق، يغانصل لوق، صامحل لوق، فلتخم لوق
ريودت لوق	100% سنب ريودت لوق، لوق لوق