

غريفت ب قالغلإل ةمكحم ةفاح تاذ ةذفانب تازافق قودنص O-Ring ةقلحب ءاوله

ST19 :رصنعل مقرر



ةمدقم

تاذ ةذفانب دوزملا ،اذه تازافقلا قودنص مُمص
شاحبأل ،O-Ring ةقلحب قالغلإل ةمكحم ةفاح
ديداخب زيمتوي ،ءاقنلا ةيلع ةلماخل ءاوجلأل
(Gantry) ةرطنقلا ماطنبآي لآ ةلكشم قالغلإ
لدعمو ،ءسلل ةنرم ماتخأو ،ةلتكلا يداحأ
نم 0.0006% نع لقي ةيلع لصفخم بي رست
تاي راطبلا ءايميك معدل كلذو ،ءعاس/مجح
داوملا قيلختو ةمدقتملا

ديزل فرعا

قيبطتلا	فصولا	ةيسيئرلا ةذفانلا
ةبلصل ءلحلا تاي راطب عيجمت	ديتيربكلا نم بلصل تيلورتكللإل ايلال فيلغتو طغضو ريضحت ةبوطرلل ةساسلا ديسكألل	ءاوتحلالل نم ةرطنقلا تازاغل روطتو ءايميكلا لحتلا نم ةيلع لصفخم نم بي رست لدعم
تاي راطب ريوطتلاو تحبلا نوي مويثيلا	ةبوطر رييعم تحت قالغلإو ،ايلال سيديكتو ،تيلورتكللإل ةئبعت (نويلملل في عزج نم لقا) ةمرص نيحسكأو	تولت يلع فيلغتو ةقستم ةيئاميكو رهك تارود نم جرحلا ةيلعلا قالغلإ ءانثا ةطيلملا ةبوطرلا
ةيئوضو رهكلا ايلال ةيتي كسكس فوربلا	نم ةقيلقلا ةيشغال تادجو فيلغتو ،يرارحلا نيديتلاو ،نيارودلا ءالطلا يوضو ريغ-يوضو ريغ تيكسكس فوربلا	يوجل قالغلإ ةبوطر نع جتانلا روطلا روهت يلع فيلغتو نيحسككألل ضرعتلاو
ةيندعملا ءيوضو ريغلا ءايميكلا	ءاوللل ةساسلا ةيزيفحتلا فشاكوكلا نيختو ةيئقنتو قيلخت ةيئاقلا لءانتشاللا ءلباقلاو	ةيلائقنتال نءاعملا تادقعم يمحيطيجملا ءاوله نع ماتلا لرعل لءافتلا ءيجانتا مطعو ةرقتسملا ريغ
عنيصتلا قيجاسم ءلحلا ءافصلا	مويثياتلا نم ةيلعلافتلا نءاعملا قيجاسم ليحتو طلخو لخن لكي نل يلع ةمئاقلا ةئاقلا كئاسكأو مويثي لءال	ءلحلا ءانثا راجفانلا رطامو ءدسكألل رطام يلع فيلغتو ةيلعلافتلا ةقيلقلا قيجاسملا
لماخل زاعاب سوقلا ماحل	كئاسكسو ءرارحلل ءمواقملا نءاعملا لصصم ريغ وريغ-تيج ناريطل تاجرد	وأ فصقتلا وأ نولل ريغت نم ةيلعلا ءيئقن ماحل صاوح نم ديسككألل بئاوش بويغ
تالصلو مابشأ ءرءج فيلغت	تاي تيلورتكللإل قئاقرل مكحم قالغلإو ءفيطنلا فرغل ءرءب عيجمت MEMS تارغشتسمو ءمدقتملا ءيئوضو	تالصلو تولت نم ءلغلل ءافا وءارقكسم ءالما ءافال رفوي ةبوطرلا سبحو

ءافصاوملا ءملم	ST19-Pro	ST19-Super-Pro	ST19-Super
ءافصاوملا (ءافصاوم × ءافصاوم × ءافصاوم)	900 مم × 750 مم × 1220 مم	900 مم × 750 مم × 1220 مم	900 مم × 750 مم × 1220 مم
ءافصاوم ءافصاوم ءافصاوم	ءلكتلا ءيداج O-Ring غريفت ءافصاوم	ءلكتلا ءيداج O-Ring غريفت ءافصاوم	ءلكتلا ءيداج O-Ring غريفت ءافصاوم
ءافصاوم ءافصاوم ءافصاوم	ءاولال ءرطنقلا CNC ليكشت ءكيسملا	ءاولال ءرطنقلا CNC ليكشت ءكيسملا	ءاولال ءرطنقلا CNC ليكشت ءكيسملا
ءافصاوم ءافصاوم ءافصاوم	ءافصاوم ءافصاوم ءافصاوم	ءافصاوم ءافصاوم ءافصاوم	ءافصاوم ءافصاوم ءافصاوم
ءافصاوم ءافصاوم ءافصاوم	ءافصاوم ءافصاوم ءافصاوم	ءافصاوم ءافصاوم ءافصاوم	ءافصاوم ءافصاوم ءافصاوم
ءافصاوم ءافصاوم ءافصاوم	ءافصاوم ءافصاوم ءافصاوم	ءافصاوم ءافصاوم ءافصاوم	ءافصاوم ءافصاوم ءافصاوم
ءافصاوم ءافصاوم ءافصاوم	ءافصاوم ءافصاوم ءافصاوم	ءافصاوم ءافصاوم ءافصاوم	ءافصاوم ءافصاوم ءافصاوم
ءافصاوم ءافصاوم ءافصاوم	ءافصاوم ءافصاوم ءافصاوم	ءافصاوم ءافصاوم ءافصاوم	ءافصاوم ءافصاوم ءافصاوم
ءافصاوم ءافصاوم ءافصاوم	ءافصاوم ءافصاوم ءافصاوم	ءافصاوم ءافصاوم ءافصاوم	ءافصاوم ءافصاوم ءافصاوم

تافصاوماللاهم لعم	ST19-Pro	ST19-Super-Pro	ST19-Super
هؤرلا هؤول هؤهؤو	هؤاىصلل كفال عىرس بىكرت	هؤاىصلل كفال عىرس بىكرت	هؤاىصلل كفال عىرس بىكرت
قىبطتال قفاوت	غىرفتال تادعم باوبأؤ ذفاون	غىرفتال تادعم باوبأؤ ذفاون	غىرفتال تادعم باوبأؤ ذفاون