

CL33: رصنع الجا مقر



ةمدقم

PVDF دي رولف نيديلينف يلوب قوح سم
طبارك م ادختس الل ن س ح م و دوجل قئ اف
الومخ رفوي ثيح ، مو يثي لل تاي راطب طباهمل
اي كني اكي م اقاصتلاو ، اي ان ثس ا اي ئاي مي ك
، وبو طرلل اي اغلل اي ئض اص اص ت م او ، اي ل اع
ربع ق س ت م ت ت ش ت ا د ا و ، اي وق اي راح م و اق م و
ط و ط خ و م د ق ت م ل ا ق ا ط ل ن ي ز خ ت ث ا ح ا
اي ر ا ج ت ل ا ي ا ل خ ل ا ع ي ن ص ت .

ديزمل فرعا

[illegible]

مقياس / معيار	مواصفات / طرق / معايير	وصف المواصفات / المعايير	الخواص / الخصائص
CL33	-	مواصفات الاسفلت المدمج	محتوى الركام / حبيبات / 500، عتبة / 100
محتوى الركام / حبيبات / 500، عتبة / 100	محتوى الركام / حبيبات / 500، عتبة / 100	محتوى الركام / حبيبات / 500، عتبة / 100	محتوى الركام / حبيبات / 500، عتبة / 100
3م ³ /م ³ 1.78	ISO 1183	مواصفات الاسفلت	محتوى الركام / حبيبات / 500، عتبة / 100
< 0.04%	ISO 62 (م ³ 23 دنوع 24، 1.24 رطوبة)	محتوى الركام / حبيبات / 500، عتبة / 100	محتوى الركام / حبيبات / 500، عتبة / 100
1.3 قنات / 10م ³	ASTM D 1238 (م ³ 21.6، 230°م)	محتوى الركام / حبيبات / 500، عتبة / 100	محتوى الركام / حبيبات / 500، عتبة / 100
(ف ³ 752 - 707) م ³ 400 - 375	TGA في	محتوى الركام / حبيبات / 500، عتبة / 100	محتوى الركام / حبيبات / 500، عتبة / 100
1 ⁻ ن ³ 120 - 140 × 10 ⁻⁶	ASTM D 696	محتوى الركام / حبيبات / 500، عتبة / 100	محتوى الركام / حبيبات / 500، عتبة / 100
(ن ³ 0.2 رت ³ / ط ³)	ASTM C 177 (م ³ 23 دنوع)	محتوى الركام / حبيبات / 500، عتبة / 100	محتوى الركام / حبيبات / 500، عتبة / 100

رابعي عمال ءف	ءفصاومال راي عم	رابءءالال طرس / راي عم	ءءءولال / ءمءقلا
	ءفءءونل ءفءارءال ءءسلال	م 100° و م 23° ءنء	1.2 - 1.6 (نفلل كمءءءالء)
ءفءابرهكلال صاوءال	ءءءطسلال ءمءاقملا	ASTM D 257 / DIN 53483 (ءءءال < 1 ءءءول ءءء، نءفءنءء ءءء، ءءءول ءءء، 23° م)	1 × 10 ¹⁴ عءرم/مءا
	ءفءءءال ءمءاقملا	ASTM D 257 / DIN 53483 (ءءءال = 10 ءءءول ءءء، رءفءمء ءءء، 23° م)	1 × 10 ¹⁴ مءءول/مءا
قءءءال ءمءاقم	لاءءءءالال ءفءءفءنءء	UL-94	ءفءءءءءءءءءءءء
	ءءءملا نءءءءءالال رءءءم (LOI)	ASTM D 2863 (مء 3 ءءءالال كمءس)	44%