

ضرعو مم 0.1 ةكامسب رفصأل بجوملأ بطقلأ ةورع طيرش مويثللأ تايراطب تاورع متخل صيصختلل لباق FZ47: رصنعلأ مقر



ةمدقم

بجوملأ بطقلأ ةورع طيرش ميمصت مت
ايالخلأ عي نصللأ صيصخ اذه رفصألأ
، ةيقيو وثوملأ ةيلأل (Pouch Cells) ةيسيكلأ
لباق ضرعو مم 0.1 ةكامسب زيمتوي
ةقئاف ةمواقم نمضي امم ، صيصختلل
الزعو ، امكحم ايراحم تخو ، تي لورتكلإ
تايراطبلأ عي مجت طوطخ ربع اني تم ائيابرهك
، ابلطت رثكلأ اناجبالأ تاربتخمو

ديزملأ فرع

قيبطت	فصول	ةيسيئرلأ ةريمأ
ةيسيكلأ ايالخلأ يولعلأ متخلأ (Pouch Cell Top Sealing)	فالغ نم اهجوخ غصوم دنع بجوملأ موي نمولأ ةورع فرط يل قبطي ، ةيسيكلأ نويأ مويثللأ ايالخلأ فلغلأ موي نمولأ مل ي	نع ةيندعملأ ةورعلأ لزعي برستللأ مواقم امكحم انج قلخي ، تي لورتكلإ رخت غ نم غم فيلغلأ قئاق
تارايصلأ تايراطب مزح عي مجت ةاطالأ نيزختو ةيئابرهك	ةضرعلأ مجحلأ ةريبك ةيرونم مل ةيسيكلأ ايالخلأ ي ف جمدلأ ، يلالأ رمتسملأ راي تال بحسو ، ةيرارجلأ تارودلو ، ديدشلأ زازت هالل	تحت يكي ناكيملأ طبارتلأ ةوقو يئابرهك لزعلأ يل طفاحي ، ةيئاميكلأ داومللأ ضرعتلو ايساقلأ يرارجلأ ددمتلأ فورط
ةلأجلأ تايراطبلأ ةيلوالأ جدامنلأ (Solid-State)	ةقد بلطت تيلا ةركتبلأ ةبلصلأ ةلأجلأ ايالخلأ لكايه ةلالغ ، ةعفرملأ سيدكتلأ طوغضل ةيوق ةمواقمو ةيلأل طبارت	، ةيقيقدلأ بوقتال نم ةيلأل ةيدودجلأ ةقبطللأ ةجوم ةيامح رفوي ، سايلأل طغضلأ يلالغ يرارجلأ فيلغلأ معد ي امم
تايورتكلإ ايالغ عي نصلت ةيئالهلأ سالت	ةمدختسملأ ةفانلأ ةقئاف رملولبلأ تايراطبلأ قيقد متخو لزغ ، ةيمقرلأ ةزهجألو ، ةادتراللأ ةلباقلأ ةزهجألو ، ةيكذلأ فتاوهلأ ي ، ةلوملم	سايكلأل تاوهشت ع نمتم مم 0.1 غلبت ةيلأل ةقستم ةكامس ، ةيفي نللأ لكايه لآ ي ف ةجمدم ةي مجح ةقاط ةفاتك نمضتو
ةيلألأ ةيبيجرتلأ جاتنلأ طوطخ تايراطبللأ	ي ف ةيلألأ ةمطنلأل قسبم لمأ لالو تاورعلأ طيرشل عيرس جمد ، ةدوخلأ نم ققحتلو ةمدقتلأ تايراطبلأ اناج	نغانمي (مم ± 0.01) داببالأ ي في قيقد توافتو زاتم ةاوتسا ، ةرمتسملأ ةلأجلأ انثأ ةيذغتلأ لكاشمو تادعملأ راشحنأ ، تاركبلل

رصنعلأ زمر	FZ47-Y	FZ47-W	FZ47-B
طيرشلأ نول	() رفا ()	() يبيجلأ صيأ	() دوسأ
ةفدهتسملأ ةيبطقلأ / مادتسلا	بجوملأ بطقلأ فرط متخ	ةيبطقلأ يئانث / لامش متخ	صصمخ / بلأس متخ
ةيمسالأ ةكامسلا (مم)	0.1 ± 0.1	0.1 ± 0.1	0.1 ± 0.1
ضرعلأ تارايح (مم) ةيسيئال	8.0, 10.0	8.0, 10.0	8.0, 10.0
توافت (مم)	± 0.01 (صيصختلل لباق)	± 0.01 (صيصختلل لباق)	± 0.01 (صيصختلل لباق)
تانيع دأ رايغم ةكامسلا	AQL-3 0.65	AQL-3 0.65	AQL-3 0.65
ةكامسلا صحتف تاودأ	/ داببالأ ةيئانث ةيؤر / ةينرو تاذ ةمدق رتموريكم	/ داببالأ ةيئانث ةيؤر / ةينرو تاذ ةمدق رتموريكم	/ داببالأ ةيئانث ةيؤر / ةينرو تاذ ةمدق رتموريكم
يحتسلا رهطلمأ ةدوج	، ديعاجتلاو ، فافتلالأ نم لآ ، سلمأ ، دجوم ، ةاداملأ مدعو ، بئاوشلأو ، تاعاقفلأو ، شودخلأو	، ديعاجتلاو ، فافتلالأ نم لآ ، سلمأ ، دجوم ، ةاداملأ مدعو ، بئاوشلأو ، تاعاقفلأو ، شودخلأو	، ديعاجتلاو ، فافتلالأ نم لآ ، سلمأ ، دجوم ، ةاداملأ مدعو ، بئاوشلأو ، تاعاقفلأو ، شودخلأو
صحتف تانيع رايغم يرصبال	AQL II 0.65	AQL II 0.65	AQL II 0.65

رښنځ لارښوونې	FZ47-Y	FZ47-W	FZ47-B
ښوونځي لارښوونې	ښوونځي لارښوونې / ښوونځي لارښوونې	ښوونځي لارښوونې / ښوونځي لارښوونې	ښوونځي لارښوونې / ښوونځي لارښوونې