

آلة لفغملا تاي راطبلا اياو ز متخ ةلآ (Pouch Cell)

RB28 :رصنعنل مقرر



ةمدقم

متخل ةلفغملا تاي راطبلا اياو ز متخ ةلآ تاي راطب اياو ز متخ ق ب س م ل ةي ل ف س ل ةي و ا ز ل ، ل ي د ع ت ل ل ة ل ب ا ق ة ر ا ح ة ج ر د ر ف و ت ، م و ي ث ل ل ر ب ع ي ل آ ل ي غ ش ت و ، م ت خ ل س أ ر ل ق ي ق د ي ز ا و ت و ة ج م د م ل ا ي ا ل خ ل د ا ع ب أ ل ن ر م م ع د و ، م د ق ل ح ا ت ف م ة ي ر ا ر ك ت ل ن ا م ض م

دي ز م ل ا ف ر ع

ق ي ب ط ت ل ا	ف ص و ل ا	ة ي س ي ئ ر ل ا ة د ئ ا ف ل ا
ة ي ل ف س ل ة ي و ا ز ل ل ق ب س م ل م ت خ ل ة ل ف غ م ل ا ت ا ي ر ا ط ب ل ا ا ي ا ل خ ل	و ح ن ة ي ل ف س ل ا ه ت ي و ا ز ه ي ج و ت ع م ة ي ر ا ط ب ل ا ر ج ا ح ل ب ا ق م ة ل ف غ م ة ي ل خ ع ض و ي ة ا ق ل ل ت ل م ت خ ل ا ر ج ا ح ل ب ا ق ا ي ا و ز ل ا م ت خ س أ ر	ة ي و ا ز ل ل ق ب س م ل ا م ت خ ل ا ة و ط خ ل ة ص ص خ م ة ي ل م ر ف و ي ة د د ح م ل ا ة ي ل ف س ل ا
ة ل ف غ م ل ا ت ا ي ر ا ط ب ل ا ا ي ا ل خ ر ي ض ح ت ر ي و ط ت ل ا و ت ح ب ل ل	ق ا ط ن ن م ض ة ل ف غ م ل ا ا ي ا ل خ ل ا ق ي س ن ت ل ه ي ف م ك ح ت م ل ا ا ي ا و ز ل ا م ت خ م ع د ي ع ا ف ت ر ا ل ا و ض ر ع ل ا و ل و ط ل ل ر و ك ذ م ل ا ق ف ا و ت ل ا	ا ي ا و ز م ت خ ة ي ل م م ي ق ي ت ب ر ي و ط ت ل ا ق ر ف ل ح م س ي ة ج م د م ا ي ا ل خ د ا ع ب ا ي ل ع د د ح م
ي ل ع ة ل ف غ م ل ا ا ي ا ل خ ل ة ي ل م م ن م ق ق ح ت ل ا ي ي ر ج ت ق ا ط ن	ة ط ح م ي ف ا ي و د ي ا ه ت ا د ا ح م و ة ي ل خ ل ا ع ض و د ع ب م د ق ل ا ح ا ت ف م ل ي ع ف ت م د خ ت س ي ل م ع ل ا	ا ل ب ا ق و ا ح ص ا و ل ي غ ش ت ل س ل س ت ن ي ل غ ش م ل ا ح ن م ي ة ي ل م ع ل ا ن م ق ق ح ت ل ا ل ا م ا ل ر ا ر ك ت ل ل
م و ي ن م ل ا ل ا ء ا ش غ ف ي ل غ ت د ا د ع ا ك ي ت س ا ل ب ل ا و	ك ي ت س ا ل ب ل ا و م و ي ن م ل ا ل ا ء ا ش غ ك م س ل ا ق ف و م ت خ ل ا ك م س د و د خ ا ن ي و ك ت ق ي ب ط ت ل ل ب و ل ط م ل ا	ء ا ش غ ل ا ك م س ت ا ب ل ط ت م ع م د و د خ ا ل ر ي ف و ت ق ف ا و ي د ر و م ل ا
ا ي ا ل خ ل ا ق ي س ن ت ر ي ي ت غ ت م ي ي ق ت ة ل ف غ م ل ا	ق ر ف ل ل ح م س ي ا م ، (2-15) × (5-200) × (10-200) ن م ض ا ي ا ل خ ل ا ب ع و ت س ي ر و ك ذ م ل ا ق ا ط ن ل ا ل ب ا ق م ة د و ص ق م ل ا ت ا ج ت ن م ل ا ن ر ا ق ا م ب	ض ر ع ل ا و ل و ط ل ل ة ي ل و ا ل ا ق ف ا و ت ل ا ت ا ص و ف ط س ب ي ك م س ل ا و
ت ا ي ر ا ط ب ل ا ر ب ت خ م ل م ع ة ط ح م ل م ا ك ت	ل ا ك س ا ب ا ح ي م 0.6 ن ع ل ق ي ا ل ط و غ ص م ء و ه و ز ر ت ه 50 / ت ل و ف 220 ة ق ا ط ب ل م ع ي ة ق ي ق د ا ر ت ل 6 ل د ع م ب	ب ي ك ر ت ط ي ط ح ت ل ق ف ا ر م ل ن ع ة ح ص ا و ت ا م و ل ع م ر ف و ي ر ب ت خ م ل ا
م ك ح ت م ل ا ة ي و ا ز ل ا ف ي ر ع ت ف ل م ل ي ك ش ت ه ي	ع م م 3 ر ط ق و 1/4 ر ا د ق م ب ة ي ر ئ ا د س و ق ة ي و ا ز م ت خ س أ ر س د ن ه م د خ ت س ي م م 250 ن ي خ س ت ر ص ن ع	ة ي ل م ع ل ا ر ا ر ج ا ن و ك م و د د ح م س أ ر ف ي ر ع ت ف ل م س س و ي ا ي ا و ز ل ا م ت خ
ا ي ا ل خ ل ا ف ي ل غ ت ة ي ل م م ي ف م ك ح ت ل ا ة ل ف غ م ل ا	ف ا ر ح ن ا ع م ة ي و ئ م ة ج ر د 250 ي ل ل ص ت ل ي د ع ت ل ل ة ل ب ا ق ة ر ا ح ة ج ر د ق ب ط ي م م 0.02 ± م ت خ س أ ر ي ز ا و ت ة ي و ئ م ة ج ر د 2.5 ± ه ر د ق د د ح م	ة ل ب ا ق ة ا د ا ح م و ة ي ر ا ر ج ر ي ي ا م ل م ع ل ا ق ر ف ح ن م ي ة غ ع ا ر م ل ل س ا ي ق ل ل

ة م ل م ع ل ا	ت ا ف ص ا و م ل ا
ر ص ن ع ن ل م ق ر ر	RB28
ت ا د ع م ل ا ق ي ب ط ت	ة ل ف غ م ل ا م و ي ث ل ل ت ا ي ر ا ط ب ل ا ا ي ا ل خ ل ة ي ل ف س ل ا ة ي و ا ز ل ل ق ب س م ل ا م ت خ ل ا
ل ي غ ش ت ل ا ة ي ل م ع	م ت خ س أ ر ع م ة ر ش ا ب م ة ي ل ف س ل ا ة ي و ا ز ل ا ة ا د ا ح م ب م ق : ة ي ر ا ط ب ل ا ر ج ا ح ن م ب ر ق ل ل ا ب ة ي ر ا ط ب ل ا ب ن ا ج ع ض : ا ي ا و ز ل ا م ت خ ة ط ح م ي ف ة ي ر ا ط ب ل ا ع ض ة ي و ا ز ل ا م ت خ ا ر ج ا ا ي ا ق ا ق ل ت ة ل آ ل ل م ك ت : ة ل آ ل ا د ب ل م د ق ل ا ح ا ت ف م ي ل ع ط غ ص ا : ا ي ا و ز ل ا
× ل و ط ل ا ، ق ب ط م ل ا ج ت ن م ل ا م ح ع ا ف ت ر ا ل ا × ض ر ع ل ا	(10-200) × (5-200) × (2-15)
ن ي خ س ت ل ا ر ص ن ع ل و ط	م م 250
م ت خ ل ا ة ي و ا ز	م م 3 ر ط ق و 1/4 ر ا د ق م ب ة ي ر ئ ا د س و ق ة ي و ا ز
ة غ س ل ا	ة غ ط ق 400-600
ة ر ا ر ح ل ا ة ج ر د	ة ي و ئ م ة ج ر د 2.5 ± ف ا ر ح ن ا ، ل ي د ع ت ل ل ة ل ب ا ق ة ي و ئ م ة ج ر د 250 ≤
م ت خ ل ا س أ ر ي ز ا و ت	م م 0.02 ±
م ت خ ل ا ك م س د و د خ ا	ب و ل ط م ل ا ك ي ت س ا ل ب ل ا و م و ي ن م ل ا ل ا ء ا ش غ ك م س ل ا ق ف و ه ي د ح ت م ت ي

هملعمل	تافصاومل
هقاطال ردصم	زتره 50/تلف 220
هقاطال	طاو وليك 1.8
طوغضملاءوهل	هقيقد/رتل 6 ،الكساب ايم ≥ 0.6
تادعلم نزو	مك 35 يلواح
× ضرغل × لوطلا ،تادعلم داغبأ عافتلال	مم 413 × 365 × 530