

عم (Pouch Cell) ةبقي قحل ايلخل يوناتل يغارفل متخل ةلآ يئاقل تل بقثل ةي صاخ

RB37 :رصن عل مقرر



ةمدقم

بقث عم ةبقي قحل ايلخل يوناتل يغارفل متخل ةلآ
لباق متخل نمزو طغضو ةراح ةجر دو، يئاقل تل
فيلغل تل قيق دءادو، جمد ميمصتو، ليدعتل
تايراطب ال

ديزل افرع

قيبطت ال	فصولا	ةيسيئرل ءئافل
تا ذ موي ثيلل تايراطب عيمجت ةبقي قحل ال	ةئبعت دعب يوناتل يغارفل يئاهن ال متخلالو يئاقل تل بقثل اراج ةيلوالو متخل تايلمغو ةبقي قحل ال	زاغل نم للقيو قستم لكشب ةيراطب ال قلاغ مدي ةيئاهن ال فيلغل تل اءا ثا يقيبطت ال
تايراطب ال ريوطتو ثا ب	تاقيسنن تل ليدعتل للاق متخل دا ب او متخل نمزو طغضو ةراح ةجر رفوي ةبقي قحل ال تايلمغو ةبقي قحل ال	رييغت نوو ةيلمغل ريري اع م ميري قن نم نحت اب ال نكمي ةلم الكا تا دعل م نص نم
تايراطب ال يبي رجت ال جات ال	ريغص قاطن يلغ ايلخل عنيصنل ةرر كتم ال متخل تايلمغو مدي ةبقي قحل ال	ةغرسو ةجمد ةمص ب عم رار كتم ال للاق ةيلمغو فورط رفوي ةيلمغو ليغشت
ةبلصل ال اراج ال ثا ب ةمدقت ال تايراطب ال	ام كتم ايلغارف ام تخت بلطتت يتل ةبقي قحل ال عون ايلخل ءمدختسا نكمي ايلخل او داوم ال ريوطت اءا ثا ي	لكا يهل ةرقتسم فيلغل فورط يلغ طا فحل ال ف دغاسي ةبقي قحل ال ايلخل
نم ققح الو ةيراطب ال ءوج ةيلمغو ال	ءاقب ال نمزو ةراح ال ءجر دو متخل طغض ال ءي ف م كتم ال ليدعتل حمسي ةيلمغو ال نم ققح الو اءا ثا ي	تايلغل اءا ءنراق مو ءبسانم ال متخل ذا فو ديدحت له سي صا ف ناو نرم ال ليدعتل او رش اب ال ليغشت ال ب عجمي
ةيغناصلو ءيغناصل ال تار ب كتم ال	ق ارمو داوم ال مولغو تايراطب ال ءس دنل ةبقي قحل ال متخل اصصم ام رفوي يميداك ال ثا ب	ب ب كتم ال تابلطت

ةمدعل م	RB37-200	RB37-300
جت نم ال ءي طو	ةبقي قحل تايراطب ال يوناتل يغارفل يئاهن متخلو يئاقل تل بقث	ةبقي قحل تايراطب ال يوناتل يغارفل يئاهن متخلو يئاقل تل بقث
ةفرع ال ءام	ايلكيه ءيغوو لكآ تلل ءمواقم؛ موي نمولأا كئابس	ايلكيه ءيغوو لكآ تلل ءمواقم؛ موي نمولأا كئابس
غارفل ال ءوسم	يرتشم ال ءرفوي غارفل ءخصم؛ لكساب وليك 96- ≤	يرتشم ال ءرفوي غارفل ءخصم؛ لكساب وليك 96- ≤
متخل سار ءراح ءجر د	ليدعتل للاق ءيغوو ءجر د 250 ال ءفرع ال ءراح ءجر د نم	ليدعتل للاق ءيغوو ءجر د 250 ال ءفرع ال ءراح ءجر د نم
ءراح ال ءجر د ف م كتم ال ءق	ءيغوو ءجر د 1.5 ±	ءيغوو ءجر د 1.5 ±
يرارح ال متخل طغص	ليدعتل للاق 0-7 م ² /م/س	ليدعتل للاق 0-7 م ² /م/س
يرارح ال متخل نمز	ليدعتل للاق ءيغات 0-99	ليدعتل للاق ءيغات 0-99
متخل ضرع	ليمغل تابلطت ماقف و م 0.4 ± 5	ليمغل تابلطت ماقف و م 0.4 ± 5
متخل ل م ج صقأ	م 200	م 300
متخل كمس قاطن	رت موريك 60-300	رت موريك 60-300
متخل كمس ءق	رت موريك 15 < نيطنقني أ ني ب متخل كمس ف قرفل	رت موريك 15 < نيطنقني أ ني ب متخل كمس ف قرفل
ءاوه ال كالهتسا	متخل لك طوغضم ءاوه رتل 0.2 يلاوح	متخل لك طوغضم ءاوه رتل 0.2 يلاوح
ةيئاهن ال ليغشت ال ءغرس	ءعاس/ءرود 180 ≥	ءعاس/ءرود 180 ≥

معلومات	RB37-200	RB37-300
قوة	800	800
قوة الدور	220 / 50	220 / 50
طوغصم الاءاهل اءصم	0.5-0.7	0.5-0.7
ةلللكل اءابأل	م 600 عافءرا × 400 عر × 520 لوط	م 500 عافءرا × 350 عر × 500 لوط
ءاقلءلل بءلل	لومشم	لومشم
مءلل سأل كءم	ءوءزم ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل	ءوءزم ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل
ءفرءل كءم	ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل	ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل