

ايال خ ع ق ن و ي ئ او ه ل ا غ ي ر ف ت ل ا ب ت ي ل و ر ت ك ل ل ا ل ن ق ح ة ل آ (Pouch Cell) ء ح ط س م ل ا ت ا ي ر ا ط ب ل ا

JZ06 : ر ص ن ع ل م ق ر



ة م د ق م

تاي راطب ل ا ي ا ل خ ع ي ن ص ت ة ي ل م ع ن م ن س ح
ن ق ح ل ة ل م ا ك ت م ل ا ة ل آ ل ه ذ ه م ا د خ ت س ا ب
ع ق ن ل و ي ئ ا و ه ل ا غ ي ر ف ت ل ا ب ت ي ل و ر ت ك ل ل ا ل
(Pouch) ء ح ط س م ل ا ي ا ل خ ل ل ا ص ي ص خ ت م م ص
ي ئ ا و ه غ ي ر ف ت ت ا ر و د ب ز ي م ت و ، ة ي ن ا و ط س أ ل و
م ك ح ت م ا ط ن و ، $\pm 1\%$ ي ل ل ص ت ع ي ز و ت ة ق د و ، ة ي ل آ
ع م ق ئ ا ف ق ف ا و ت و ، س م ل ل ا ب ل م ع ت ء ش ا ش ب P L C
ش ا ح ب أ ل ل (Glovebox) ت ا ز ا ف ق ل ا ق ي د ا ن ص
ة م د ق م ت .

ذ ي ز م ل ا ف ر ع

ق ي ب ط ت ل ا	ف ص و ل ا	ة ي س ي ئ ر ل ا ء ا ف ل ا
ا ي ا ل خ ل ل ا ي ب ي ر ج ت ع ي ن ص ت ء ح ط س م ل ا	ص ص خ م ل و ة ي س ا ي ق ل ا ء ح ط س م ل ا ي ا ل خ ل ل ا غ ي ر ف ت ل ا ب ي ل آ ع ق ن و ء ي ب ع ت م م 200 × 200 ي ت ح	ل ا ص ف ن ا ن و د ء د ع ت م ل ا ب ا ط أ ل ا ت ا ق ب ط ر ب ع آ د ح و م آ ب ي ط ر ت ن م ص ي ء ا ف ا ع ق ب و أ
ة ي ن ا و ط س أ ل ا ي ا ل خ ل ل ا ج د ا م ن	ة ي ن ا و ط س أ ل ا ت ا ي ر ا ط ب ل ا ت ا ق ي س ن ت ل ة ق ي ق د ت ي ل و ر ت ك ل ل ا ت ا ع ر ج ء م و ك ح م غ ي ر ف ت ف و ر ط ت ح ت ي ب ي ر ج ت ل ا	ي ا ي ا ل خ ل ل ا ت ا ب ا ت ا ن ز ا و ت ن م ص ت ($\pm 1\%$) ة ي ل ا ع ة ي م ج ء ي ر ا ر ك ت ء ر ي ع ص ل ا ت ا ع ف د ل ت ا ر ا ب ت ا خ
ء ب ل ص ل ا ء ا ل ا ل ل س ت ء ب ل ص ل ا ء ب و	ء ب ك ر م ل ص ا و ف ل ك ا ي ه ي ف ي م ا ل ه ر م ي ل و ب و أ ء ل ئ ا س ت ا ت ي ل و ر ت ك ل ل ا ن ق ح ء ي م ا س م ل ا ء ص ف خ م و ء ف ي ت ك	م ا س م ل ا ي ل ق م ع ب ل ئ ا س ل ا ع ف د ي ق ي م ع ل ا ق ب س م ل ا غ ي ر ف ت ل ا ء ص ف خ ن م ء ي ل خ ا د ء م و ا ق م ل ء ج ر ع ت م ل ا ء ق ي ق د ل ا
ن و ي ا ت ا ي ر ا ط ب ت ا ح ا ب م و ي د و ص ل ا	ل ك آ ت ل ا ء ي د ش و أ ء ي د ج ت ا ب ي ذ م ت ا ب ي ك ر ت م ا د خ ت س ا ب ت ي ل و ر ت ك ل ل ا ن ق ح ر ت ي ا و ر ت س ا ل ا ي ل ع د م ت ع ت	ي ئ ا ي م ي ك ل ل ك آ ت ل ا ع ن م ت م و ح ل م ل ا م و ي ن م و ل ا ل ا و S U S 3 1 6 ت ا ن و ك م ل ل ا و س ل ا ث و ل ت و
ت ي ل و ر ت ك ل ل ا ب ي ر ش ت ء ق ئ ا ف ل ا ت ا ف ت ك م ل ا	ن و ب ر ك ل ا ب ا ط أ ل ا ء ع ر س ل ا ء ي ل ا ع ء ي ب ع ت ل و ا غ ي ر ف ت ل ا ب ت ا ز ا ع ل ا ء ا ز ا ء ي ل ا ع ل ا ء ي ح ط س ل ا ء ح ا س م ل ا ت ا ذ ي ن ف ا ر ج ل و أ ط ش ن م ل ا	ا غ ب ش ت ن م ص ت ء ق ي ق د 9999 ي ت ح ل ا ح ا ر م ل ا ء د ع ت م ع ق ن ل ا ت ا ر و د ء ي و ن ا ن ل ا م ا س م ل ا ت ا ك ب ش ل ا ل ا م ا ك
د و ن ا ت ا ي ر ا ط ب ر ي و ط ن و ك ي ل س ي ل ا	ع ء س ل ا ت ا ذ ي ب ي ر ج ت ل ا ي ا ل خ ل ل ا (م 0.2 ن م) ء ر ي ع ص م ا ح ا ل ق ي ق د ع ي ز و ت ن و ك ي ل س ي ل ا ي ل ع د م ت ع ت ي ت ي ل ا ع ل ا	ق ي ق د ل ا س ا ي ق ل ا ر ي ف و ت ع م ء ا ز ل ا ت ي ل و ر ت ك ل ل ا ر و ه د ن م ي S E I ء ق ب ط ن ي و ك ت ل ب و ل ط م ل ا

ت ا ف ص ا و م ل ا ء م ل ع م	ي ن ف ل ا س ا ي ق م ل ا / ء ي ق ل ا
ر ص ن ع ل ا ل ي د و م م ق ر	JZ06
ء ي س ا س أ ل ا ل ي ع ش ت ل ا ع ا ص و ا	غ ي ر ف ت ل ا ب ف و ق و / ع ق ن و غ ي ر ف ت ل ا ب ل م ا ك ت م ت ي ل و ر ت ك ل ل ا ن ق ح
ء م و ع د م ل ا ي ا ل خ ل ل ا د ا ع ا ب	م م 0-15 × (ز ا ع ل س ي ك ل م ا ش) م م 20-200 × (ف ا ر ط أ ل ل م ا ش) م م 20-200 : ل و ط ل ا
ن ق ح ل ا م ج ح ق ا ط ن	(س ا ي ق ل ا ء خ ص م ر ب ع ل ي د ع ت ل ل ل ا ب ا ق ، د و د ح م ر ي ع ي ل ل م 0.2) د و د ح م ر ي ع ي ل ل م 0.2
ي م ج ح ل ا ع ي ر و ت ل ا ء ق د	$\pm 1\%$
ل ي ص و ت ل ا / ع ي ز و ت ل ا ع ر س	(ر ا ر م ت س ا ب ل ي د ع ت ل ل ل ا ب ا ق) ء ي ن ا ت / ل م 6
ل ل ا و س ل ا ل ي ص و ت ذ ف ا ن م	م م ٥6 ر ط ق ب ء ي ئ ا ي م ي ك ل ا د ا و م ل ل ء م و ا ق م ب ي ب ا ن ا
ء ف ر ع ل ا ل ك ي ه	ا ي ئ ا ي م ي ك ل م خ م ي ل خ ا د ء ح ط س ع م ا ي ك ل ي ه م و ح ل م م و ي ن م و ل ا
ل ل ا و س ل ا ء س م ل ا م د ا و م	AISI 304 و AISI 316 ء د و ح ل ي ل ا ع ا د ص ل ل م و ا ق م ذ ا ل و ف
غ ي ر ف ت ل و ع ق ن ل ن ت ق و م ق ا ط ن	(ء ر و د ء ل ح ر م ل ك ل ل م ا ك ل ا ب ء ج م ر ب ل ل ل ا ب ا ق) ء ق ي ق د 9999 ي ل ل 0
ط ع ص ل ا و غ ي ر ف ت ل ا ت ا د ا د ع ا	ل ق ت س م ل ك ش ب ل ي د ع ت ل ل ل ا ب ا ق ء ص ف خ ن م و ء ي ل ا ع غ ي ر ف ت ت ا ي و ت س م

تفاصيل النموذج	الصفات الفنية / المميزات
تكنولوجيا العرض	تقنية العرض عالية الدقة مع دقة 4K و 60 هرتز
مكونات الإدخال والإخراج	تحتوي على منافذ HDMI، USB، و 3.5mm
الغرض من الاستخدام	تستخدم في العروض التقديمية، المؤتمرات، والتعليم
تاريخ الإنتاج	تم إنتاجه في عام 2023
تفاصيل المواصفات	أبعاد: 650mm x 400mm x 510mm
تفاصيل التثبيت	تحتوي على حامل قابل للتعديل بارتفاع 1.0م ووزن 220 كجم
تاريخ التحديث	تم تحديثه في عام 2023