

يولغل اي بنجال متخل او غيرفت لاب قب سمل متخل ةلآ مويثي لل تاي راطب عي نصتل (Pouch Cell) ساي كأل ايا لخل CC10 : رصنل مقرر



ةمدقم

ساي كأل ايا لخل عي نصتل ةلآ هذه تممُص
زيمتتو ، مويثي لل تاي راطب (Pouch Cell)
غيرفت لاب قب سمل متخل جودزم طمنب
ةلآ ءاماتخأ رفوي امم ، يولغل اي بنجال متخل او
اغيرفتو ، ةيؤم ءرد 250 ل لصت ءوچل
اتقوتو ، لأكساب وليك 95- ل لصي اقيم
ةقوئوم ةيؤم ل ءاداحم ، ةيناث ± 0.1 ب اقيد
ةبل طتمل ثحب ل تائي ب ي ف فوچل

ذي مل فرعا

قيبطت	فصول	ةيسيئرل ءءافل
تاي راطب قب سمل متخل نوي مويثي لل	ةمولمل ساي كأل ايا لخل يلوأ يراح متخو غيرفت نويوكتل تارود لب لئاسل تيلورتل لابل	وليك 95- ب اقيم اغيرفت ققچو ةيلءال زاعل بويچ يلع يضي باطق ل تاقب ربغ تيلورتل لابل ءوچم بيطرت نامضل لأكساب ةيؤم ل
ي بنجال او يولغل متخل ساي كأل	يلع ةي بنجال او يولغل فوچل ل يلوأ يراح طبرل ةيؤم ل لب قب مويثي لل لابل ءفصمل مال فال ءفلغ	ءرد ي ف ققيء مكحت مم 6 ضرعب ءءاتو ءمعان متخ اماچل رفوي ءراچل ءقبط فل و بوقتل ع نمم امم ، ةيؤم ءرد ± 2 ءراچل
ءراچل تاي راطب فيلعت ةبلصل	بل طتل تي ل ءبلصل ءراچل ساي كأل ايا لخل مكچم ل متخل فوچل ءقيد ءاداحم و ايا لخل ايا كين ايا كيم ايا كيم	تاقب ي مچي امم ، مم 0.5 نمض ءراچل ءفاسم تاتوافت يلع طفاچي ءساسچل ءيلءال ءيرمي لوبل و ايا كين ايا كين لئورتل لابل لصل
تاي راطب ريوط مويثي لل	تاي ساي كأل ايا لخل ءيؤم ل متخل او غيرفت لاب فيلعت ءاوھل لوخو ءطيءم ل ءوطرلل ءساسچل ءلءب ايا كيم ل	ءراچل ءمالس نمضي امم ، ةيناث ± 0.1 ءقء راركتل ءلباق متخ تاقو رفوي ءءيءل ءيؤم ل تاي كرتل راركتل ءلباق
ةقوئافل تافكتمل فيلعت	ةقبطل تايؤم ل ءيؤم ل تافكتمل ءوچل ل يلوأ يراح متخ ةقوئافل تافكتمل ايا لخل (EDLC) ءيؤم ل ءوچل ل	تايؤم ل راي تايؤم ل يراحل روءتل ءراچل ل ءوچل ل ءيؤم ل ءراچل ءيؤم ل ءيؤم ل ءيؤم ل ءيؤم ل
ي ف ايا لخل ءوچ نامض ةيؤم ل ءراچل ل ءوچ نامض	ققچوكتل ، تايؤم ل تافف ءيؤم ل ، ءيؤم ل ءيؤم ل ءوچ نامض تاي راطب رابتل قفارم ي ف ماچل ءوچ نامض	ل ءيؤم ل ءراچل ل ءوچ نامض ل ءيؤم ل ءيؤم ل ءيؤم ل ءوچ نامض ل ءيؤم ل ءيؤم ل ءيؤم ل

تافصاومل ءملعم	(CC10) لي صافتل / ءيؤم ل ءيؤم ل
ءننم فرعا	CC10
لعيشتل طامان	(راوء ءافم ربع رايءا) ي بنجال او يولغل متخل طمن / غيرفت لاب قب سمل متخل طمن
سيك ءيلءل ءاغب ايصا	350 مم (لوط) × 350 مم (ضرع) × 12 مم (ءافترا)
متخل ءراچ ءرد ايصا	ةيؤم ءرد 250
ءراچل ءرد ي ف مكحتل ءقء	ةيؤم ءرد ± 2
ءراچل ي ف مكحتل ءوچو	نوروم و نم ءقيد ءيؤم ل مكحت ءوچو
متخل تقو قاطن	(لمك لابل لءيؤم ل لابل) ءيناث 1 - 99
تقوؤم ءقء	ةيناث ± 0.1
متخل سار نويوكت	مم 6 ضرع ، ءمعان متخ
ةيؤم ل ءوچ نامض ل تافصاومل	مم 63 : رطقل ، AirTAC ، ءيؤم ل ءوچ نامض ل تافصاومل
فوچل ءاداحم ءقء	مم 0.5 ≤ سيك ل ءافح نم متخل ءافح ءفاسم ؛ ءيؤم ل ءيؤم ل ءيؤم ل

تفاصيل المواصفات	(CC10) ليلي المواصفات / الف مقياس
مقياس التل للبالغي الت يوتسم	ال كساب وليك 95- $\geq$
غير الت ساقي ماطن	كينوساناب نم مية مقر ةشاسب غيرت ساقيم
مكحت الو ةتمأل ءاون	ةقيد ةنمز تالحر م عم PLC مكحت ماطن
يكي انكي الم لي دت لل ةلي الباق	ةمدم ءاوه رتلف ةكبشو، ةكحت الم و مومو لي دت زحاج، يولي طبصل اعضو
ةي و احي لم لك	تازا ف الق قو د ن ص جراح و عوصوم يئابره كلك مكحت الق قو د ن ص ؛ لصل الم و ن ل نم مي م ص
تادع لل ةلي كلك داعبال	(عافترا) مم 730 × (ضرع) مم 420 × (لوط) مم 630