

عم (Pouch) ةيروننملا تايراطبلل DCIR و OCV رابتخا ةلآ ربحلل ثفنن زيمرتلاو دوكرابلل حسم RB01 :رصنعل مقرر



ةمدقم

تايراطبلل DCIR و OCV رابتخا ةتتمتؤم ةلآ
دوكرابلل حسم ةدوزم (Pouch) ةيروننملا
زرفو ، تانايبلل عبتتو ، دهجلل ةمواقم سايقو
ربع ةيجاتنللا يلاع ايلالخلل جاتنللا OK/NG
قوئوم لمكك عم تايراطبلل عيئصت طوطخ
مداخلل.

ديزملل فرع

قيبطتلا	فصولا	ةيسيئرلل ةدئافل
تايراطبلل جاتنللا طوطخ Pouch	جئاتنللا مبيقتو ، DCIR رابتخا ، OCV رابتخا ، ةيلآللا دوكرابلل ةءارق اءارجل جاتنللا ةيلمع ربع اهرورم اءانثا ةيراطبلل ايلالخلل زيمرتلاو	لليقتو ةقسنم ةدحاو ةدحو ي صحفلل فئاظو نم ديدعلل جم ةيويلا ةلوانملا
ةدراولل ايلالخلل صحف	تايلا ميع ي اهلوخو لبق ةيلالخلل ةمواقملاو دهجلل ةدراولل Pouch ايلالخلل صحف ةقحلالل عيئصتلا و اءيئصتلا	اهلجرم ي ةيئابرهلل ةيئيطلل ريغ داوملا ديدحت ي ةدعاسملا مدقتلا نم ةبسانملا ريغ ايلالخلل عنامو ةركبم
ي ءابرهلكل ةدوح ءبقارم طخلل ءياه	Pouch ايلالخلل فيئصتلا ءبقلا ةيلالخلل ةمواقملاو دهجلل تاسايق مادختسا ةنوكملا جاتنللا ريغ ايلالخلل NG و OK لك ءلمتكملا	تاجرملل سايقلل ءلباقو ةقسنم ةدوح صحف ءطقن ءاشنل ةيئاهنللا ايلالخلل
ةيراطبلل ايلالخلل عبتت ءرادا	لقن م ، رابتخا تاقوو ةيئابرهلل اءارجلل ريغ ايلالخلل ءبقارم نيئصتلا مءاخ يلا تامولملا	ةءجارملل جتئملا يوتسم يلع ثحبلل ءلباق تالجرم ريغوت تايلا ميعلا ءلباقو ، ءدوخلل ليلحتو ، جاتنللا
Pouch ايلالخلل عيئصت تاقيسيئنتلا ءدعت	ةيئصتلا مءحو لكسلاو عافتراللاو ضرعلل تاقاطن نمض ايلالخلل عم لماعلتلا ءدعتلا تاجتئملا تاعوت مءدب دحاو مءاطنلل كمسي ام ، ءدعتلا	تاقيسيئنت جاتنللا نمضتي امءنن ءدعتلا مادختسا نيئصت Pouch ايلالخلل ءدعت
يلا ءلآللا ديدحتلاو زيمرتلا	بيئ ءلاللل يلع طافحلل عم رابتخا ءبقارم ثفنن زيمرت قيبطت صحفلل تانايبلل ءبقارم	ةقحلالل ءلوانملا لصفل ميطننو داوملل حضوا ديدحت مءد

ةمدعلملا	تافصولا
جتئملا	(Pouch) ةيروننملا تايراطبلل DCIR و OCV رابتخا ءلآ
جتئملا فنن مقرر	RB01
ةيساساللا فئاظولا	OK/NG ل يلا مءك ، مءاخلا تانايبلل لقن ، ربحلل ثفنن زيمرت ، DCIR رابتخا ، OCV رابتخا ، دوكرابلل حسم
ةيئجرملل ءيلالخلل ءاعبا	مم 172 لوطلا ؛ مم 74 ضرعل ؛ مم 10 كمسلا
Pouch ءيلالخلل ضرع قاطن	مم 35-135
Pouch ءيلالخلل عافتراللا قاطن	مم 60-200
Pouch ءيلالخلل كمس قاطن	مم 3.5-13.5

ةمدعلملا	تافصولا
L ءيئصتلا لوط	مم 320-400
W ءيئصتلا ضرع	مم 260-350
B ءيئصتلا بيئ ضرع	مم ≥18
ةيئصتلا ءسءن	بيئوخلل نيئ دءوم يءومعو يقيفأ ءعابت

معلم العمل	ينفذ الرسوالم	تاطحالم
ءافكالم	ةقيقد/يالخ 8-10	DCIR رابتخا تقو ىلغ ةيلعفل ءافكالم ءمءع
ةىلوالأا حانن ءبسن	$\geq 99\%$	ءراولاءاوملالبويع ءانءسءاب
ءاءعمل ءقا	طاووليك 5	ءاءعمل لىغشء ءقا
ءاضوال	لبسىي 60 $\leq$	رقءسملءا ءانءال ءانءا ءاءعملالم ءا وءم ءعب ىلغ ءساقم

سايقل رصنع	ءافصاومل
رابتءال ءاءا نىوكء	RB01 ءمواقمل او OCV سايقل نىوكء
ءءال قاطن	ءلوف 0-5
ةىلءاءل ءمواقمل سايقل قاطن	موا ىللم 0-50
ءقء OCV	+0.01%
ءءال صرع ءقء	ءلوف ىللم 0.01
ءمواقمل صرع ءقء	موا ىللم 0.01
ءءرءملاءاىءال ءقواعم ءءرء قاطن	زءره 0-1000

معلم العمل	ءافصاومل
DCIR رابتخا زاءء فىنصء	رببم 300 ءلوف 5
ءقء IR	+0.5%

ةىلمعملءلءلءرم	ءاءعمل ءفىطو
ةىلءال ءىوء ءىءء	Pouch ءىلء ءوكراب أرقى ىلأل ءوكرابلءا ءسام
ءاناءىبال طبر	ىئاءرهكلاءه رابتخا لءسب ءىلءال ءوكراب طبر مءى
ىئاءرهكلاء رابتءال	ةىلءاءل ءمواقم و ءىلءال ءء سىقء ءقءل ءىلءال ءاوءا
ءاناءىبال لقن	مءالءال ىل رابتءال ءقوو رابتءال رىءاعم لاسرل مءى
ءاناءىبال نىزء	رابتءال ءامولءم نىزءو لىءسءب ءىئاقلء مءالءال موقى
ءائءنل لءف ءوءر	ءاءعمل ىل لىقءلءل ءءىءن مءالءال ءىغى
ءءول مكء	ءاءعمل ءءىءنل لءل ءاقف و OK/NG ءئاءن لصفءو ءاءعمل ءءء
ءءنءم لءسو	ءلمءكمءال ءىلمعمل نم ءءك رءءال ءففن زىمءرءال ءارء مءى