


**ةقيقدل ساطغلا ةخض مبل لئاولس ل عيزوت و ن ق ح ماطن
ةيئاي ميكل داوم ل سايق و تاي راطب ل تي لورتكل إل
JZ03 : رصنع ل مقرر**

ةمدقم



فقَدَلَاةِي لَعَلَّوَسَلَا نَقْحَمَظْنَأَفَشَتَكَا
 عِيَانَصِيكِي مَارِي سَسَا طَغَا خَضَمَبَمَصْمَلَا
 ئَبَعَتَلَقَصَصَخَمَلَا، تَامَامَصَلَا نَمِي خَا
 ، وَيَوْدَأَلْعِي زَوْتَو، تَايَا رَا طَبَالْتِي لَوْرَتَكَلْإِ
 ، لَكْآتَلَلَبَبَسَمَلَا عِيَائِي مِي كَلَالَاوَمَلَا سَايَقُو
 . عَضَفَخَنَمَنَا يَصُوَقِيئَا فِيرَارَكْتَعَم

ديزمل ا فرعا

[illegible][illegible]

معلومات عامة	(J203: راجع المواصفات)
مكونات وأجزاء	مصمم مع بكرة واحدة ودو عم صوب 4.3 ساقم سم للباب لمعت ونولم HMI شاشة
تامة العمل والمواد	عملية العمل 100 إلى لصي ام معدت عرياطم ريغ فيلخاد كركاد
دحاو طوشل سايقلي محج	(دحاو طوشل لكل رتلوركيم 10,000 يصىأ دح) رتلوركيم 10,000 إلى رتلوركيم 0
يالمالحل عيزوتل باسح عيغص	$Q_{total} = Q_{stroke} \times N_{strokes}$
يمحج سايقلل عقد	(±5% إلى ±3%) ±0.5% إلى ±0.3% نمض
قيبطتلل لبالق لئاسل طسو وراح عرد	(نيوكتل ءانثأ لئاسل فيرعت فلم دح) ءيؤئم عرد 250 ≤ إلى لصي سايقلي ليغشثل قاطن
لئاسول بيبان تافصاوم	رطلق × مم 6 حرململ ليخادل رطلق؛ مم 8 حيرخال رطلق × مم 6 حدململ ليخادل رطلق؛ PE / PTFE / PFA: تاراخي مم 8 حيرخال رطلق
عيزوتل تاهوفو رب	(مصصم تاهوف لواطأ واطقأ رفوتت) مم 6.0، مم 4.0، مم 2.5
عحمرلمل لبالق ليغشثل اعاصأ	عغفلل عس دح، دادعتسالل عس و في لسيغ، لجم سايقي، (خللل بحس) سسكع طفش، بيحايي بحس
لاصتال ءءءا	ءيآلآل ءفيصلمل IPC / PLC تاكلبشل سيسياعي عيغاصن ءءءا
× صرعل × لوطلل) عضملم ءءءو داعب (اعالرال)	مم 147 × مم 125 × مم 201
× صرعل × لوطلل) محجتل ءءءو داعب (اعالرال)	مم 157 × مم 215 × مم 295
ءقاطل دامل تابلملم	زتره 60/زتره 50، ± 10% تلوف 110 ددرتم رايت؛ رياريا؛ زتره 60/زتره 50، ± 10% تلوف 220 ددرتم رايت؛ سايقي
ءطيحلم ليغشثل فورط	(فثاكل نوب) RH 80% < ءيؤئمنل بوطرلل؛ ءيؤئم عرد 40 إلى ءيؤئم عرد 0 ءطيحلم وراحل عرد
لوخلل ءايح يوتسم	IP31 يغانصلل فالغلل ءايح
ماطلنل ءمالسو نمال	ءءءا ءسملبل نمصلم لاداعل ءادعتساو تايوتسملم ءدعتم رورم ءملكل لوصولي في محجتلل