

XP22: رصنع ل مقر



ةمدقم

لمعني قيقد يئابرهك يغارف يراح سبك م
،مم 260 ضرعب طوغضم لكېهه وفريسلاب
،تاصوب 7 ساقم ءجمربلل ءلباق سمل ءشاشو
يف لمعلال ع ءردقو ،تيز نودب لىغشتو
تايراطبلا ثاحبأل ممصم ،ءىللا ءراح تاجرد
ءىشعأ جاتنإل لىلاثم .ءمدقتملا داوملا عىمجتو
عم ءبلص ءىئابرهك لىللاحمو ءحومو ءفىثك
ءراحلا ءجردو طغضلا يف قىقد مكحت

ديزمل فرعا

[illegible]

نظام الحمال	أبعاد هاون / هي راي خال تايق رتال	يسي اي لي نوكتال	هه صاوما ل
لم عي قي قد يئابره ك يغارف يراح سبك م وفر يسلاب	—	XP22	لي دومال
ك لي وري ده لئاس ثولت يغلي	—	تيزل ن م يلخ ،يقن يئابره ك وري سي	لي غيشنل عون
لم حلل يذ ي صيوعت ع م نط 0.01 ع قد	عم (ن توينولي ك 0 - 50) نان طأ 0 - 5.0 :ن خي سنل اغي رس بطق ع فوصف ص عوق (ن توينولي ك 0 - 100) نان طأ 0 - 10.0 هي لعل	(ن توينولي ك 0 - 30) نان طأ 0 - 3.0	طغ ص عوق ي صقأ
لي م حنل لري غصال طاو طخالل ي كذ ي صيوعت قي ي دل	—	نط 0.01	عوق ل ع قد
هه بالصلل هي لعل بالاول قال ذالوف م حاولأ	—	مم 180 × 180	حولل م حح
هه دعت م تاغي م ح و أ ك م س رنكأ بالاول ق بعوتوسي تاو، بطلال	مم 65 و أ مم 60	مم 50	حاولال حنن ع فاسم

تاطحات الم	ءادالء ءاون / ءىراىءءالء اءاىقرءءالء	ىساىىءالء نىوءءالء	ءءصاوءالم
كىمارىءىسلى ءىبلءو رملولبل راھصنالب بسانم نءاعالم ءىربءو	ءارءالء ءاءرء ءمزء عم ءىوءىءم ءءرء 300 ىءءىءالء	ءىوءىءم ءءرء 200 ≤ ءءاع، ءءءم رىءى ءىساىى	لىءىءشء ءرارء ءءرء ءىصقأ
ءىرسلى ءىربءلل ءءءم ءامالب ءىربء ءاونق	ءىراىءءالء ءىءالءالء ءارءالء ءاءرء ءمزء	ءاولالب ءوءرءم ءءءم ءلقءسم ءاناءىس	نىءىءسءالء ءىقرىط
ءقولاءى ءىءانىءنءم صرء: Aura-Touch™ ءءءاو ءافصولو نىءءء، ءىلءفالف	—	ءافصولم ءءءءم ءامالم ءىءءء، ءافصولم 7 ساقم ءءمرببل ءلباق سمل ءشاش	ءارءالء ءءرء ءى ءمءءالء
ءمءءالء ءىءامءو ءاولالب ءىربءلء ءىساىى ءزىم	ءقلىءالء قلىءم ءىءاء رىءاء ءربم عم قفاوءم (CW-3000 لءمء)	ءءءم ءامالب ءىربء ءاونق	ءىربءلء اءطن
نرءول: 2024 ءىءىسالء لءباقم 2025 قىصلىءىءمءمء لءباقم مءمء 130 ءىفافصالب	ءىءىسالء لءباقم مءم 300 × 300 × 420	قفىصلىءىءمءمء مءم 260 × 347 × 422	لءىءىءالء ءاعابء (ءافءاءرا×قفىصمء×صرء)
ءءءاو روء ءءاءمءءسء ءانىوءءالء ءىءمءىساىى ءىربءءمء	ءىءىءالء ءىءالء ءىءالء (ءىءالء ءىءالء): 110 ءىءالء ءىءالء (ءىءالء): 220	ءءءاو روء، ءىءالء 50، ءىءالء 220-230 ءءرءم راءىءىءالء رءىءالء	ءىءالء رءىءالء
ءىءالء ءىءالء ءىءالء ءىءالء	—	ءىءالء ءىءالء ءىءالء ءىءالء	ءىءالء ءىءالء
مءم 180×180 ءاولالم عم سلسلمءمء	رءمءورءىءم 100 ءىءالء ءىءالء ءىءالء: (ءالءوء 300+) ءىءالء لءباق ءىءالء ءىءالء: (ءالءوء 300+) ءىءالء ءىءالء ءىءالء: (ءالءوء 300+) ءىءالء ءىءالء ءىءالء: (ءالءوء 300+)	—	قفىءىءالء ءاعوءمءمءىءىءالء
ءامءاو ءاىءالء ءىءمءىءالء ءىءالء ءىءالء	—	ءامءالء ءانءءسءالء (ءىءالء 12 ءىءالء)	مءءءالء ءامءالء