

**عقاط دوزم، ءجمربلل لباق (Dc) رم تسم رايت ينورتكلإ لمح
ءيراطبلا ءعس رابتخا زاءو، ءانقلا ءوزمو يداءأ يبتكم
CD12: رصنع المقرر**



ةمدقم

٤ قد تب تاي رابط الافي صوت ل همي ص م ت
 ل م حل اذه رفوي، ة ا ط ال ردا ص م ن م ق ق ح ت ل او
 ل با ق ال ر م ت س م ل را ي ت ل ل ي ن و ر ت ك ل ل ا ل
 ي ل ل م 1 و ت ل و ف ي ل ل م 1 ل ل ل ص ت ة ق د ة ج م ر ب ل ل
 ة ي ك ي م ا ن ي د و ة ت ب ا ث ر ا ب ت خ ا ع ا ض و ا ع م ، ر ي ب م ا
 ، ل ح ا ر م ل ا د د ع ت م ا ط ا ن ل ل ة ي و ق ة ي ا م ح و ، ة م د ق ت م
 ت ا ئ ي ب ي ف ة ت م ت ا ل ل س ل س USB ل ا ص ت ا و
 ا ة ي ع ا ن ص ل ل ا ر ب ت خ م ل ا

ديزمل فرعا

[illegible]

CD12-5411) تافصاومل	CD12-5420) تافصاومل	CD12-5410) تافصاومل	معمل العمل
عدحاو ؤانق	ةودرم ؤانق	ةدحاو ؤانق	عانلق ائنب
طاو 400	(2 × طاو 200) طاو 400	طاو 400	ةردقم الم ادإلال ةقاط
تلوف 500 إلی 0	تلوف 150 إلی 0	تلوف 150 إلی 0	ادإلال دهج قاطن
رېمأ 15 إلی 0	2 × رېمأ 20 إلی 0	رېمأ 40 إلی 0	ادخادإلال رايت قاطن
تلوف 500.00 إلی 0.1، تلوف 19.999 إلی 0.1	تلوف 150.00 إلی 0.1، تلوف 19.999 إلی 0.1	تلوف 150.00 إلی 0.1، تلوف 19.999 إلی 0.1	تباتال دهجل عضو قاطن
تلوف ي لل مل 10، تلوف ي لل مل 1	تلوف ي لل مل 10، تلوف ي لل مل 1	تلوف ي لل مل 10، تلوف ي لل مل 1	تباتال دهجل ةقد
±(0.05% + 0.02%FS)	±(0.05% + 0.02%FS)	±(0.05% + 0.02%FS)	تباتال دهجل سايقى ةقد
رېمأ 15.00 إلی 0، رېمأ 3.000 إلی 0	رېمأ 20.00 إلی 0، رېمأ 3.000 إلی 0	رېمأ 40.00 إلی 0، رېمأ 3.000 إلی 0	تباتال رايتال عضو قاطن
رېمأ ي لل مل 10، رېمأ ي لل مل 1	رېمأ ي لل مل 10، رېمأ ي لل مل 1	رېمأ ي لل مل 10، رېمأ ي لل مل 1	تباتال رايتال ةقد
±(0.05% + 0.05%FS)	±(0.05% + 0.05%FS)	±(0.05% + 0.05%FS)	تباتال رايتال سايقى ةقد
4.5 إلی موا وليك 1، موا وليك 1 إلی موا وليك 0.05	4.5 إلی موا وليك 1، موا وليك 1 إلی موا وليك 0.05	4.5 إلی موا وليك 1، موا وليك 1 إلی موا وليك 0.05	ةتباتال ةمواقمل عضو قاطن

معمل العمل	تأصفات (CD12-5410)	تأصفات (CD12-5420)	تأصفات (CD12-5411)
مواصفات القياس	مواصفات القياس 100، مواصفات القياس 10	مواصفات القياس 100، مواصفات القياس 10	مواصفات القياس 100، مواصفات القياس 10
مواصفات القياس	$\pm(0.1\% + 0.5\%FS)$	$\pm(0.1\% + 0.5\%FS)$	$\pm(0.1\% + 0.5\%FS)$
مواصفات القياس	طاو 400 إلى 0	طاو 200 إلى 0	طاو 400 إلى 0
مواصفات القياس	طاو 10	طاو 10	طاو 10
مواصفات القياس	$\pm(0.1\% + 0.5\%FS)$	$\pm(0.1\% + 0.5\%FS)$	$\pm(0.1\% + 0.5\%FS)$
مواصفات القياس	CC, CV	CC, CV	CC, CV
مواصفات القياس (T1 & T2)	1 (الحد: 1) إلى 60 (الحد: 1) مواصفات القياس	1 (الحد: 1) إلى 60 (الحد: 1) مواصفات القياس	1 (الحد: 1) إلى 60 (الحد: 1) مواصفات القياس
مواصفات القياس	0.1% + 1 مواصفات القياس	0.1% + 1 مواصفات القياس	0.1% + 1 مواصفات القياس
مواصفات القياس	CC, CR	CC, CR	CC, CR
مواصفات القياس	9999	9999	9999
مواصفات القياس	1 مواصفات القياس، 10 مواصفات القياس، 10 مواصفات القياس، 100 مواصفات القياس	1 مواصفات القياس، 10 مواصفات القياس، 10 مواصفات القياس، 100 مواصفات القياس	1 مواصفات القياس، 10 مواصفات القياس، 10 مواصفات القياس، 100 مواصفات القياس
مواصفات القياس	0 إلى 19.999، 0 إلى 150.00	0 إلى 19.999، 0 إلى 150.00	0 إلى 19.999، 0 إلى 500.00
مواصفات القياس	1 مواصفات القياس، 10 مواصفات القياس	1 مواصفات القياس، 10 مواصفات القياس	1 مواصفات القياس، 10 مواصفات القياس
مواصفات القياس	$\pm(0.05\% + 0.1\%FS)$	$\pm(0.05\% + 0.1\%FS)$	$\pm(0.05\% + 0.1\%FS)$
مواصفات القياس	0 إلى 3.000، 0 إلى 40.00	0 إلى 3.000، 0 إلى 20.00	0 إلى 3.000، 0 إلى 15.00
مواصفات القياس	1 مواصفات القياس، 10 مواصفات القياس	1 مواصفات القياس، 10 مواصفات القياس	1 مواصفات القياس، 10 مواصفات القياس
مواصفات القياس	$\pm(0.05\% + 0.1\%FS)$	$\pm(0.05\% + 0.1\%FS)$	$\pm(0.05\% + 0.1\%FS)$
مواصفات القياس	0 إلى 400	0 إلى 200	0 إلى 400
مواصفات القياس	10 مواصفات القياس	10 مواصفات القياس	10 مواصفات القياس
مواصفات القياس	$\pm(0.1\% + 0.5\%FS)$	$\pm(0.1\% + 0.5\%FS)$	$\pm(0.1\% + 0.5\%FS)$
مواصفات القياس (OVP)	تلف > 155	تلف > 155	تلف > 510
مواصفات القياس (OCP)	ري 42 > عطق	ري 22 > عطق	ري 16 > عطق
مواصفات القياس (OPP)	طاو 420	طاو 220	طاو 420
مواصفات القياس (OTP)	85	85	85
مواصفات القياس (CC)	ري 40 / ري 3	ري 20 / ري 3	ري 15 / ري 3
مواصفات القياس (CV)	0	0	0
مواصفات القياس (CR)	مواصفات القياس 40	مواصفات القياس 40	مواصفات القياس 40
مواصفات القياس	TFT LCD (400×240) 2.8 صوب	TFT LCD (400×240) 2.8 صوب	TFT LCD (400×240) 2.8 صوب
مواصفات القياس	USB Device	USB Device	USB Device
مواصفات القياس	تلف 110 / $\pm 10\%$ ددتم راي تلف 220، زتره 45-65، $\pm 10\%$ ددتم راي	تلف 110 / $\pm 10\%$ ددتم راي تلف 220، زتره 45-65، $\pm 10\%$ ددتم راي	تلف 110 / $\pm 10\%$ ددتم راي تلف 220، زتره 45-65، $\pm 10\%$ ددتم راي
مواصفات القياس	0	0	0
مواصفات القياس	0	0	0
مواصفات القياس	80% RH <	80% RH <	80% RH <
مواصفات القياس	90 مم × 190 مم × 300 مم	90 مم × 190 مم × 300 مم	90 مم × 190 مم × 300 مم