

يلع نم غيرف تلاب نخاسلا طغضلل ةجرمربلل لباق ماطن ةمدقتمل داومل قيلختل ةلواطلا

XP35 :رصنعل مقرر



ةمدقم

ةجرمربلل لباقلل غيرف تلاب نخاسلا طغضلا
ةردقب يبتكم يكي لورديه سبكم KINTEK نم
ةجرد 400 تانيوكتو ،لماخ زاغ/غيرفت عم نط 10
،تايراطبلا ةعابطل ةيؤم ةجرد 800 و ةيؤم
،ةقويحوسم لن داوملاو ،راشتنالا ابماحلل

ديزمل فرع

قيبطتلا	فصولا	ةيسيئرلا ةدائفلا
تاذا تايراطبلا ايلخ ةعابط ةبقي	ةراح ةجرد تحت نوي مويثيلا تايراطب لمصاوف باطقال قالغالو ماجلا ن.يقيقد لماخ زاغ و طغضو	باطقالا تاهجاو دنع ةدسكالن عنيو ،تاغارفلا يلغ يضي ي.ضارثالا رملالو ةيلخلل ةقواغم نم نسحيو
مالفال فيلغتو ةعابط ةيرمليولاب	وأ ،ةرصبلا مالفال وأ ،نرمل تانيورتكلال قابطلا ددتم ماجلا controlled. الم ةوقلاو ةراجل مادختساب زجال فيلغتلا	ةكاسم بويعل نم ةيلاخ و حضاو ةيرصب طباور ققحي ي.رصب يقيبتم داهج و ةقستم
ةقويحوسم لن داومل طغض	ةيلع ءارضخ ماسجأ في كيماييسلا و ن داومل قيحاسم لروحمل ايدأ طغضلا ل.ماخ زاغلا و غيرفتلا تحت عقومل في ديبلتلا ءعبتي امأ ابلاغ ،ةفانثلا	ةوقلا ززعيو ،ةيماسم لن للقيو ،ديبلتلا ءفانثك نم ديزي ي.ثابرهلا ليصوتلاو ةيكنيكني الم
كئابسلا راشتنالا ماجل ةمدقتم	ةراجل ةيلع كئابسلا و ءنيابتلا ن داومل ءبلصلا ءالجل في مامضنالا ة.فيطن غيرفت ءئيبي في ءعفترم ءراح تاجر دنع	تاناوكل ثولتلا نم ةيلاخ و ءازنلا ةيلع تاهجاو ئشني ة.بطلالو ،ةيولالو ،يولل ءاضفلا
ةبكرملا داومل ةعابط ةكيماييسلا ءفوفصملا	ةمدمل ءارضخل ءطرشالا و بصل ءقبسلا كيماييسلا فايلا ديوط طغضلاو ءراجل تحت فايلا اب	ل.يئاض غارف يوتحم و ،يواسملا جنثارلا عيزوت نمضي ةيلكيه تاقببطلا قابطلا بصلال يوق نيسحت و ةمراص
ةيرال داومل قيلخت ةئيابهلا	ةقذب ءطوبضم ءيوج و ءراح فورط تحت ءديجل ءفيطولا داومل ءجالع	رما و هو ،فيثكتلاو راركتلل لباقلا روطلا نيوكت حيتي رعشتسملا ءاداو ءقلاطلا ليوتحت نيسحتل مساح
تافتل غيرفتلا ءعابط ةيسمشلا ايلال	ل.يئاض يراجل روهدت عم ءئيوضورهلا ايلال يلغ فلغلما قابط ماجل	في ءحولل ءيوقو ثوم نم نسحيو ءبوطرلا لوخد نم يمح ي.ءراجل تايكرتلا
MEMS ءمطنال مكحملا قالغال تارغشتسملا مزح	مزح و (MEMS) ءقيقدلا ءيكنيكني مورهلا ءمطنال غيرفتلا اب دغاسم قالغل ل.ماخ زاغ تحت ءيرصبلا تارغشتسملا	ام ،طوبضم يلخاد و ج عم برستلا دص ءمكحم تامتخ ققحي ةتقودو زاهجال رمل ليطي

لماعملا	يسيئلا XP35 رادصا	ةيلعلا ءراجل تاجرل فرطتملا XP35 رادصا
ليغشت طغض يصولا	(ن.توين وليك 100) نانطأ 10 تحت	(ن.توين وليك 100) نانطأ 10 تحت
ةراح ءجرد يصولا بلاقلا	≤ 400 °C	≤ 800 °C
بلاقلا ءدام	يسيئلا بلاقلا/ءادالا ذالوف	لكينل ساسأ يلغ ءوقلا ءقائف كئابس
ةردقم الم نيسحتلا ءردق	≤ 3200 W	4500 W
بلاقلا داغاب	150 مم × 150 مم	150 مم × 150 مم
ءوض بلاقلا حتف (زاهال)	≤ 60 مم	50 مم
طغضلا مكحت	قالط ،طافتحا ،ي.ثاقلاط طغض) ءجرمربلل ءلباق سملا اب لمعت ءشاش (تقوم	قالط ،طافتحا ،ي.ثاقلاط طغض) ءجرمربلل ءلباق سملا اب لمعت ءشاش (تقوم
ةفرغل غيرفت يوتسم	(بيسن) لالكساب اجم 0.1-	(بيسن) لالكساب اجم 0.1-

لعملا	يسايقلا XP35 رادصا	هلاعال اراحلا ااحردل فرطملا XP35 رادصا
يوجلا فالغلا زاغ	نوجرالا (Ar) / نيچورتينلا (N ₂)	نوجرالا (Ar) / نيچورتينلا (N ₂)
هفرغلا هدام	SUS 304 اذصلل مواقم ذالوف	SUS 304 اذصلل مواقم ذالوف
نامالا همتنا	طغضلا طرفل هيسايق هتاغلا	هراخلا هجرد طرفو طغضلا طرفل لافقا ،بابلل يئاقلت فالغلا
هقاطلا ردم	AC 220 V / 50 Hz (دجاو روط)	AC 208 V – 240 V / 60 Hz
هدهشلا	CE عم قفاوتم	CE عم قفاوتم