

BE02: رصنع الجا مقرر



ةمدقم

ةزيم عم ءاوه-كنزلا ةيراطب رابتخا ةيلخ
 لك يه زيمتت ،كنزلا حولل عيرسلل ريرغيغتلا
 ،دونألل عيرسلل ادبتساو ،PMMA ةدام نم فافش
 تاحاسمو ،لم 30 غلبت تي لورتكل لإ ةعسو
 نيب ةقيقد ةفاسمو ،ليدعتلل ةلباق لعافت
 تايراطبلا تاحبأ ةقد نامضل باطقلأا
 لظي ف ةمدقتملا داوملا ميريقتو ةيربخملا
 .ةموكحم ةيبيرجت فورظ

ديزمل فرعا

[illegible]

ملاحظات	مواصفات	ملاحظات
مقاومة الحريق	BE02	مقاومة الحريق
مقاومة المياه	BE02 1، BE02 2، BE02 3، BE02 4، BE02 5	مقاومة المياه
مقاومة التآكل	PMMA	مقاومة التآكل
مقاومة الصدمات	6.5 × 6 × 7.2	مقاومة الصدمات
مقاومة التآكل	0.5	مقاومة التآكل
مقاومة التآكل	1، 2، 3، 4، 5	مقاومة التآكل
مقاومة التآكل	30	مقاومة التآكل
مقاومة التآكل	≤34	مقاومة التآكل
مقاومة التآكل	≤2.5	مقاومة التآكل

تاطحال م	تافصاوم ل	هم لعم ل
كنزل ل حول تاب ل ط م	م م 80 ى ل م م 55	قفاو تم ل ا دون أ ل لوط
ن يت ي ن ا ت ي ل ا و ح ي ف ل ا د ب ت س ا ل ا م ك ا ن ك م ي	ل ي ص و ت ل ل ل ب ا ق ت ب ا ت د و ن أ ل ك ي ه	د و ن أ ل ا ل ا د ب ت س ا ه ق ي ر ط
ن ا ر و د ل ا ت ا خ ص م ل ب س ا ن م ر ي غ	ط ق ق ه ي و د ي ه ف ا ض ا	ل ئ ا س ل ا ه ف ا ض ا ه ق ي ر ط
ه ف ل ت و أ ح ط س ل ا ق ق ش ت ب ب س ي د ق ل و ح ك ل ل ص ر ع ت ل ا	ه ح ط س ى ل ع ل و ح ك ل ل ب ك س ت و أ ل و ح ك ل ل ل و ل ح م ي ف ه ر ش ا ب م P M M A ح و ل ع ض ت ا ل	P M M A ف ي ط ن ت د و ي ق
ر ش ا ب م ر ي غ ل ك ش ب و ل ا د ت ع ا ب ل و ح ك ل ل م د خ ت س ا	ل و ح ك ل ل ن م ه ر ي غ ص ه ي م ك ب أ ل ي ل ق أ ل ل ب م أ ل ي د ن م م د خ ت س ا ، ت ي ز د و ج و د ن ع ح ط س ل ا ف ي ط ن ت ل	P M M A ح ط س ف ي ط ن ت ت ا د ا ش ر ا
ى ل ع ه ي ت و ص ل ا ق و ف ت ا ج و م ل ا ب ف ي ط ن ت ل ا م د خ ت س ت ا ل	ع و ن م م	ق و ف ت ا ج و م ل ا ب ف ي ط ن ت ل ا ه ي ت و ص ل ا