

CD03: رصنع ال مقر



مقدمه

عة س رابتخا وليك شتل ءاأل ءة لاء ءااع م
 ن ح ش ل ءااع ل ءل باق ل ءاا راطب ل
 ع م ، ءل ق ء س م ءا ن ق 512 - ب ء م م ص م ، ءا ك ءا ءا م و ءا
 ءه ج ل ا و ر م ء س م ل ر ا ء ل ءا ب ب س ل س ل ءا ب ء
 ، ف و ر ط ل ءا ء ع ء م ا ءا ل خ ل ل ءا ك ذ ز ر ف و ، ر م ء س م ل
 ر ا ء ل ءا ط ق ن ء ن ع ءا ن ا ءا ب ل ءا ع ء س ا و
 ءا ل ءا ن ا ءا ب ل ا ع م ج ل ءا و ق م ا ط ن و ، ءا ب ر ه ك ل
 ر م ء ل و ب ل ا ءا ل خ و ءا و ا و ط س ءا ل ا ءا ل خ ل ل
 ءا ح ط س م ل

ديزمل فرعا

[illegible]

تفاصيل المنتج	نموذج (CD03-5KL)	نموذج (CD03-0.2TS)
نوع المنتج	CD03-5KL	CD03-0.2TS
الوزن	512 غرام	512 غرام
المواد	البولي إيثيلين	البولي إيثيلين
اللون	أبيض	أبيض
القطر	3.5 سم	3.5 سم
الارتفاع	1.5 سم	1.5 سم
العمق	1.5 سم	1.5 سم
السمك	0.5 مم	0.5 مم
المتانة	10 سنوات	10 سنوات
الضمان	5 سنوات	5 سنوات

تفاصيل المواصفات	(CD03-5KL) مواصفات الجهاز	(CD03-0.2TS) مواصفات الجهاز
تصنيف سرعة المعالج	تحت 1 جيجاهرتز	تحت 1 جيجاهرتز
(نحس) دقة الشاشة (دقة الشاشة)	تحت 4.5 إنش	تحت 4.5 إنش
(دقة الشاشة) دقة الشاشة	تحت 2.0 إنش	تحت 2.5 إنش
(CV) دقة الشاشة	تحت 4.5 إنش	تحت 4.5 إنش
تصنيف سرعة المعالج	(لمالك الشاشة) 0.1% + 0.05% ±	(لمالك الشاشة) 0.1% + 0.05% ±
تصنيف سرعة المعالج	تحت 0.025 إنش	تحت 0.025 إنش
تصنيف سرعة المعالج	تحت 1 جيجاهرتز	تحت 1 جيجاهرتز
تصنيف سرعة المعالج	(لمالك الشاشة) 0.1% + 0.05% ±	(لمالك الشاشة) 0.1% + 0.05% ±
تصنيف سرعة المعالج	تحت 30,000 إنش	تحت 30,000 إنش
تصنيف سرعة المعالج	تحت 0.1%	تحت 0.1%
تصنيف سرعة المعالج	تحت 1 جيجاهرتز	تحت 1 جيجاهرتز
تصنيف سرعة المعالج	تحت 55 مم	تحت 55 مم
تصنيف سرعة المعالج	تحت 57,600 إنش	تحت 57,600 إنش
تصنيف سرعة المعالج	تحت 10-15 إنش	تحت 10-15 إنش
تصنيف سرعة المعالج	تحت 380 إنش	تحت 380 إنش
تصنيف سرعة المعالج	تحت 23 إنش	تحت 23 إنش
تصنيف سرعة المعالج	تحت 3 إنش	تحت 3 إنش
تصنيف سرعة المعالج	تحت 30 إنش	تحت 30 إنش
تصنيف سرعة المعالج	تحت 60 إنش	تحت 60 إنش
تصنيف سرعة المعالج	تحت 85%	تحت 85%
تصنيف سرعة المعالج	تحت 1650 مم × 500 مم × 1914 مم	تحت 1440 مم × 500 مم × 1840 مم
تصنيف سرعة المعالج	تحت 400 مم	تحت 200 مم

تفاصيل المواصفات	تصنيف المواصفات
(CPU) معالج الجهاز	Intel Pentium 4
(RAM) ذاكرة الجهاز	تحت 2 جيجابايت
تصنيف سرعة المعالج	تحت 200 إنش
تصنيف سرعة المعالج	تحت 200 إنش
تصنيف سرعة المعالج	تحت 200 إنش
تصنيف سرعة المعالج	تحت 200 إنش
تصنيف سرعة المعالج	تحت 200 إنش
تصنيف سرعة المعالج	تحت 200 إنش
تصنيف سرعة المعالج	تحت 200 إنش
تصنيف سرعة المعالج	تحت 200 إنش