

JR03: رصنع ل ا مقرر



ةمدقم

نويأ مويثيل ايلخ جات إل إلآ هذه تممُص
دش يفأي جمرباً كمحت رفوتو، عقدا لعل
ماظنو، ليدبت لل لباق لزاعمو، وفريسل
فللقاستا نامضل يكيتاموت وأربإ جاختسا
ةيجاتنإ بسنو، صففخ نم لعلخاد ةمواقمو
جاتنإ لاطوخي ف 98% ل لصت ةزيمتم
ةببجتل.

ديزمل فرعا

[illegible]

لغيشتالت ليصاف / عي سندن هله ميقي	عني ف تافص اوامال	عم لعمال مي نصت
JR03	تادعمال زارط دوک	زارطال فرعم
مم 0.5 ≤	هادامال عقد	فلل عقد
(مم 750 سي اي ق بطق لوط يلغءان ب) عقي ق د/ايال خ 7 - 5	يني او ط س ال ق ي س ن التا عرود تقو	حاتا ال احياتنا
(مم 750 سي اي ق بطق لوط يلغءان ب) عقي ق د/ايال خ 5 - 3	ي روش ن الم ق ي س ن التا عرود تقو	
(هله ؤم عني هاهن تالور) %98 ≥	هلي عمل عحياتنا ل ددم	
%95 ≥	(لغيشتالت تقو) تادعمال رفاوت	
مم 5.0 - مم 3.5 Φ	يني او ط س ال ق ي س ن التا عرود رطق	لنعمالو تاودال قاطن
مم 60 - مم 38	ي روش ن الم ع م جم الم لنعمال صرع	
عني ام باطقا ، (تا ب ي دمل يلغ عني اق) عني عني باطقا	عموع دمل باطقا ال عاونا	هلي عمل قفاوت

لغيششال لىصافت / ةسندنهال ميقل	ةنفل افصاومال	ةملم ففنفصت
ةبكرم ةشغأو ،كفمارفسلاب فلفم ،قفقء فم اسم نففلوؤ فلوب	ةمومل لصالفل اءاونأ	
ءءاوب فاف نم لفءءلل لبال ةفءءال ءءول صرع	ةفءءال لفل ءلءل ءء	
ءمربلل لبال ءاملم ءاءع فم ةفمقر سمل ءشاش	لغشم ال ءءا	لفغششال مءءال
ءوئال مءالو ءونالو ،ءونال مءالو ءوئال	ةفءءال بففرء ءاراف	
(رافءال لبال) فءرا ءفءرهك بفق ففلء وأ فءرا لصال ففلء	فءرا ل ففلءال ءا	
ءءال ءعرسل مفطنء عم وفرفس كرم	فلل ءل	
فكفءاموؤو فءاوه ءارءسا	ءربال ءارءسا	
ةفءال ءل ءل ءل ففءل ءل	قصلال وفرفل	
(ءاومل رفشقت ءانءءسا ب رءم 1.0 ءاسم فلف ساقم) لبفسفء 80≤	ةفلغششال ءاضوؤال فوؤسم	ةمالسلال ءفءوؤال رففءال
GB 5226.1 ءفءرهكلال ءفكفءال ءمالسلال زومر عم قفءوؤم	ةفءال ءمالسلال رففءال	
(فلسلسلال مقررل ،ءقائل ،زارطل ،مسال) ءفساف ق ءوفءم ففنفصء ءءول	مائل ففء	
ءقفقء/ءرءل 50≥ قفءل ءءم ،الءسا ب ءفم 0.8 - 0.4	طوءم ل ءاوهال ءاءم	ءامءءال وفارم
(±10% < ءءال بءبء) زءره 50/60 ،رولال فءا ،ءلوف 220 ءءرم راف	ةفءرهكلال ءقائل رءصم	
رفبم ءلوف ولفك 1.0	رءم ل ءقائل ءالءسا	
ةفءم ءءرء 35 - ءفءم ءءرء 20	لفغششال ءرا ءءرء	ةفءفب ال فورطلال
ةفسن ءبوتر 55% - 5%	ةفسن ال ءبوتر	
راءفنالو ءلءشالال ءلبالال ءلءلل ءببسمال ءازاغلال نم ءفءال فطنال ءل (ISO 8) 100,000 ءفلال	ةففطنال ءفرغل رافم	
(م²/مءك 500≤ ءفصرالال لم ففنفصء) مءك 200 فلال	ءاللل ففصال نزلال	ةفءافففلال صئاصءال
(بلطلال ءنل ءءام ءصءم ءالالط) 1C فلول ءفساف ءفءل ءامر	فساف ق ل فءرا ل ءالال	