

هيكيتاموتوال هبش هيناطسأل تايراطبل زح ةلآ

YZ08 :رصنعل مقرر



ةمدقم

هبش هيناطسأل تايراطبل زح تادعم رفوت نم ليدعتلل ةلباق قمع ةقد هيكيتاموتوال ةفلغأو هذالوفل ايلخل بلعل مم 2.0 لى 1.2 مكحت عم ،موي نومولأل نم ةعونصملا تافثكملا ةقووثوم هيجاتنو ، PLC سم للاب لمعت ةشاشب ليغشت ءادأو ، ةعاسل ي ف ةعطق 400 لى لصت ليدعتلل ةلباق ةعرسب رقتسم

ديزمل فرع

هيسئرل ةذائف	فصولا	قبيطتلا
بلعلل ةدعتم ماح ربع لمعل ليدعتلل ةلباق زحل داغب معدت ةعئاشل هيناطسأل	ايلخ ماححال يربتملم ريوطتلل هيناطسأل هذالوفل بلعل زح 18650 و 21700 و 26650.	مويئرلل تايراطب تاحاب هيناطسأل
نود راركتلل ةلباقلا ةجلالعل ةعاسل ي ف ةعطق 400 عس معدت ةقووثوم ةعجارم هيمقرلل ةعرسل ةشاشب PLC تادادع رفوت ليدعتلل ةلباقو	ءانثأ ايلخلاب ةلمحمل هيناطسأل هذالوفل بلعل ريضحت ريوطت دنن هينارودلا ليغشلت فورطو هضرعو زحل قمع مييقت هيناطسأل بلعل لى لكشت تاءارج	يبرحت طخ عيجت تايراطبل
هذالوفل تايراطبل بلعل نم دعبأ وه ام لى تادعملا مادختسا عسوي ةدعتملا هذالوفل بلعل تاقيسنن عم قفاوتل دعاسي ةريغتملا غورشملا تابلطم باعيتسا لىل تاربتخملا	مم 30 لى لصت راطقأب موي نومولأل تافثكم بلعل ي ف زوح ليكشت	بلعل هيمقر ريوطت تايراطبل
بسانن سم لل ةشاشب ربع رشابملا ليغشلتاو ةجمدملا داغبالا ةلباقلل ةعصاخال يربتملم لمعل ريس	ءانثأ هيناطسأل تايراطبل بلعل ةفلتخم تانيوكت ةجلالعل يبرحتل عيجتملالو ةجذمنلا	تافثكم عيجت موي نومولأل
ةقوتسم زح داغبأ مم 0.1 +/- ةجلالعل ةقد معدت	تاعماجال تاربتخم ي ف هيمعمل هيناطسأل ايلخل عيجنصل لامعا معد ةلباق ةمه داغبالا راركت هيلباق نوكت ثيح ةجوم بلعل زوح جاتن ةقواللا عيجتملتا تايملع	وحن هجوملا بلعل ريضحت ةدوخل
تيلورتنكلال لكأتو ةبوطرلا موقت ءاملل ةمواقم هيندعم رارزا	ضرعتل دعي ثيح تايراطبل ةجلالعل قطنان ي ف زح ةطحم ليغشت ةلصل تاذ تارابتعا تيلورتنكلالو ةبوطرلل	هرواجملا عيجتملتا تايملع تيلورتنكلال

تافصاوملا	هملعلما
YZ08	جتنملا فنص مقرر
سم للاب لمعت PLC ةشاشب مكحت	مكحتل ةقيرط
هيناطسأل هذالوفل تايراطبل بلعل نم اهريغو ، 18650 ، 26650 ، 21700	هيناطسأل هذالوفل تايراطبل بلعل ةبسانملا
مم 30 نمض	ةبسانملا موي نومولأل تافثكم بلعل
ليدعتلل لباق ، مم 2.0-1.2	زحل قمع
هيناطسأل كمسل آقفو ، مم 1.5-1.1	زحل ضرع
مم 0.1 +/-	ةجلالعل ةقد
هيمعمل نويملم نم رثأ	هيناطسأل ةمدخ رمع
ةعاسل ي ف ةعطق 400 هيكيتاموتوال هبش	ةعسل
هيلجالل نارودلا ةعرسل ضرعو قيقط طبص ؛ هيمقر ةشاش	ةعرسل ميطنن
تيلورتنكلال لكأتو ةبوطرلل ةمواقم ، ءاملل ةمواقم هيندعم عفد رارزا	مكحتل رارزا

تفاصيل النموذج	مواصفات النموذج
معدل الرصد	زمنه 220/50 ثلث
معدل الطول	140 ط
طول عرض المأوى	0.7 - 0.5 لاساب ايجي م
جسم المأوى	740 × 250 × 350 مم
يفصل النزول	37 مك
ينشئ التابلت	سلسلة كركل احمي شتو اهتفاظن ىلع طفا ح؛ رخألا ةكر حتملاء ارحألا وهجوتللا ةدمعأ نم رركتم لكش ب خاسوأللا حسم
دمال ليوط لومخال دنن ةياعن	ةرتفل تادعتم المادخسا متي ال امدنع أسلسو أفيطن ليكش التل حطس ىلع طافحلل تيزلا عضو ليكش التل بالاق فطن ةليوط
تابلت صحن	ةمالسلالو متخللا ةدوج تداوح بنجتو ءاخراللا ع نمل رخألا تابلت صحنالو سي باب دللاو لي مواصللاو يغاربلا ماطت ناب صحناف ةيخصشلا
ليغش التل ةمالس	ديلا ةباصا بنجتل ليغش التل ءانثأ ليكش التل بالاق ل طشنللا ةقطنم ل يفي كيدي غصت ال
بالاق صحن	ةبيرع ماسجأ نع أتحب ماطت ناب ليكش التل بالاق صحناف
بالاق ةياع	ةبلل ماسجأ ليكش التل بالاق مسق برضت ال