


جات نإل ةيكي تامتو وأل هبش ةيناو طسأل تاي راطبأل فل ةلآ موي ثي للل نويأ ايلآ

JR07 : رصن عل مقرر



ةمدقم

هبش ةيناو طسأل تاي راطبأل فل ةلآ رفوت باطقألل ةقيقد ةاذاحم ةيكي تامتو وأل ل صافأل دش فيفأ لأمكحتو ، ةيئابرهكأل ةيلاع ةيجاتنإ نامضل أجمدمأ يئاهنأ طريشو طوطخ ربع موي ثي للل نويأ ايلآ عي مجت في ةيغانصلل او ةيبي رجتل جاتنإل.

دي زمل فرع

قيبطتأل	فصول	ةيسيئرل ةئافأل
لجأل نم ةيناو طسأل ايلآ 46 ةئف مءاقل	4695 و 4680 مجك ةريبك ةيناو طسأل ةقائل ايلآ لبي رجتل للل ةكيمي سل باطقأل تاذ 46120 و 26650.	ءالط لأمحأو م 60 ل لصت ايلآ راطقأ بعوتست بلقلل هوشت نود ةليقت.
ةيجاتنأل ايلآ لآ حءامن ةيسيئأل	21700 و 18650 تاقيسنن موي ثي للل نويأ ةقائل نيزت ايلآ عي مجت 32140 و 26650.	نبي عريسل لبي ثلل تاو دألل عريسر ريغت ةعونتمل داعبالا ريغالم.
نويأ تاي راطبأل ريوطت موي دوصلأل	عم موي دوصلأل نويأ ل ةئشانل دونأل او دوتاكأل طريش داومل صمختم فل ةيغلل ةساسح دش في رجت تافل.	قزمت عني ريثأتل صمخنمو سلس دش ميطنت فاولح رسكتو قئاقرل.
هبش / بصلل ايلآ لآ عي مجت بصلل	ةيلطمأل ةمدقتمل رميلوبل ل صاوف نبي عي قيقد تاقبب فل ةبك رمل قئاقرل وأ ةقيقرل موي ثي للل نويأ قئاقر عم كي ماري سلابل.	نم يلخاد رصق ثو دح عنتم م 0.5 ± نمض ةقيقد ةاذاحم ةفاحل ل ةفاحل.
تافتكمأل بلق عي صنت ةقئافأل	لزلعل ل صاوفو طشنمأل نوبركل باطقأ قاروال عريسل ايلآ ةيناو طسأل فل ةيأسامل ايلآ برهكأل.	دحوم طغص عم م 7000 ل لصت باطقأ لوطأ معددي ةصمخنم (ESR) ةئافكم سلسل ةمواقمو.
ي ميءاكأل ريوطت او تحبال تاي راطبأل ليعانصلل	رايتال عمج قئاقر كمسو ، ةيديلج طالامل تابيكرت نم يراركتل قحقتل ، ةطبالل داومل ءي ميكو.	رده نم للقي ةيجاتنأل ايلآ يويءل لآ دال لمع ريس ةريغصل تاغفدل براجت ءانأ مآل داومل.

تافصاومأل ةملعم	JR07 : رصن عل ةيئف ل صافتأل
تاعءم رصن مقرر	JR07
قبطمأل ةيئاهنل ةيللل يجرأل رطقأل (OD)	م 60 - م 28
فلل ةربل رطق تافصاوم	م 8.0 - م 15.0 (م 8.0 - م 15.0)
دوتاكأل (بجومل بطقأل لوط قاطن)	م 600 - م 7000
دوتاكأل (بجومل بطقأل ضرع قاطن)	م 178 - م 318
دوتاكأل (بجومل بطقأل كمس قاطن)	م 0.100 - م 0.200
دونأل (بالسل بطقأل لوط قاطن)	م 600 - م 7000
دونأل (بالسل بطقأل ضرع قاطن)	م 178 - م 318
دونأل (بالسل بطقأل كمس قاطن)	م 0.100 - م 0.200
ل صافأل ديروت ةدام ضرع قاطن	م 180 - م 320
ل صافأل ةدام كمس قاطن	م 0.016 - م 0.045
ل صافأل ديروت ةركبل يلخادل رطقأل (ID)	م 76.2 (م 3.0)
ل صافأل ديروت ةركبل يئفأل يجرأل رطقأل (OD)	م 250

تفاصيل المواصفات	(JR07: مواصفات)
أبعاد الإطار	90 مم - 10 مم
أبعاد الإطار بحد أقصى	0.035 مم - 0.010 مم
(ID) أبعاد الإطار بحد أقصى	76.2 مم (3.0 مم)
(OD) أبعاد الإطار بحد أقصى	150 مم
توافق التثبيت	± 0.2 مم <
(S" حنك) توافق التثبيت	± 1.0 مم / 500 مم <
أبعاد التثبيت	± 0.2 مم <
أبعاد التثبيت	± 0.5 مم <
أبعاد التثبيت	± 0.5 مم <
أبعاد التثبيت	(دون أبعاد التثبيت، دون أبعاد التثبيت) ± 0.5 مم
حاجات التثبيت	$\geq 98\%$ (معدل التثبيت)
أبعاد التثبيت	زتره 50، ريبم أبعاد التثبيت 3، روطال أبعاد التثبيت $\pm 10\%$ ، تلو ف 220 ددرتم راي
أبعاد التثبيت	(رتل فم و فاج أبعاد التثبيت) ≥ 0.40
(أبعاد التثبيت × أبعاد التثبيت × أبعاد التثبيت)	(أبعاد التثبيت × أبعاد التثبيت × أبعاد التثبيت) 1850 مم × 1750 مم × 1650 مم
أبعاد التثبيت	محك 1000 يلاوح