

YZ02: رصنع ل ا مقرر



ةمدقم

تاي راطبل ةيكي تامتو ءبش ةقي قد فل ةل
ايال خ عي محت نامضل ةي ناو طسأل مو يثي لل
م كحتو ، لي دعت لل ةلباق فل ةعرس عم ، قس تم
قو ثوم قي بطتو ، ةقي قد ةا ذامو ، ءاشغل دش ي
، ةربل لي ئا قلت لي دبتو ، قصلال طي رشلل
تاي راطبل ا شاحب لمع ريس ربع لاعف غي رفتو
ةلباق جئاتن عم ةم دقت مل داومال عي نصتو
راركت لل .

دي زملا فرعا

[illegible]

تفاصيل العمل	معلومات العمل
تاريخ العمل	2024
موقع العمل	مبنى العمل
مدير العمل	مدير العمل
موظف العمل	موظف العمل
معدات العمل	معدات العمل
مواد العمل	مواد العمل
طريقة العمل	طريقة العمل
نتائج العمل	نتائج العمل
ملاحظات العمل	ملاحظات العمل

[illegible]

عقبات التثبيت و متطلباتها	أبعاد الرصنع
م 0.2 ± نم لقا	تروكذمل ةقدلل يئابرهكل بطقل صرع أطخ
م 1 ± م 500/م نم لقا	تروكذمل ةقدلل يئابرهكل بطقل ل 5 انحن أطخ
م 0.2 ± نم لقا	تروكذمل ةقدلل لصال ةركب بوكسلت أطخ
ةدحمل فورطل ةدراول داومل يبلت امدن م 0.5 ± نم لقا	لصال ةاداحم أطخ
ةدحمل فورطل ةدراول داومل يبلت امدن م 0.5 ± نم لقا	يئابرهكل بطقل ةاداحم أطخ
بجومل بطقل فلغي لاسل بطقل	بجومل بطقل لاسل بطقل ني ب ةقالل
باسل بطقل فلغي لصال	باسل بطقل لصال ني ب ةقالل
م 0.5 ±	يئابرهكل عطقل هجو ةاداحم
ةبسانم داومل فورطل ي في يئابرهكل باطلأل ةاداحم مدغ وأ ،بلقلل بحس وأ ،ةلخلل فلل دجوي ال	فلل بوي ي في مكحتل
ل يدغلل لباق	فلل ةغرس

يُجرع الج رطوق الج	يُجرع ادا ل رطوق الج	كُمس الج	ض رع الج	ل و ط الج	ة دام الج
د د ح م ر ي غ	د د ح م ر ي غ	م م 0.2 ل ل 0.1	م م 73 ل ل 28	م م 1000 ل ل 150	ب ح و م ل ب ط ق ل ة ح ي ف ص
د د ح م ر ي غ	د د ح م ر ي غ	م م 0.2 ل ل 0.1	م م 73 ل ل 28	م م 1000 ل ل 150	ب ل ا س ل ل ب ط ق ل ة ح ي ف ص
م م 250	م م 76.2	م م 0.045 ل ل 0.012	م م 75 ل ل 30	ة ر ك ب ة دام	ل ص ا ف ل ا ر ك ب
م م 150	م م 76.2	م م 0.035 ل ل 0.01	م م 60 ل ل 8	ة ر ك ب ة دام	ة ي ا ه ن ا ن ط ي ر ش ر ك ب

تفاصيل ومواصفات	ملاحظات
الارتفاع	70 سم إلى 25
العمق	69 سم إلى 24
الوزن	ليصل إلى 2.5 كجم مع باب مفتوح، 8 كجم مع باب مغلق
القدرة	660 واط إلى 1.8 كيلوواط
السرعة	ليصل إلى 100 دورة في الدقيقة مع باب مفتوح، 120 دورة في الدقيقة مع باب مغلق
الضغط	AC220V، 1.5KVA، 50HZ
التيار	0.6 أمبير إلى 0.4

م ا ط ن ال و ا ع ي م ح ت ال	ت ا ف ص ا و م ال و ا ع ي م ك ال
ت ي ت ث ت ال ع ح و ل و ر ا ط ا ل ا ل	ة د ح ا و ع و م ح م
ف ل ل ال ع ر ب ا ع ي م ح ت	ة د ح ا و ع و م ح م
ي ئ ا ب ر ه ك ال ا ط ا ق ا ل ا د ي ر و ت ز ا ه	ن ا ت ع و م ح م
ل ص ا ف ل د ي ر و ت ز ا ه	ن ا ت ع و م ح م
ق ص ال ل ا ق ي ي ط ت ز ا ه	ة د ح ا و ع و م ح م
ا د ا ع م ال د ا ع ا ب	ع ا ف ت ر ا ل ا × ص ر ع ل × ل و ط ل ، م م 1150 × م م 1100 × م م 1450
د ا ع ا ب ا ل س ا ي ق ط ح م ال	م م : د ح و ل ا : ي ئ ا ب ر ه ك ال ا ط ا ق ل ا د ا م ص و ح ل د ت م م ال ل و ط ل ل م ن ش ت ال
ا د ا ع م ال ن ز و	م ح ك 500 ي ل ا و ح

ماتن الا	تافصاوم الا
PLC	PANASONIC; 变频 AFRX-HC60T
سم الا ةشاش	MCGS/IGERLON، ةشاش ةنولم ةشاش 7 ةصوب
فلل الا كرحم	PANASONIC/YANKONG وفرنس كرحم
دش الا كرحم	Shenzhen Yankong/Shenzhen Lisan يوطخ كرحم
تارغش تسم الا	PANASONIC/JYC/DFC
ةئاو الا تانوكم الا	AIRTAC/XINGZHEN/电磁阀
راذن الا ماتن	لاطاع الا رشؤم و لاطاع الا فاقا
جامن رب الا فئاو	ةدحاو رز ةطغضب طبض ةداغ و ةجدم لاطاع ا تاهي بنت
ليغش تلت الا ليلد	ةدحاو ةغومجم
رايغ الا عطق	ميسلت الا ةمئاقل آق فو، ةدحاو ةغومجم