

## JR01: رصنع ل ا مقرر



## ةمدقم

مويثي للايالخي ميحتل عقدة قلب هذه تمم  
 في أطشن أمكحت رفوتو، ونيانوطسأل نوي  
 تيبثتو، رابغلل قلمكتم ةلازاو، دشل  
 ةيلاع اذاحمو، قصالل طيرشلل يكي تامتو  
 اهل عجي امم، ةيئابرهكلل باطقالل ةوجل  
 تايلمعو ةيبيرجتلا جاتنإل طوطخل ةيلاثم  
 تاربتخملل في تايراطبلل عي نصت

## ديزمل فرعا

[illegible][illegible]

| هملغملا ءف            | تافصاوملا رصنع                                     | (JR01) رايعملا / همقلا                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بلاسلا بطقلا (دونال)  | ءداملا لوط                                         | م 200 - م 3000                                                                                                      |
| بلاسلا بطقلا (دونال)  | ءداملا ضرع                                         | (م 69 - م 24: طيرشلا ضرع) م 68 - م 25                                                                               |
| بلاسلا بطقلا (دونال)  | ءداملا كمس                                         | م 0.1 - م 0.2                                                                                                       |
| لصافلا ءدام           | ءفللا ضرع                                          | (م 70 - م 25: يلخا لاقاطنلا) م 69 - م 24                                                                            |
| لصافلا ءدام           | كمسلا قاطن                                         | م 0.016 - م 0.045                                                                                                   |
| لصافلا ءدام           | ءفللا داغبأ                                        | م 250: يصقألا يجرخال رطقلا / (ءصوب 3.0) م 76.2: يلخا لاقاطنلا رطقلا                                                 |
| تيتتلا طيرش           | ءفللا ضرع                                          | م 40 - م 8                                                                                                          |
| تيتتلا طيرش           | كمسلا قاطن                                         | م 0.010 - م 0.035                                                                                                   |
| تيتتلا طيرش           | ءفللا داغبأ                                        | م 150: يصقألا يجرخال رطقلا / (ءصوب 3.0) م 76.2: يلخا لاقاطنلا رطقلا                                                 |
| ءيلمعلا ءسءنء         | فللا تاقبب بئرت                                    | بجوملا بطقلا فلغلا بلاسلا بطقلا: لمكلا بلاسلا بطقلا فلغلا لصافلا                                                    |
| ءاءاملا ءقء           | لصافلا ءاءاملا أطح                                 | (ءيسايقلا ءءراول ءاوملا تاتوافت نعض) م $\pm 0.5 <$                                                                  |
| ءاءاملا ءقء           | بطقلا ءاءاملا أطح                                  | (ءيسايقلا ءءراول ءاوملا تاتوافت نعض) م $\pm 0.5 <$                                                                  |
| ءاءاملا ءقء           | ءئاءنلا عطقلا ءءو ءاءاملا                          | م $\pm 0.5$                                                                                                         |
| ءاوملا تاتوافت ءءراول | بطقلا ضرع فارحن تابلطتم                            | م $\pm 0.2 <$                                                                                                       |
| ءاوملا تاتوافت ءءراول | بطقلا ءناءنا أطح                                   | لوط م 500 لكلك م $\pm 1.0 <$                                                                                        |
| ءاوملا تاتوافت ءءراول | لصافلا ءفل جءءء أطح                                | م $\pm 0.2 <$                                                                                                       |
| ءءمءالال تاريم        | ءيلمعلا لسلسل                                      | لكي تاتاموءء تيتت ءربلل ءيكي تاتاموءء ءسرهف ءيكي تاتاموءء ءفل ءبطقلل ءيوي ءيذءء بقلقلل ءيكي تاتاموءء ءغيرفت ءطيرشلل |
| طيرشلا ءعضو           | قصللل ءقيرط                                        | ءش ءوءب ءطس م طبر، (ءنسلال ءل ءءومع) يققأ قيبطت                                                                     |
| رابءلا ءلازا          | تامسءءلا نم صلءتلا                                 | ن بءءءا ءنم بطقلا رابء ءفءنء زاءء نمصءم                                                                             |
| لصافلا كف             | ءيذءءلا ءلأ                                        | برقلا رءشءسم بءشلا لءيذءء عم ءءو ءزم ءافالب طشن كف                                                                  |
| ءءمءالال مكءءءلا      | ءلباقلا ءيقتنملا مكءءءلا ءءو ءءءربلل (PLC)         | Panasonic AFRX-HC60T                                                                                                |
| ءءمءالال مكءءءلا      | (HMI) ءلألا ءناسنلا ءءو                            | (MCGS / Igerlon) ءصوب 7 ءيقتي ءنولم سمل ءشاش                                                                        |
| ءءايقلا تاءءءم        | فللا ءءايق ءءءم                                    | لكي ءنوسا ءنم ءقءلا ءلأ ءلأ ءلأ ءلأ ءلأ ءلأ                                                                         |
| ءءايقلا تاءءءم        | ءشلا ءف مكءءءلا تاءءءم                             | (Yankong / Shenzhen Li-San) ءقءلا ءلأ ءلأ ءلأ ءلأ                                                                   |
| راءشءسالا ماطن        | ءبءرقلل ءئوءضل تاءشءسالا                           | Panasonic / JYC / DFC تاءشءسالا ءفءصم                                                                               |
| ءئاءءلا ماطنلا        | ءئاءءلا تاءمصلال ءنوءكملا                          | AirTAC / Xingzhen Precision Pneumatics                                                                              |
| ءمءالسالا صيخءشءالا   | راءءنلا ماطن                                       | ءسملب طبب ءءا، ءلءفلا ءقولا ءف صيخءشء لئاسر، لءءلا ءنء ءيكي تاتاموءء ءاقلا، ءءمء لءاعأ راءءن ءءو                    |
| قفارملا تابلطتم       | لاءءلا ءقلا ءءصم                                   | رولال ءءا ءببأ ءلوف ءلأ 1.5، ءءءء 50، $\pm 10\%$ ءلوف 220 ءءءم راءء                                                 |
| قفارملا تابلطتم       | طوءصلا ءءءلا ءءم                                   | (ءيزم رءء، ءءلءم، ءءا) لاءكساب ءءم 0.6 - لاءكساب ءءم 0.4                                                            |
| ءءءملا ءءءالا         | ءءءملا ءءءالا ءءءملا ءءءملا (ءءءملا ءءءملا ءءءملا) | (ءبطقلا ءيذءء ءءو زورب ءءءءساب) م 1570 × م 1300 × م 1660                                                            |
| ءءءملا ءءءالا         | ءءءملا ءءءملا                                      | ءءم 800 ءلأ                                                                                                         |
| راءءءلا عطقو ءئاءءالا | ءنءمءملا تاقءءملا                                  | فل رءب ءءءم، (ءئءءءالا ءئءاق بءء) ءيسايق راءء عطق ءءءم، لمك لءيغءشء لءلء                                            |