

هېش رزىللاب ەيئابرهككلا باطقالا عطق ەنىكام

ەيكي تاموتوا

MQ11 : رصنعلا مقرر



ةمدقم

هئابرهكل باطقال عطق نيكام رفوت
جاتن اطوطخل هئكيتاموتوال هبش رزليلاب
اعطق هئبيرجتلا نوي امويثليل اياراطب
رابغلالي في فيطن مكحت عم اعارسواقي قد
فاضللاب تبات جاتن اءاو ءقوئوم ءجل اعمو
رزيلو اعارس ريغيغتو ءطي سب تايجمرب لىل
هئلاع هئجاتن اءا جئاتنو رقتسم فايلا
ءمءقتملا اءابألل

دي زملا فرعا

[illegible]

نوع التربة	العمق (م)	الخصائص	ملاحظات
تربة رملية	0-10	مستوية	تربة رملية
تربة رملية	10-20	مستوية	تربة رملية
تربة رملية	20-30	مستوية	تربة رملية
تربة رملية	30-40	مستوية	تربة رملية
تربة رملية	40-50	مستوية	تربة رملية
تربة رملية	50-60	مستوية	تربة رملية
تربة رملية	60-70	مستوية	تربة رملية
تربة رملية	70-80	مستوية	تربة رملية
تربة رملية	80-90	مستوية	تربة رملية
تربة رملية	90-100	مستوية	تربة رملية

تفاصيل المواصفات	العمل المطلوب	القيمة	ملاحظات
عطوق الأداء	رزي للعطوق عرس	≥200 م/م	
عطوق الأداء	بطل لل داغبالا قذلا	±0.2 م	
عطوق الأداء	هبادملا عزرخا محج	≤10 رتموركيم	
عطوق الأداء	هراخلاب هرتأتملا عطنملا	≤120 رتموركيم	
عطوق الأداء	ندعملا برست	≤50 رتموركيم	
يئيبلا أداءا	تادعملا واضوض	≤75 لبسيدا	هنيكاملا نم رتم 1 فاسم يلغ عساقم
قفا رمل	تادعملا عقاط دورم	AC380V±5%, زتره 50 راطألا يثالت	
قفا رمل	تادعملا عاوه دورم	لاكساب اجم 0.5-0.6 طوغضم عاوه	
يداملا نيوكتلا	تادعملا داغبالا	(يسينرلا لكيلهلا) 1200×1200×1700 يلواح	يسينرلا لكيلهلا
يداملا نيوكتلا	رهطملا نول	1C يساي قئفا ديامر	نأول عقاط مي دقت بحج، ليمعلا بلط اذا
يداملا نيوكتلا	تادعملا نزو	محك 500 يلواح	
جاتإلا أداءا	جتمنملا ليهأت لدغم	≥99.5%	
جاتإلا أداءا	تادعملا ليغشت لدغم	≥95%	
ليغشتلا يئيب	هلباقلا عطيجملا هراخلاب عجرد فيكتلل	0-50 هيوئم عجرد	