

ەي كىتامتوئال ەبش نويأ مويثي لل تاي راطب سي دكت ةلأ
ەي سي ك لل ايالخال او ەي روشنم لل ايالخال سي دكت ل Z طم نب
DP06 : رصنع لل مقر

ةمدقم

مويثي لل تاي راطب ايا ل خ ري و ط ت ة ي ل م ع ر س
ه ب ش س ي د ك ت ل ل آ م ا د خ ت س ا ب ن و ي أ
ل م ع ت ي ت ل ا ه ذ ه ة ق د ل ا ة ي ل ا ع ة ي ك ي ت ا م و ت و أ ل ا
د ش ي ف ط ش ن ل ا م ك ح ت ل ا ب ز ي م ت ت . Z ط م ن ب
ة ي ذ غ ت ع ن م و ، ي و ن ا ث ل ا ع ق ا و م ل ا د ي د ح ت و ، ل ص ا ف ل ا
ع ف ر ل ل ت ق و ؤ م ل ا ن ي ز خ ت ل ا و ، ة د د ع ت م ل ق ا ر و أ ل ا
ة ي ج ا ت ن ا و ة ت ب ا ث ة ا ذ ا ح م ة ق د ر ف و ي ا م م ، ق ي ق د ل ا
ة ي ب ي ر ج ت ل ا ر ي و ط ت ل ا و ث ح ب ل ا ط و ط خ ل ا ة ي ل ا ع
ة م د ق ت م ل ا .

ديزمل فرعا

[illegible]

تفاصيل المواصفات	الخصائص / القيمة
جهاز التحكم	DP06
نوع التثبيت	Z-نوع تثبيت على الحائط
نوع التثبيت	(يتم تثبيته على الحائط)
نوع التثبيت	1.3 - 1.6
نوع التثبيت	15 - 20
نوع التثبيت	99%
نوع التثبيت	98%
نوع التثبيت	2.0
نوع التثبيت	PLC

توافقات با تصاویر	هزادامای ساقم
م م ±0.4	ل صافان ع بطوق زکرم فاحان
م م ±0.3	ل صافان هیاهن حو هزادام هوقد

توافقات التوافق	ملاحظات
±0.2 مم	ملاحظة: توافق التوافق
±0.3 مم	ملاحظة: توافق التوافق
±1.0 مم / 1000 مم	ملاحظة: توافق التوافق
±0.2 مم	ملاحظة: توافق التوافق

هذاملاوعون	(مم) لوطلا	(مم) ضرعلا	(مم) كمُسلال	هفلل / بلقل داغب
دونالاول دوتالكل ائلاص	مم 80 - 200	مم 80 - 150	مم 0.07 - 0.25	(هطس م ، بلالقلاب و عوطقم) هحىفى هدام
باطقالا هسنلا	8 - 20 مم (ناسلل دادتلا)	8 - 20 مم (ناسلل ضرع)	—	ببناج سنف نم ناسلل هيجوت
لصا فلا هكبش	هرمتسم هفل	مم 80 - 155	مم 0.02 - 0.04	مم 300: جىراجلا ىصقالا دلج ، (هصوب 3) مم 76.2: ىلغادلا

تفاصيل الامور / داعبال قاطن	هليل عمل عم
م 20 - 5	(H) هليل الن هليل الن كس
م 80 - 150	(W) هليل الن هليل الن صر
(ناسلل دادام اناثساب) م 80 - 200	(L) هليل الن هليل الن لوط
م 20 ≤	(Q) ناسلل لوط دادام
م 20 ≤	ناسلل صر
قصال طيرش عضوو يودي ليل فيلغت: يكي تاموتوا غراف يط يطايحتا	يجراخا لصال فيلغت
م 5-20 هليل الن كس فالغ نمص جمربلل لباق	سديكتا هليل عس

تاریخ الماو هیسندنه فائطولو	هیم کلا	یعر الف اطنلن دحو
ی. قی. قدل عف رلاب تقوؤم نینختو عطاقتم کرح عم طغضال نیکاسک نم تاغومجم غرب	دحاو غومجم	سیدکتله صنم هیلآ
ص. باقم 4 ب. عضوو طاقالت لقن سار دوقی یضرا یورک بلول و فریس کرح	دحاو غومجم	یتوبورلا لوانم ای محت
ی. کی. مانی. دی. EPC افاح عبتتو، عمائعال عصارلا وناطسأ دش یف مکحت، طشن کرحم افاف کف	دحاو غومجم	هکبشله هیجوتو لصال افاف کف
عمدم رابغ عیمیت تاوهو عم یئاهو عفد ساقمب اذاحم لتک	دحاو غومجم	هیونالتل اعقاومالم دیتحت اطاحم
ل. ص. شرفو، واوه نیکاسکو، تبات افاترا عبتت عم نخمالم زارط یلع عفرا لیتاذ شیطارخ	دحاو غومجم	باطقالا نرحم تاتیساک
یف. طینلنل رارخال عطقل یف مکحتلل مواقم یئابرهک نینخست کلس	دحاو غومجم	لصال افاف عطق دحو
ی. ویدی لیلغلالت اطحم یلی سدنکالم یونللقن یئاهو کبشم لوانم	دحاو غومجم	هیلخلل عیرفت هیلآ
زارتاله لزعل قیقید یضرا عیرف دغاق حاوالو لمحنتل دیش جودزم سیسئیر راطا	دحاو غومجم	یلکله راطا لواللکله
هکباشتم افافش لوصو تاحول عم یعانصال موینمولال نم همالس لطم	دحاو غومجم	همالسلالوالغلالم
باوکال ددعتم طاقالتال سوؤرل قیدتلا یلاع طوغضالم واوهال لمعت غارف فذاق کبش	دحاو غومجم	غار الف اطان

هئىيەت / قىممەت	لىغىش تارايىمى
خىزمەت ئورنىنىڭ قاپلىرىنىڭ	(±10% نىمۇ دەرىجىلىك بىلەن) 50/60، روللارنىڭ ئۇزۇنلۇقى 220 دىن ئاشۇرۇپ
تولۇق قاپلىرىنىڭ ئۇزۇنلۇقى	(م ² /سەئىر) 0.5 - 0.7 (5 - 7 لىك سىناپ جەمىي)
تولۇق قاپلىرىنىڭ ئۇزۇنلۇقى	100 سەئىر ئىچىدە
قاپلىرىنىڭ ئۇزۇنلۇقى	(غەلىتىلەر) م 1850 × (روللار) م 1250 × (سەھىر) م 1550
قاپلىرىنىڭ ئۇزۇنلۇقى / ئۇزۇنلۇقىنىڭ ئۆلچەمى	م ² /م 450 > قاپلىرىنىڭ ئۇزۇنلۇقى / سەھىر 800 لىك
قاپلىرىنىڭ ئۇزۇنلۇقىنىڭ ئۆلچەمى	سەھىر 35 - 5
قاپلىرىنىڭ ئۇزۇنلۇقىنىڭ ئۆلچەمى	(فىڭكاك نۆپۇسى) بىر سەھىر 55% - 5
قاپلىرىنىڭ ئۇزۇنلۇقىنىڭ ئۆلچەمى	قاپلىرىنىڭ ئۇزۇنلۇقىنىڭ ئۆلچەمى، قاپلىرىنىڭ ئۇزۇنلۇقىنىڭ ئۆلچەمى، قاپلىرىنىڭ ئۇزۇنلۇقىنىڭ ئۆلچەمى
قاپلىرىنىڭ ئۇزۇنلۇقىنىڭ ئۆلچەمى	قاپلىرىنىڭ ئۇزۇنلۇقىنىڭ ئۆلچەمى، قاپلىرىنىڭ ئۇزۇنلۇقىنىڭ ئۆلچەمى، قاپلىرىنىڭ ئۇزۇنلۇقىنىڭ ئۆلچەمى