

ايالخي مجتل ٲيري بخم سيديكت ءنيكام (Pouch Cell) سيكيكل مويثيلا

DP03 :رصنعل مقرر



ٲمقم

(Pouch Cells) بارجل ايالخي ريوطتب عراس
هبش ٲيري بخم سيديكتل ءنيكام مابخت ساب
باطقلل ايلخي مجتل تممُص. هءه ٲيري بخم ءنيكام
(Z-fold)، جرعتمل يطلل ٲيري رطب ٲيري بربركل
ي (وفرسي) رزؤمل مكحتل ني ب عمجتو
لقنلل، فاولل ٲيري ءوضوركل ءااامل او، دشل
ٲد ريفوتل يئاوهلل غيرفتلابل يلل
م. 0.3 يءت يال ءوافل نمض ٲقئافل سيديكت

ييزملل فرعل

قبيطلل	فصولا	ٲيسيئرلل نزيمل
ايالخل ريوطتل او ثحبل ٲيسيكيكل نوي مويثيلا	ٲاكلكل ءيلعل و ءيساقي ٲيسيكيكل ايالخل ءيلو اءام ن عي نصت ءون/ءوئاك ءئارشو Z طمن ب يوطم لصاوف مابخت ساب يٲاطلا ٲوانتم.	نمض اءام ءم سيديكت ءوافل نمضي ام، ءيويلا ءااامل اءاطء يغل قووم يئايميكرهك فيصو ءارءل م ± 0.3 .
ئايراطبل ءيلوالل ءام ن ئايراطبل او بصلل ءالء ٲمءم	مالأل او، ءشهل ءبصلل ءيلورلكل ايل شغ سديكت يل ءمءاقل او ءيءءملم مويثيلا باطقل، ءبكرمل ٲساسءل نوكليلسيلا.	ٲيطللل ءلوانمل او ءبائل دشلابل ءرمءملم ءيءءل يءت ءاقشءل نم رسللل ءلباقل او ءيقرلل ءاوملم يئاوهلل غيرفتلابل ع. ساو قاطن يلع ينيصءل لب ق مءصل ءااامل يءاضي يوسءمب
ءااامل طوطخل ايالخل ءاني ءااامل لب ق امو ييبيءل	ءاربابءال ءيرءل ءاني ع ءافءو ءريء ققء ءافء عيء ءااامل نم و ءاريايلا ءاطق ءمءل لب ق نم ليلءل ٲيلاءل.	ءافءل سءااامل نمض ءاقبطلل يلل ءع م ءيلعل سيديكت ءيءااامل ع. ساو قاطن يلع ينيصءل لب ق مءصل ءااامل يئاوهلل غيرفتلابل
نوي مويءوصلل ئايراطبل ٲيسيكيكل ءابكرلل او ٲلءل	ٲيامللم ءيلعل لصاوفل او، ءكيءمسل باطقلل ءاءااامل ءسارء ٲمءاقل ءيغ ءصا ءابكرءب ءمءمصل ءااامل نيزء ءزهء او مويثيلا يلع.	ل م 35×35 (نم) عساو قاطن يلع ءابالل ليلءل ءيءل ءيء ٲيري ع بل او قل ءااامل ءوء مءءل ي ءيغ رسل ءاريايلا (م 200×200) ٲصءم.
ءاءااامل لصاوفل ءاوم ءااامل	مالأل او، ءفءل ءقئافل رملولبل ءئارش نم ققءل ءشل فورط ءء ءيٲيطلل لصاوفل او، ءياملرسلابل ءاطءلم يطلل ءااامل رملءملم.	دشل ي رزؤمل مكحتل او ءلءلم ءلءل وء فاولل ءوم ن عي ٲيسيكيكل ايلارءل هوشءل و طيرسل ءعءو ءللل عبءل ءاطء

ٲيسيكيكل ءااامل ءاوملم صءف عءاعصل او	طباورلل ربع ءيريءملم ءانراقلل ايالخلل ءوم عيءمءل ءارء رايلا ءاعءم قئاقرو، ءطشنل ءاوملم او، ءيءل (binders)	ءءل ءاقبطلل ءءل ءمءرلل ءلباقلل ءبصلل ءااامل ءااامل رءو ن عءااامل نيابل ءيلءل ءمءل ءابكرءب ءمءمصل (ٲب 500 ٲيلاءل ءلءلم).
---	--	---

ءافصاوملم ءمءم	(DP03) قاطنل / ءمءم
زارطلل ءرءم	DP03
سيديكتل ءقيرط	(جرءم طمن ب لصاوفل رملءم سيديكت) Z لكش يلع جرعءم يط
لغءشءل عءو	ءمءر ب رزم ءبءل ءش، فاولل يلل ءيءصء، لصاوفل ءيٲاقلل ءيءء، غيرفتلابل يلل لقل، يئاقلل عءوم ءيءء، يويلا لميءل وفرسي
سيديكتل ءااامل ءقء	م $\pm 0.3 \leq$ ببيءرءل او ءاطءل ءقء
ٲقفاوملم ايالءل ءااامل	(باطقلل ءنسلل ءلمءش) (صءع) م $200 \times$ (لوط) م 200 يصولل ءل يلل (صءع) م $35 \times$ (لوط) م 35 يءل ءل
سيديكتل ءكامسل يصول	م 30 يصول ءب
ءاقبطلل ءع يصول	(لمءلابل طبضل/ءمءرلل ءلباقل) ٲب 500 يصول ءب
(OD) لصاوفل ءللل يءراءل رطلل	م $\varnothing 250$ يصول ءب

تفاصيل ومواصفات المنتج	(DP03) قاطن / مقياس
لصاف بلق تافصاوم	جدم يئاوه ددمت دومع ربع هتيتت متي ، تا صوب 3.0 ساقم بلق
لصافل دس ي ف مكحتل	وفر يس كرحم وة قلغم ة قلح بل آل تبات دس ماطن
لصافل طيرش ة اذام	هيجوتل احي حصت و فاولل نع فشكلل يئاقلل يئوضوره ك ماطن
ة بئاحل ة كرحل ة يلآ	ة ياغلل قيقد طبض عم يضب بن كرحم ربع اهب مكحتل متي راسيل/نيميل ة كرح
ة هجاولل مكحتل ماطن	ليغشتلل ة نولم HMI سمل ة شاش عم ة يغانص PLC مكحت ة دجو
ة قاطل رصم تابلطم	زتره 60 / زتره 50 ، (صيغتلل لباق ددرتم رايت تلوف 110) $\pm 10\%$ تلوف 220 ددرتم رايت روطل يداحأ
ردقم الة قاطل كال هتسا	طاوولي ك 0.6
يئاوهل اذام ال تابلطم	لاكساباغي م 0.8 ل 0.5 م طغضب فاج طوغضم ة اوه
(عافترا × صرع × لوط) ة دعلم داغبا	م 1050 × م 780 × م 1000
× صرع × لوط) فيلغلل داغبا (عافترا	م 1300 × م 1180 × م 1200
يفاصل نزول	مك 285
يلامجال نزول	مك 356
اهب صومل ليغشتلل ة يئب	لغادتلل ة يل كيهل ا تارازت هال نم ة يلخ ؛ ة بسن ة بوطر 90% ل 30% ؛ ة بوطرل ؛ ة يئم تاجرد 3 ± 25 ؛ ة طيحم ال ة راحل ة جرد يسيطانغموره كلل
ة نايصل الالوكوتورب	عطقل او تيتتتل تاودأ صحف ؛ لم احم لل قالزنال تاراسمل يرو تيتيزت ؛ سيدكتل ة صنم و جج رأتال تاركبل يني تورخ سم ة يل كيهل