

قيقد سايق عزوم - سألرل اتي لورتكلل نقح ؤخضم

JZ10 :رصن عل مقرر



ةمدقم

نقحل سألرل اتي داح ؤخضم ال هذه تمم ؤص
اسايق رفوت ثيح ،ةللاع ؤقذب تي لورتكلل إل
رتلوركيم 3000 ل 0.05 م راركتلل لابق
انيمولأل كي ماري س نم تانوكم عم ،طوش لكل
لمعت ؤشاش ربع يكد مكحتو ؤبالصل اللاع
عنصنصن طوطخ تابلطتم ؤبلتل سم للاب
.تاي واميكلل او تاي راطب ال

ديزل مفرع

قيبطت ال	فصولا	ةيسيئرل ؤدائف ال
موي تي لل تاي راطب غي نصت نوي	لئاسل ال تي لورتكلل ل قيق د نقح لئاسل ال ،تانوبركل تابي ذم ،LiPF6 .ةي واطس ال او ،ةي روشنم ال او ،ةي سيكل تاي راطب ال اي ال خ ي (ةي وني ال)	رولب تلل داسن نا يغل ي ماتل ال نم ل احو مكحم لئاسل راسم ±0.3% ؤبسن ؤبعتل نزو ي ؤقيقد تاتوافت نمضي
ةي واول ؤبعتل او تاعرج ال	(APIs) ؤلئاسل ؤطشن ال ةي واول ؤبعتل او تاعرج ال ،ةي واول ريراو و ،ةي وولوي ب فشاوكل او	فالكو توالا ميقت لمحت انيمولأل كي ماري س تانوكم .ةي واميكلل حيشرت ي ا نود ةي وول ال CIP تالو كوتورب و
تاعرج او ؤص ال او ؤص ال او ةصصم ال ب رست ال	داوم ال او ،تاليريكا ونايسل في لغتو ؤقيقدل تارطقل قيق د قيبطت لئاسل ال نو كي لي سل او ،ةي وول فشاوكل او ؤص ال او ؤص ال او	ةدام ال بلصت يغل ي تامامص نود راولل سبكم الم ميمصت بوي عنمي و ؤكرحتم ال تامامص لخاد ؤص ال او طيقتل
تالو صوم ال ؤبعتل او تاي وولل او	ةصصم ال او ،ةي وول فشاوكل او ؤص ال او ؤص ال او .تاعرج ال او ؤص ال او ؤص ال او	عضو نمصت رتلوركيم 0.05 ل لصت ؤقيقد تاعرج ؤص لئاسل او فخر و ا رتات نود راركتلل للاق ؤقيقد تارطق
ةي وولل او ؤص ال او ةي وولل او ؤص ال او	ةي وولل او ؤص ال او ؤص ال او .ةي وولل او ؤص ال او ؤص ال او	طبضب رتقم ؤص ال او ؤص ال او ربع زيتم ؤص ال او ؤص ال او .ةي وولل او ؤص ال او ؤص ال او
ةي وولل او ؤص ال او تاهك ال او	تانولم ال او ،زيكرت ال ةي وولل او ؤص ال او ؤص ال او .ةي وولل او ؤص ال او ؤص ال او	لاق تان مدع نمضي نكم ال ي ؤص ال او ؤص ال او ؤص ال او .ةي وولل او ؤص ال او ؤص ال او

ةم لعل م رايعم	JZ10 :زارط ؤص او م ال ؤمي
حتنم ال فنص مقرر	JZ10
مماصل بلق ؤدام	(\$AI_20_3\$) ؤص ال او ؤص ال او كي ماري س
ل كي ؤص ال او ؤص ال او	SUS304 اذصلل مواقم ذالوف
مماصل حطس ؤبالص	1800 HV0.5
دح اول او طوشل ل غي زوتل م ح قاطن	رتلوركيم 3000 - 0.05
طوشل م ح ل يدعت ؤص ال او	رياعم ال سورتل ل يدعت ؤص ال او
رمتسم قفدت لدعم ل صق ا	ةي وولل او 750
ي م ح ح ل غي زوتل راركنت ؤص	±3% (±0.3%)
ةي وولل او ؤص ال او ؤص ال او	18 - 250 (rpm) ؤص ال او ؤص ال او
لوخلل او ؤص ال او ؤص ال او	6.0 م (ي راطق) × 8.0 م (ي راطق)
في رصت ال او ؤص ال او ؤص ال او	4.0 م (ي راطق) × 6.0 م (ي راطق)
ةي وولل او ؤص ال او ؤص ال او	PE / PTFE ؤص ال او ؤص ال او
ع فدل او ركم نوكت	86 ؤص ال او ؤص ال او ؤص ال او
م كحتم ال او ماطن ؤص	PLC ؤص ال او ؤص ال او ؤص ال او

هملعمل رايعم	(JZ10: زارط) هفصاوملا هميق
(عافترا × قمع × ضرغ) هيداملا داعبالا	مم 234 × مم 125 × مم 146
زاهجلل يفاصللا نزولا	مك 5.9
ماطنلاو (OEM) هيلصلالا تادعمللا لماكت	يمقرلا I/O اوسايقلا بيكرتلا ربع موعدم