

TPM-02: رصنع ال مقر



ةمدقم

دددعت م ةي ودي ل صارق أل س ب ك ة ني ك ا م ف ش ت ك ا
ط غ ض ة ني ك ا م و ة د ح ا و ل ة م ك ل ل ا ت ا ذ ت ا م ا د خ ت س ا ل ا
ج ا ت ن إ ل ا و ي ر ب خ م ل ا ث ح ب ل ل TDP ص ا ر ق أ ل ا
، ة ق د ب ق و ح س م ل ا ط غ ض ل ة م م ص م . ي ب ي ر ج ت ل ا
ب ل ا ق ل ي ك ش ت و ، ل ي د ع ت ل ل ل ب ا ق ة ئ ب ع ت ق م ع و
ا ق ا ب ب ط ت ل ا ر ب ع ة ي ئ ا ب ر ه ك ة ق ا ط ن و د ب ص ص خ م
ة ع و ن ت م ل ا ة ني ن ق ت ل ا .

ديزمل فرعا

[illegible]

لي عيش تلت الطاح الم	TPM-02 لي مصافت	تافصاوم الم رايعم
ةلواطلا يلع عضوي ةدحاو ةمكلب يودي صارقا سب كم ماطن	TPM-02	زارطلا فرعم
اي لعلل ةمكلل ةيكن اكي لم ةلصولو ربع رارمت ساب لي دعت لل لباق	نتوين وليك 15	مكلل طغص ي صقا
ةمكلل تاودا ةعومجمو تبتلم بالبال يلع دمتعي	مم 12 - مم 5	صرقل رطق قاطن
يلفسل ةمكلل عضوم يديحتل يزكرم لال ربع لي دعت لل لباق	مم 6 - مم 2	صرقل كمس قاطن
يلفسل بالل ربع ةرياعلم ةيمجحل ةيذعتل لي دعت	مم 20	ةئبعتل قمع ي صقا
قوحس لم قفدت صئاصخو يودي يودي ريودتل عاقي يلع دمتعي	ةعاس / ةعطق 30 - 50	جاتنالا عيجاتن
رفص ةيئابرهك ةقاطل ةال ةستادعاسلم ةاذحل نارود	تحت يودي ريودت عارذ	صارقالا كرحم نيوك
ةمكلل طوش عم نمازمت يبيداجل ةدعاسم بحس	يلا يدرت يذغت ءاذح	ةيذعتل ماطن

تفاصيل المواصفات	TPM-02 المواصفات	مزايا المنتج
مقدمة المواصفات	بلاستيك، عازل، مقاوم للحرارة، مقاوم للصدمات (طسوا)	مصمم لتأدية مهام البحث العلمي في مجالات الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا والعلوم الطبية
سند المنتج	هوايا، دعامات، عازل، مقاوم، مقاوم، مقاوم	رائع، سهل الاستخدام، مقاوم، مقاوم، مقاوم، مقاوم
مقاومة الحرارة (مقاومة × عرض × عمق × ارتفاع)	630 مم × 450 مم × 535 مم	مقاومة الحرارة، مقاومة للصدمات، مقاومة للصدمات، مقاومة للصدمات
مقاومة الصدمات	40 مم	مقاومة للصدمات، مقاومة للصدمات، مقاومة للصدمات، مقاومة للصدمات
مقاومة التآكل	مقاومة للتآكل، مقاوم، مقاوم، مقاوم	مقاومة للتآكل، مقاومة للتآكل، مقاومة للتآكل، مقاومة للتآكل