

عطحم ال يداحأ تازافق قودنص ب لماخل زاغل ائقنت لمع عطحم بنال يداحأو

ST04 :رصنل مقرر



ةمدقم

تاي راطب ال ثاحبأل عطحم ال هذه تممُص
لماخ و ج ىل طفاحت ثيح ،ةمدقتم الم ائميكلالو
عج 1 نم لقأ نئجسكأو وبوطر تايوتسم عم
لي آمكحت ماظن ب زيمتتو ،نويللم ال في
Siemens PLC ،نيتجودزم لاقنتنا يتفرغو ،
تابيذمل ائقنتل ةلماكتم ةمظنأو

ديزمل فرعا

قيبطت ال	فصول	هئسئزل هئافلا
مويثئلل تاي راطب عئجت موي دوصل او	ةمسقنم رابئخال ائالو ،ةئسئكل ائالو ،ةلمغل ائالو عئجت تاتئولرتكلالو ،موي دوصل ائالو ،نئدعم الم مويثئلل نمضتت ئت ةئل عئافت ةئاس	ةقد نمضي امم ،ببوطرلل للحتو ةغئرسلا ةدسكأل عئمئ ةرودل ءادأ تانابئو ةئائميكلل ةقواعم الم
ببصلل تئولرتكلالو ثاحبأ	ببصلل تئولرتكلالو قئجئاسم لمكحم فئلغتو ،درا ب طغصو ،قئلغت رئملوللو ،دئسكأللو ،دئئربككلا ىل عئمئاقلا	ماسل H2S زاغل دلوئ ئتلا ئئالم للحتل تال عئافت عئمئ مئئوئال ةئلصولم ال ىل رتؤتو
ةئسمشلا ائالو عئجت تئاكسففورئب ال	فئالس مالفأ فئلغتو ،ئرا رل نئدلئل او ،ئارودل ءالطلا ةئصولع رئغو ةئصولع ةئجئهل ةئدعم الم تئاكسففورئب ال	ئانئأ ببوطرلل ةئاسسلا تئاكسففورئب ال تارولب ئمئ سئانئتو ةئصولو رةكلال لئوئلل ءافك زئغئ امم ،نئوئلل مئفئلا
ئصولع ال نئدعم الم قئلغت ئزئف ال	رئانئئ رغ فئساوئو ،ل عئئال ءافئال ءافئال نئزئتو ءافئال ةئاسسلا ءافئال نئزئتو ءافئال	قارئال عئمئ امم ،ةلماخ روغرا و نئجورئئ ءافئال نمضي رئفلا طاشنل نئدقو فئاقئلل
تافئال مئفئل رئوطلا و تافئال ةئاقلا نئزئتو ءافئال	ئونل ئئاهئل مئخالو ،ببقل بئطرتو ،تئولرتكلالو ءافئال ةئاسسلا ءافئال رئغو تافئال تافئال	ةئصولع تافئال نم ءافئال فئلغل ىل طفاحت رئغو لئغئش دئق قئقئلل مراف فافو ءافئال مئفئال دئمم ءود
مئالو ءافئال ءافئال نئدعم الم رئزئل	مئوئانئئال ءافئال ءافئال نئدعم الم ءافئال ةئصولع ءافئال نئدعم الم ءافئال	فئ دئسكأل بئاشو ،ةئاسسلا ،زاعلا زاجئال نم للقل ةئصولع تافئال ءافئال نئدعم الم

مئال نئف	ةمدعم ال تافئال	(ST04) لئفئال / ءافئال
زارطلا فئزئ	جئنم رصن مقرر	ST04
ئساسئال ءافئال	(H2O) ببوطرلل ءافئال	(لماخ زاغل 99.999% ،ئو طغص 1 ،ةئوئم ءجرد 20 :ئسئاق فورط) نئوللم ال فئ عئج 1 <
	(O2) نئجسكأل ءافئال	(لماخ زاغل 99.999% ،ئو طغص 1 ،ةئوئم ءجرد 20 :ئسئاق فورط) نئوللم ال فئ عئج 1 <
	ئلامئال بئسئال دئم	ءعاس/مئج 0.05 ≤
ئسئئزل لكئل	مئال (مئال × مئال × لوط) ءافئال	مئال 900 × مئال 750 × مئال 1220
	قودنصل ءافئال	صامئال مئال ،مئال 3.0 ءافئال ،304 أئلل مئال ذالوف
	ئلئل/ئلئل ءافئال ءافئال	ئلئل ءافئال مئال ذالوف / ئلئل مئال مئال
	صئال ءافئال	ئلئل مئال مئال 8 ءافئال لئال مئال مئال
	تافئال ذافئال	نئدعم ،O-ring تافئال مئال مئال ،ةئوئم مئال مئال
	تافئال تافئال	صوب 32 لوط ،صوب 8 رط ،مئال 0.4 ءافئال Ansell لئل طافم
	ئلئل ءافئال	ءافئال لئل لئل مئال دئم 304 أئلل مئال ذالوف نم فر

[illegible]