

تاطحمتس تاذ غيرف تلاب تي لورت كل إة بعت ةلآ ةقئافال تافثكملل CX11: رصن عل مقرر



ةمدقم

غيرف تلاب تي لورت كل إة بعت ةلآ رفوت
ةقد ةقئافال تافثكملل تاطحمتس تلاب تاذ
لباق ةبعت مجحو، $\pm 1\%$ غلبت ةبعت
ةقوثوم ةمواقمو، لم 250 إلى 0 نم ليدعتلل
جاتنإ نامضل آلقتسم آلغيغشتو، لكآتلل
تازافلل قيدانص تائيبي في ايلخلل قسستم
عينصتلا لمع ريسو ةباقرلل ةعاضال ةلماخل
م. لعل اءانأ عيجم في بلطتمل يرب تخملم.

ديزلما فرع

قيبطتال	فصولا	هيسيئرلا ةدئافال
تافثكملل ايلخال جاتنإ ةقئافال	لصافالو بطقل عيجمت دعب ةنيواو سألأ ةقئافال تافثكملل ةبعت غيرف تلاب ةدعاسمب تي لورت كل إة بعت مءدختساب	نينايتلا ليلقتو تي لورت كل إة بعت اصصم قاستا نيسحت ايلخال نيب
ةلسلس تاي راطب ةلآ 60	ءوارتت تاجتنم تاعافتراب 60 ةلسلس تاي راطب تي لورت كل إة بعت مءد مم 204 إلى 50 نم	تاعافترال ةبعت مجحو ليدعتلل ةلباق تازي هجت ريفوت تاجتنم لل ةدعتم
عينصتال طوطخ ةبيبرجتال	يدرف لكشب اهيف مكحتال نكمي تاطحمتسب ةريغص جاتنإ تاعف ةلآ	ةيجاتنإ يلغ طافحل عم نرم لغيرف تلاب ليدعتلل نيكمت ةديف.
الاحم في ريوطتالو ثحبال تاي راطبال	طغضالو، ةبعتال ةيمكو، غيرف تلاب ةيوتسم تاساردل تاي لمعل ريوطت مءد راططالو تقوو	نود تي لورت كل إة بعت اصصم نيسحتب نيسحتب ليلحاملل حاسمال ةيساسال ةبعتال ةصنم لادبست
يلع مئاقلا عيجمتال تازافلل قودنص	قودنص في لمعل زاغ ةئيبي عم قسستم لكشب درومل نيچورت نيلال لمعل تازافلل	قودنص ثولت ليلقتو تي لورت كل إة بعت ضرعتال نم دحل ةقئافال بلطو ريورصل ريغ تازافلل
ءايميكاو داومل تاحبأ ةبئابرهكال	تاي راطبالو ةقئافال تافثكملل تاقينسنتل موكحم لئاسل ريفوت ةبيبرجتال	نراقمل رابتخال راركتلل ةلباق ةبعت فورظ ميديقت عسوتال تاساردو

ةملمعلال	تافصاومال
جتنم رصن ع مقرر	CX11
قيبطتال	60 ةلسلس تاي راطب ةقئافال تافثكملل
لباقال جتنم تاعافترال قيبطتال	مم H50-204
ةبعتال ةقد	$\pm 1\%$
ليدعتلل لبالق ةبعتال مجحو	لم 0-250
ةبعتال ءانأ غيرف تلاب	لاكساب وليك 98- قوف هيلع طافحل متي غيرف تلاب طغض
غيرف تلاب رصم	لاكساب وليك 98- قوف غيرف تلاب بيابانأ طحو أ ليمعل اهرفوي غيرف تلاب ءصم
اهب صومل غيرف تلاب ءصم ءعس	لاكساب وليك 98- قوف، ةنات/رتل 10
نيچورت نيلال طغض	لاكساب اجم ≥ 0.4
نيچورت نيلال بلطتم	تازافلل قودنص في لمعل زاغ عم قسستم نيچورت نيلال
زاغال كالهتسا	ةقئافال/دبعم رتم 0.2

معلومات	مواصفات
دورم	AC220V روطل يدا
ردقمة ااطا	طاو وليك 1
لمعلا ااطم	6
لمعلا طحم ليغشت	لدابتم لادات نود لقتسم لكش ب لمعلا طحم لك ليغشت ورايتخا نكمي
ةئبعلا رود	ةقيقد 12 دحاولا ةئبعلا رود بلطت
رود لكلا عسلا	رود لكلا ادحو 6
ليدعلا لةباقلا لمعلا ااداع	طغضلا تقو، طغضلا طغض، ةئبعلا راطنا تقو، ةئبعلا ممح، صنفنم الما غيرفتلا ةمقي، لياعلا غيرفتلا ةمقي، غيرفتلا تقو، طغضلا ريحت تقو
ةلمعلا لسلس	ةئبعلا لامتكا م، طغض و صنفنم غيرفت تارود، تيلورتلا لةئبعلا لياع غيرفت
فيطننلا فيطو	ةلودج الما بيابنالا طوطخ ةنايصل DMC فيطننلا فيطو
مامصلا لكه	ةصاخ راسنم الما ةئبلا ةئبلا ةئبلا تامامص
مامصلا دام	SUS316 و PTFE
نازخلا لصلو دام	أصلل مواقم ذالوف
موطخلا دام	لأتلل مواقم نيلىلى يلوب
ةلالا مسج دام	6 ةلسلس نم موي نمولأ ةكيبس
يامحلا وحيشرت	صاخ زازتما ماطنو لحارملا ددعت حيشرت
لمعلا طحم داغاب	مم 870 عافترالا × 450 صرعا × 900 لوطلا
لمعلا طحم ليافصلا نزولا	مك 160
مكحتلا قودن صرعا داغاب	مم 1500 عافترالا × مم 450 صرعا × مم 600 لوطلا
مكحتلا قودن صرعا نزولا	مك 80
ليامحلا نزولا ليالى	مك 330
بيكرتلا ةيصرأ لمح تابلطتم	0.3 ن/م^2 نىلغأ
لمعلا راجر	ةيؤئم ةجر 15-30
لمعلا وبوطر	ةبسنة وبوطر 30-80%
صيصختلا	ىرخأ جتنم تافصاوم صيصخت نكمي
قباطلا فيلقننلا تابلطتم	رتم 1.8 نىلغى ذلا تادعلا لىلقن عافترا ةاعارم بجي
قباطلا فيلقننلا تابلطتم ليلى	رتم 1.3 اقمعو، رتم 2 اعافتراو، رتم 1 نىلغى ال اصرع دعصملا رفو نأ بجي
بيكرتلا طيخت	اقبس م لمعلا ةشرو لىل عنصملا جراخ نم بيكرتلا ةقيرطو لىلقنلا راسم ديأت بجي