

قريغصلال ةيكي تامتو وال ةيشغل الال ط في فجت ةلآ رب تخم لل

رصن عل مقرر: TB07



ةمدقم

ةيكي تامتو وال ةيشغل الال ط في فجت ةلآ
ةلباق الال ط عرس عم ،رب تخم لل قريغصلال
،ةكامسلال ي قيقدم كحتو ،ل يدعتلل
في فجتو ،ةزكزلل غيرف التالاب تيبتو
بسانمو ، 130°C ل لصت ةراح ةجرب يراح
تارولبلالو كي ماريسلالو تاي راطبلالو ثا حبال
تازافلل قيدانص ي فيونانل ةيشغلالو
ةيشغلال ريضحتل ةمدقم تامل داومل تارب تخمو
قس تم لكشبو ةيلال ةراح تاجرب

دي زم ل فرعا

قيبطت ل	فصولا	ةيسيئرل ةدئافل
داوم ةيشغلأ ثا حبال تاي راطبلال	يلع ،مويثي لل ديح تافسوف لثم ،تاي راطبلال داوم طالام الالط هب مكحتم ل يراح ل في فجت التال لبق قئاقر زئاكلر	ي مكحتل او غيرف التالاب تيبتو لالو لي دعتلل ةلباق الال ط عرس معدت راركتلل لبال لكشبو باطقالا ةيشغلأ ريضحت ةراح ل ةجرب
ةيشغلال ريوط ةيفزل ةقيرل	حطسم ريرس يلع الال طل ماذختساب ةيفز ةيشغلأ تانيع ريضحت 130°C ل لصت في فجت فورطو	انثا ةيل معلال قاسنا دجومل نيخستل او الال طل ةكامس ي مكحتل نسحي ةيشغلالو ةبيكرتال ميقت
ةيشغلال ثا حبال ةيرولبلال	بسانم ةيرب تخم زئاكلر يلع ةيرولبلال داومل تالال ط قيبط ةيلال ةراح ل تاجرب تاذ ةيشغلال ثا حبال	لي دعتلل ةلباق الال طل ةكرح ةفاسمو كرحمب ةعوفدمل ةكرح ل رفوت تانيع ل ريضحت ي فام كحت
ةيشغلال ريوط ةصاخا ةيونانل	ةكرح بلطت ي التل ةصاخا ةيونانل ةيشغلال تايكرت ةجلالط ةكامسلل آقيقد اطبضو ةرقتسم الالط	يلع غيرف التالاب ةزكزلل تيبتو الال طل ي قيقدل مكحتل دئاسي ةريغصلال تاحاسم ل يلع براحتل انثا نيابت التال لي لقت
قودنصل لخال ةجلالط تازافلل	ةجدمل تادعمل لقن دغ تازافلل قودنصل لخال الال طل تاي لمع ةارجل لالاقتال ةرح رب	لمعل ةحاسم يلع طافحل عم ةموكحمل او اوالا ثا حبال ةمدمل لكيل ل معدني تازافلل قودنصل لخال
قئاقرل ريضحت ةيلالط	يلع يرخال زئاكلرل او مويثي مولال قئاقرو ساجنل قئاقر تيبتو حطسم ريرس يلع الال طل غيرف التالاب مويثي مولال ةحول	بنجت يلع دئاسي ةلوانم الال طل ةءافك ةعرسب اهتلازاو ةزكزلل عضو نسحي ةزكزلل هوش

ةمعل م	تافصاومل
جت نمل مقرر	TB07
الال طل ةقيرط	يودي الال طل الال طل نابض لثم يرخال سايق ةزهجأ يراي تخا رفوتو 100 ةيشغلأ قيبطت ةاداب دوزم ؛حطسم ريرس يلع الال ط طشاكل ةرفشبو
الال طل ةحاسم لي صقلال دحل	L200 × W100 mm
الال طل ةكرح ةفاسم طبض	سملل ةشاش لالال ن م رمتسم لكشبو طبضلل ةلباق
الال طل كرحم	كرحمب عوفدم
الال طل ةعرس طبض	سملل ةشاش لالال ن م رمتسم لكشبو طبضلل ةلباق
الال طل ةعرس	مويثي لل ديح تافسوف طالام لآ لثم ، 0-120 mm/s
غيرف التال ةحول	غيرف التالاب حطسم مويثي مولال ةحول
غيرف التال ةحول دا حبال	L230 mm × W130 mm × H30 mm
ةرفشال ةكامس طبض قاطن	0-5 mm. لي دعتلل ةلباق

معلم العمل	تفاصيل المواصفات
دقة الطول	$\pm 3 \mu\text{m}$
سرعة الاختبار	$1 \mu\text{m}$ دقيقة سرعة رش
نطاق درجة الحرارة	-130°C - درجة حرارة
نطاق درجة الحرارة	درجة الحرارة من $\pm 1^{\circ}\text{C}$
نطاق الجهد	220 V/50 Hz
القدرة	0.4 kW
الوزن	15 kg
أبعاد الجهاز	L375 mm × W225 mm × H190 mm
مميزات الجهاز	تتميز الجهاز بـ: سرعة الاختبار، دقة الاختبار، سهولة الاستخدام
توافق الجهاز مع المواصفات	توافق الجهاز مع المواصفات الدولية لاختبار المواد