

ةلاحال تاي راطبل يكي لوردي هال نخاسال طغضال ربتخم طغضال ي ف ي جمر رب مكحت ،ةجودزم نيخست ةقطنم ،ةبلصلال MY23 :رصنعل مقرر



ةمدقم

ثا حبال ةقدللا يلاع نخاس يكي لوردي ه سبكم
نيخستب زيمني ،ةبلصلال ةلاحال تاي راطب
ىلإ هتراح ةجرد لصت نيخستب لقتسم
ىلإ 0 نم ليدعتلل لباق طغض ،ةيؤم ةجرد 200
ليخست ،ةيجمر رب تالسلست 8 ،نط 15
سمل ةشاش ربع يلعلفالت قولا ي ف تانا ي
يلالام .امالاب طشن دي ربتو ،تاصوب 7 ساقم
،تاربتخملا ي ف ثحبالاو داوملا ريوطتل

ديزمل فرعا

ةمدلعملا	ةفصاوملا
ليدوملا	MY23
نيخستال حول مخرج	مم 500 × 500
ةردقمال نيخستال ةردق	(طاو 6000 × 2) طاوولي 12
نيخستال مكحت	نيخستب لقتسم يجر رب مكحت
ةراحال ةجرد قاطن	ةيؤم ةجرد 200 لىل ةطيلمال ةراحال ةجرد نم
ديربال ةقيرط	لواذملا دربم الامالاب ديرب
ليغشالت طغض قاطن	نط 15 لىل 0
طغضال مكحت ةقد	لمالكال سايقملا نم 1% ±
هتئبغت ةداعواو طغضالاب طاقتال	هتئبغت ةداعواو طغضالاب هتئبغت ةنايص
طغضال مكحت ةقيرط	لحارم 8 هب طاقتال او طغضال ي ف يجر رب مكحت
طغضال رصم	جدم يكي لوردي ه ماطن
خ (ةيراهنل ةاضال) حولللا صولخ	مم 60
مكحتال ةدحو	تاصوب 7 ساقم PID ةيجمر رب سمل ةشاش
جمانربال تازيم	USB ربع تانا يبال ريصتو ،يلعلفالت قولا ي ف تانا يبال ليخست ،ةيزيلجنللا ةغللاب هجاو
ةقاطل تابلطتم	زتره 50 / تلوو 400 ،راوطلال يثالث ددرتم رايت
ةمالسللا ةيامح	يئبغت ليغشت افايلا ةيلآ عم كباشت مباب
ةدهشال	CE ريياعم عم قفاوتم
ةيسيئاللا ةدحوال داغبا	مم 1300 عافترا × 750 قعم × 1250 ضرع
دعاسملا دربملا داغبا	مم 890 عافترا × 670 قعم × 470 ضرع