

معلومات	مواصفات
(معلومات البحث)	180 مم
سبب التلوث	60 مم
ليغش التلوث	300 ملل فراغ فراغ
تخزين التلوث	(تلفس التلوث طاو 3600 × 2) طاو 7200
طغض التلوث	مجموع التلوث باق التلوث ددع PID ، تاو 7 ، ساقم التلوث ساقم التلوث
بالتلوث	يغراخ التلوث صوي : التلوث تاو
معلومات	(بالتلوث ددع التلوث باق التلوث زتره 50 / تلف 380 AC أو زتره 50 / تلف 220 AC
(بالتلوث ددع التلوث باق التلوث زتره 50 / تلف 380 AC أو زتره 50 / تلف 220 AC	(بالتلوث ددع التلوث باق التلوث زتره 50 / تلف 380 AC أو زتره 50 / تلف 220 AC
(بالتلوث ددع التلوث باق التلوث زتره 50 / تلف 380 AC أو زتره 50 / تلف 220 AC	(بالتلوث ددع التلوث باق التلوث زتره 50 / تلف 380 AC أو زتره 50 / تلف 220 AC