


يـرـبـتـخـمـالـمـادـخـتـسـالـلـعـبـرـمـالـرـبـتـخـمـالـسـبـكـمـبـلـاق

PMS :رـصـنـعـالـمـقـر



ةـمـدـقـم

ةـسـوبـكـمـالـمـادـخـتـسـالـلـعـبـرـمـالـKINTEK بـلـاـوقـعـنـصـت
ذالـوـف .ةـقـدـبـةـدـحـومـةـيـطـيـرـشـتـانـيـعـيـرـبـتـخـمـالـ
يـلـاـثـم ،مـاـجـأـلـاـدـدـعـتـم ،نـيـتـم Cr12MoV
كـتـانـيـعـدـادـعـإـزـع .ةـيـلـمـعـمـالـتـاقـيـبـطـلـل
مـوـيـلـ!

دـيـزـمـالـفـرـعـا

رـاـطـلـا	PMS-A	PMS-B	PMS-C	PMS-D	PMS-E	PMS-F	PMS-G
ةـدـامـالـ	Cr12MoV						
ةـبـالـص لـاـجـدـالـ	HRC60-HRC62						
ةـنـيـعـالـمـجـح	3 × 3 × 3 / 4 × 4 / 5 × 5 / 6 × 6 / 8 × 8 / 10 × 10 مـم	12 × 12 × 12 / 15 × 15 / 16 × 16 / 18 × 18 / 20 × 20 مـم	22 × 22 × 22 / 25 × 25 × 25 / 30 × 30 مـم	32 × 32 × 32 / 35 × 35 / 40 × 40 مـم	50×50×60×60×60×70×70 مـم	81-150 مـم (بـنـاـج لـيـوـط)	151-200 مـم (بـنـاـج لـيـوـط)
قـمـع فـيـوـجـتـالـ	20 مـم	30 مـم	40 مـم	45 مـم	55/60/65 مـم	60 مـم	60 مـم
دـاعـبـأـلـا ةـجـرـاـخـالـ	φ 43 × 93 مـم	φ53×120 مـم	φ73×133 مـم	φ88×150 مـم	φ98×150mm/φ118×180mm/φ138×180mm	160 × 140 مـم	220 × 160 مـم
لـاـجـكـنـزـولـا	0.65	1.2	2.4	4.8	7.3/11.4/20	25 مـجـك - 40 مـجـك	45 مـجـك - 80 مـجـك

لـيـصـاـفـتـالـيـلـعـلـوـصـخـلـلـاـنـبـلـصـتـا .يـرـخـاـمـاـجـأـصـيـصـخـتـنـكـمـي