

تایرابط عمال س رابتخال ةیرارجل ةءاسإل رابتخا ةفرغ مویثیلل

DA05 :رصنعل مقرر



ةمدقم

عمال س رابتخال ةیرارجل ةءاسإل رابتخا ةفرغ ةجرد 150 یتح لیغشت عم مویثیلل تایرابط ءاوه قفدتو ، PID ماظن ب قیقد مكحتو ، ةیوئم میقیقتل ززم لكیهو ، ناخذل درط ماظنو ، یرسق جماربو تاربتخمل ای قوئوم لكشب ایالخل ةعمال سل تامیقیقت معدی امم ، جاتنإل ةدوج یریاعمل عم ةقفاوتمل واركتلل ةلباقل

دیزملا فرغ

قیبطلل	فصولا	ةسیئرلل ءئافل
ایالغ عمال س رابتخا ةدرفل 3C	ةجرد تیبتتو جردت فورط تحت ةعاسریرم 10 ن ملق ةیدرف 3C ةیرابط ایالغ نیخست ءدجم ءراح.	ةیرارجل ءباجتسلال راركتلل لباقلا میقیقتل معدی قیرجل مدغل ءبولطملا لوبقل یریاعم لكذ یف امم راجانال مدغو.
تایرابط مزح میقیقت 3C	ةعاسریرم 10 ن ملق ءدجم 3C تایرابط مزح یل ءبقرلل ءعضاخ نیخست تارابتخا ءارح.	ةعمال سل صخفل ءطخالمل ءلباقو ءاوتحم ءئی رفوی ءمزحل یوتسم یلغ.
ءءاهشل ریضحتل مویثیلل تایرابط	نیخستل لكذ یف امم ، UL 2054 و UL 1642 تاءارح ءبطلترملا نیخستل فورط جاتنإل ءاعإ قیقق 10 ءدمل تیبتتوالو ةیوئم ءجرد 150 یل.	تانیعل ءاعإ یلغ ءدوجللو ءسدنهل قرف ءعاسی ءیسرلل ءءاهشل لامغ لبق ءاڈال ن ققحتللو.
تایرابط رابتخا ءلومحمل ءزهال	یف امم ، لمالكلا ب ءنوحشملا ایالغل یلغ IEC 62133-2012 نیخستل فیرعت فلم قیبطت ءجرد 2 ± ةیوئم ءجرد 130 یل ءقیقءةیوئم ءجرد 2 ± ءقیقءةیوئم تارح 5 رادقمب عافترا لكذ قیقق 10 ءدمل تیبتتو ةیوئم.	تامیقیقتل ءرارجل ءجردل ءبقرلل ءعضاخ ءضرعت رفوی ءلومحمل ءزهال تایرابط عمال س.
رجل ایالغ جاتنإل ءیغانصل ایالغللو	IEC 62619 و IEC 62660 تابطلطم عم ةقفاوتمل ةیرارجل ةعمال سل تاقیقیقت معد.	ایئرمل ءلیغشتو ، ءمربلل ءلباق ءمكحت رفوی تاجبال لمع ریسرل یرسق ءاوه قفدتو ، تانایلل لمطنم.
ریوطتو جاتنإل تایرابط	تحت عینصتلت تارییغتو ، ءیاعمل تاییجی تارترساو ، داوملاو ، ایالغل تامیمصت ءنراقم ءتبات ءعفترم ءراح ءجرد فورط.	یف ءعاسیو تارابتخال نیب ءنراقمل ءیناكم نیخس ریوطتلت ن م ركبم تقو یف ةیرارجل رطاخل دیجت.
لیلجل ءدوجل نامض لشل	ءضاخل نیخستلت امءختساب جاتنإل تاعفء عافءل ءخا وأ ءیعیبطل ریغ تانیعل صخف ناخذل درطو ءبقرلل.	معدو كولسل قیثوتل ءیوق رابتخا ءصنم رفوی ءیجیصحتلت تاءارحل تارارق.

ءملعل	تافصاومل
جتنمل رصنع مقرر	DA05
یساسال امءختسلال	ةیرابط عمال س ءاڈا میقیقتل نیخستلت تارابتخاو یرارجل نرفل رابتخا
قیبطللل ءلباقل تانیعل	ةعاسریرم 10 ن ملق 3C تایرابط مزح وأ ءدرفل 3C ایالغ
ءبولطملا یریاعمل	UL 1642; UL 2054; IEC 62133-2012; IEC 62660; IEC 62619
ةیلءال ءفرغل ءاعبأ	مم 780 عافءترال × مم 500 قمعغل × مم 600 ضرعل
ةیجراخل ءاعبأ	ئیءنل میمصتل ءاعبأ قبطنت ؛ مم 1620 عافءترال × 1250 قمعغل × 940 ضرعل
رابتخال ءقطنم	ءءاو ءلقتسم رابتخا ءقطنم
مكحتل ءدجو ءقوم	زءهال قوف عقت
مكحتل ءدجو ءهجو	PLC سمل ءشاشب مكحت ماظن
ةیلءال ءفرغل ءام	ءسكاع ءیءهون ءسملب SUS304 اءصلل مواقم ءالوف

[illegible]