

تاذ مويثي لل تاي راطبل يبنجالاويولعلا متخلال ةلآ (Pouch) نرمال فالغل

RB24 :رصنعلا مقر



ةمدقم

تاي راطبل يبنجالاويولعلا متخلال ةلآ رفوت
الباقاً امكحت نرمال فالغل تاذ مويثي لل
،تيقوتلاو طغضلاو ةراحلا ةجرد في ليدعتلا
فيظن متخن امضلا ةيساحن نيخست سوؤرم
في كيتسالبلاو موينمولال ملي فل قستمو
ربتختملاب ايلخل عي نصت لمع ريس

ديزمل فرعا

قيبطتلا	فصولا	ةيسيئرلا ةدئافلا
تاذ مويثي لل تاي راطبل يولعلا متخلال نرمال فالغل	متخلال قيسنت كلذ في امب ،نرمال فالغل ايلخل ةيولعلا ةفاحلا متخي مم. 200 نيوكت في زاغل سكي عم دحمل يولعلا	ملي في جمدل يئاوهلا طغضلاو نيخستلا في جمدل ةيدخلال ةفاح دنع كيتسالبلاو موينمولال
مويثي لل تاي راطبل يبنجالاويولعلا متخلال نرمال فالغل تاذ	متخلال تافصاوم نمض نرمال فالغل ايلخل ةيولعلا ةفاحلا متخي مم. 200 نيوكتلا قبطتلا يبنجالاويولعلا	بالق ريغت يلى ةفاحلا نود ةدحومو ةحطسم متخلال جتني يبنجالاويولعلا متخلال
في تاي راطبل ايلخل عي متخت ربتختملاب	عضي نأ دعب ربتختملاب ايلخل عي نصت في يوديلا متخلال تاوطخ مغي متخلال سوؤرم تحت ةيولعلا لغلشمل	ةرود في ارشاماً امكحت لغلشمل مدقل احافم طيشنت جمني متخلال
ريوطتلاو تحبلا تاي لم ريوطت تاي راطبل	ضرعو ،ةفاحلا عضموم ،متخلال تقوو ،طغضلاو ،ةراحلا ةجرد ليدعت مغي ددحمل يولعلا تاي لم ريوطت	ملي في تابلطتلا اقافو ةيولعلا ريغام طبضب حمسي فالغل ةفاحو كيتسالبلاو موينمولال
موينمولال ملي في ليدعتلا كيتسالبلاو	وحن ملي في ليدعتلا تاي راطبل يبنجالاويولعلا متخلال سوؤرم لال نمرحلا قبطي طغضلاو جمدل لبق ةرصنم هبش ةفاح	بيدعتلا ةفاحو دنع رشاملا ريغام ليدعتلا مديتسي ريغام ليدعتلا
ايلخل تاقيسنت عم لماعلا ةريغتملا نرمال فالغل	طيسي ليدعت عم ةفاحلا تاي راطبل تاجتنت تافصاوم بغوتسي	لادبتسا واطبب نود يبنجالاويولعلا متخلال لامعاب حمسي متخلال سوؤرم
هي مكيحتملا متخلال ضرع ةفاحلا	2-10 نمرحلا ليدعتلا ةفاحلا ضرعو 0.4 ± مم 5 يسايل متخلال ضرع مغي متخلال نيكس لادبتسا لال نمرحلا ضرعو رفوت عم ،مم	ددحمل فالغل ةفاح ميمصت عم متخلال فيرعت فلم يذاخي
ددرتلا يلاي ربتختملاب	يلعلا ةحاسلا في ةرود 400 غلبت ءاوهلا لمعت ليدعتلا ةرغست لمعلا للقلا	ابلطم ةرودلا ةيجانتلا نوكت تاي ربتختملاب متخلال طاشن مغي ةيولعلا ءاوهلا

ةمدل	RB24-200	RB24-300
ةفاحلا تافصاوملا	سيك كلذ في امب) مم 180 يولعلا متخت ؛ مم 180 ≤ يبنجالاويولعلا (زاغل)	/
متخلال نيكس لوط	مم 200	مم 300
زاغل سكي ةفاحلا ضرع	مم 15-90	مم 15-90
متخلال ضرع	نيكس لادبتسا ؛ (ايلخل لال لبق مم 10 ± 0.4 مم 5 يسايل يولعلا متخلال ضرع	نيكس لادبتسا ؛ (ايلخل لال لبق مم 10 ± 0.4 مم 5 يسايل يولعلا متخلال ضرع
يبنجالاويولعلا متخلال ةفاحلا ءامس	موينمولال ملي في ءامس بسح) رتموريك 300 ± 60 (كيتسالبلاو)	موينمولال ملي في ءامس بسح) رتموريك 300 ± 60 (كيتسالبلاو)
ةيولعلا ةرودلا متخت ةفاحلا ءامس	موينمولال ملي في ءامس بسح) رتموريك 700 ± 200 (كيتسالبلاو)	موينمولال ملي في ءامس بسح) رتموريك 700 ± 200 (كيتسالبلاو)
ريغاملا متخلال ةراحلا ةجرد	ةراحلا ةجرد طبب متي) ةيولعلا ةرود 250 ± (ةرغلا)	ةراحلا ةجرد طبب متي) ةيولعلا ةرود 250 ± (ةرغلا)

معلومات	RB24-200	RB24-300
دقة التحريك في المحاور الثلاثة	± 2 ميكرومتر	± 2 ميكرومتر
مساحة العمل المتاحة في المحاور الثلاثة	1~5±0.4 مم	1~5±0.4 مم
معدل التحريك	(لديتلة المحاور الثلاثة 0-99) 2-3 ثوانٍ في الثانية	(لديتلة المحاور الثلاثة 0-99) 2-3 ثوانٍ في الثانية
معدل التحريك في المحاور الثلاثة	رتم وركبي <15 مم/ثانية في اتجاه المحاور الثلاثة	رتم وركبي <15 مم/ثانية في اتجاه المحاور الثلاثة
طاقة المحرك	5W/سم ² ك 7	5W/سم ² ك 8
أقصى سرعة في المحاور الثلاثة	≥400 دورة/دقيقة	≥400 دورة/دقيقة
تقنية التحكم	AC220V/50Hz	AC220V/50Hz
تقنية التحكم	1 طاولتي	0.5 طاولتي
الحد الأقصى للحمل	480 مم عمق التحريك × 330 مم عرض التحريك × 430 مم طول التحريك	480 مم عمق التحريك × 430 مم عرض التحريك × 500 مم طول التحريك
تعدد المحاور	35 محك	50 محك
معلومات إضافية	تتميز بالتحريك في المحاور الثلاثة في وقت واحد وارتفاع الدقة	تتميز بالتحريك في المحاور الثلاثة في وقت واحد وارتفاع الدقة
دوام المحرك	دوام المحرك في المحاور الثلاثة	دوام المحرك في المحاور الثلاثة
لديتلة المحاور الثلاثة	لديتلة المحاور الثلاثة في وقت واحد	لديتلة المحاور الثلاثة في وقت واحد
الحد الأقصى للحمل	يسمح بالحمل الثقيل في المحاور الثلاثة	يسمح بالحمل الثقيل في المحاور الثلاثة