

400 ن ط 10 ة ر ا ر ح ل ا ق ئ ا ف ر ب ت خ م ل ل ي ك ي ت ا م و ت و ا ي ر ا ر ح س ب ك م
م م 300X300 ة ي و ئ م ة ج ر د
XP91 : ر ص ن ع ل م ق ر ر

ةمدقم



يكي تا م و ت و أ ل ا ي ر ا ر ح ل ا س ب ك م ل ا ف ش ت ك ا
ل ص ت ة ق ئ ا ف ة ر ا ر ح ع م ن ا ن ط أ 10 ة ع س ر ب ت خ م ل ل
م م 300x300 م ح ح ب ن ي ح و ل و ة ي و ئ م ة ج ر د 400 ل ا
و ه ف ، ت ا ر م ي ل و ب ل ل ة م د ق ت م ل ا ة ج ل ا ع م ل ل ي ل ا ث م
أ م ك ح ت و ط غ ض ل ا ي ف ا ي ح م ر ب أ م ك ح ت ر ف و ي
P I D ر ب ع ن ي ح و ل ل ا ة ر ا ر ح ة ج ر د ي ف أ ل ق ت س م
ف ش ك ت س ا . ة ق ي ق د ج ئ ا ت ن ل ع ل ل و ص ح ل ل
ة ل م ا ك ل ا ن ت ع و م ح م .

ديزمل فرعا

[illegible]

رأي عمال	مفصلا وعمال
لي دومال	XP91
مصقالات طغصا	(ننوي نولي ك 100) نانطأ 10
طغصا في مكحالت	قالطاو، تابات، لحرمال ددتم يكي تاموتوأ طغص، يجرب
لمغلا ةراح ةجر	هيؤم ةجر 400 لى لة رغال ةراح ةجر ن م
نيخستالت في مكحالت	ديربت/عقن/يجيردت نيخست ةجر ربم عم نيخ لول PID لقتسم مكحت
نيخستالت ةوق	طاو 3500
حولل محح	م م 300 x 300
ةحتفالت / راهالت ةحتف	م م 60
ديربتال ةقيرط	رفوتم يراي تخا صصخم دربم؛ ةل وادتمال هاي مالاب ديرب

رأي عملي	هفص او عمل
هقاطل ا ردص م	(ةدحت مل اناي ال ول ل يساي ق زتره 60) روطل ا يداج ا زتره 50/60 ، تلوف 220-240 ددرتم رايت
م (را×ع×ط) داعبالا	مم 400 × 490 × 580
يفاصل ا نزول ا	مك 280