

غارفلا تحت تيلورتكلال ةئبعتل ةلمكتم ةلآ تافثكملاو ةبقيقلا ايلخل قبسملا متخللاو ،ببيطرتلاو ةقئافلا

JZ13 :رصنعل مقرر



ةمدقم

ةئبعتل ةلمكتملا انتلآ فشتكا متخللاو ،ببيطرتلاو ،غارفلا تحت تيلورتكلال ايلخل عيجمحتل ةقذب ةممصملا ،قبسملا امم ،ةقئافلا تافثكملاو (Pouch Cell) ةبقيقلا امتخو ،امكحم اراشتلاو ،ةققيقد تاخرج رفوي ةفاجلا ةفرغل فورظ لظي فادحوم اي راح ةمراصل.

ديزملل فرع

قبيطتلا	فصولا	ةيسيئرلا ةقئافلا
ايلخل ريوطتلاو تحتلا ةبقيقلا نوي مويتيللا	ايلخل جذامن فاوللل قبسم متخو غارفلا تحت ةققيقد ةئبعت ةبقيقلا ةبلصللا ةلخالو نوي مويتيللا	ادحوم اببيطرت نمضي وةينيبل تاغارفل نوكت عنمي تاقبطل ةدعتم باطقالا ماوكا ربع تيلورتكلال
ةقئافلا تافثكملا عيمنت	قبسملا متخللاو ،غارفلا تحت ببيطرتلاو ،تيلورتكلال حنق (EDLCs) ةئبهرلكلا ةجوزملا ةقبطلا تافثكملا	ءحاسملا تاذ طشنملا نوبركللا باطقالا ةعربب ةببشت ةققيقدل لصاوفلا مالفا ب رارضلا نود ةيلعلا ةيحطسلا ةيماسملا
قاطنل علل تايراطبلا عيجمت ببيطرت	ةصصختملا ةبقيقلا ايلخل نم ةطسومت يلل ةريغص تاغفد عيمنت ناريطل ةزهجاو ،ةببطل ةزهجالا ،ةيكال ةستالا تيلورتكلال	نم للقي امم ،ةدحاو ةطحم ي ةيويح عيجمت تايلمع ثالجم دي جاتلا ةرود تاقواو ةلامعلا فيلالكا
تابيكرت رابتعا ةديجلا تيلورتكلال	ةيمالهللاو ،دهجلا ةيلعلا ةمدقتملا تيلورتكلال يكم عيمنت ةيبيطرتلاو تافاضملاو ،ةنيويالاو	ةمواقم لئوسلل ةسمالم اعرجا م $\pm 1\%$ ةيمج ةيراركت رفوي لئوسلا للحتو ثولتلا عنمي امم ةيئاي ميكي
ءايميكلاو نوي مويدوص ةلبلا	نوي مويدوص جذامن قبسم فيلغل غارفلا تحت موكم ببيطرت ةئشانلا ةبقيقلا تيربك مويتيللو ،نوي كنزوا	ليغشتلا دنن طيخملا نيجسكاللاو ةبوطرلل ضرعتلا عنمي لملخال زاغلا تاذ تازافلل قيديانص فرغ لخاد
تحت تازاغلا ةلارلا تاسرلا ةئبعتلا دعب غارفلا	يرودلا راشنتالا نيسحتو غارفلا تحت راشنتالا ةرفت ديومت ةفاتكلا ةيلعلا ةكيسملا تايراطبلا باطقالا	يرصب ققحت ريفوت عم تيلورتكلال راشنتالا تاسرلا عرسي ةجدملا ةبقارملا ةذفان لالخال نم رشابم

تافصاوملا ةلمع	(JZ13) قاطنلا / ةميقل
يساسالا زارطل مقرر	JZ13
يساسالا فيطوطلا لمكتملا	قبسم ي راح متخ ،غارفلا تحت راشنتالا ،غارفلا تحت ةئبعت
قبيطتلا ةلباقلا ايلخال داغاب	م 0-15 :كمسل :م 20-190 :رضعلا :م 20-190 :لوطلا
ةيمجمل تاغرجلا قاطن	(سايقل ةخضم ربع نيوكتلل لباق) رتل 3 - ل 0.2
ةلكلا تاغرج ةعس	(سايقل ةخضم ربع نيوكتلل لباق) مج 3 - 0.2
تيلورتكلال حنق ةق	$\pm 1\%$
عيزوتلا عيمنت ةعرس	(رارمتساب ليديتلل ةلباق) ةينات/ل 6 يلل لصت
م (عرجم/لحدم) لئوسلا دنفان	ةئاي ميكيلا داوملل ةمواقم م 6 ببيبانا ةهجاو
متخللا سار ليغشت راح ةج	ايمقرر ليديتلل ةلباق) ةيؤم ةج 250 يلل طيخملا ةراجلا ةج 2 نم
ةراجلا ةج 2 في مكحتلا ةق	ةيؤم ةج 2 $\pm$
يرارجل متخللا طغص قاطن	(مطنملا ربع رارمتساب ليديتلل لباق) م/سم ² 5 - 0

تفاصيل المنتج	(Z13) قاطن / مقياس
يتميز بالمتانة والقوة	أقصى سرعة تشغيل 0 - 99
يسهل الصيانة	(بالميلاد) صيانة بسيطة (م 0.4 ± 5)
متعدد الاستخدامات	م 190
متعدد الاستخدامات	م 200
متعدد الاستخدامات	رتموركي 15 < ينطبق أي ينطبق مع متطلبات
(نوع / لوائح السلامة)	SUS316 و SUS304 أصدل مواضع دالوف
غرفة تبريد	للتبريد، مقاومة للحريق، مقاومة للحريق
متعدد الاستخدامات	يتميز بالمتانة والقوة
لدينا	تقنية حديثة، مقاومة للحريق، مقاومة للحريق
متعدد الاستخدامات	سلسلة من HMI، PLC، أجهزة التحكم في درجة الحرارة
تحتوي على	(تأثير 0.6) تأثيرات في وسط العمل، تأثير 300 تحت ضغط
متعدد الاستخدامات	يصلح لك، تأثير 1.0، رطوبة، زهره 50، تأثير 220 دترم راي
تعدد الاستخدامات	م 800 غلاف الرمال × م 620 عرض × م 600 لوط
متعدد الاستخدامات	م 95