

قالب إال و قسمل قالب إال و فوقولل ءاول غي رقت ءآ ةبي قح ل ايراطبلل (دحاو ي ف ناثا) يبنال ةيناو سأل

RB34 : رصنل مقرر



ةمدقم

قسمل قالب إال و فوقولل ءاول غي رقت ءآ
تيلوركلل نحل يبنال قالب إال و
ةصاخ عم، ءيناو سأل و ءبي قح ل ايراطبلل
لباق طغضو، غي رقتل ايراطبلل قالب إال
مكحتو، ثوكم تقوو، ءراح ءردو، ليدعتل
عم قفاوتو، PLC سملل لمعت ءشاشب
تبات لمع ريس نامضل تازافقل قودنص
جاتنل و ربتمل ي ف ايراطبلل ءي مچتل
بي رچتل.

ديزل فرع

قبيطتل	فصولا	ةسيئرل ءائفال
ةيراطبلل تيلوركلل ءبعت ةبي قح ل	تيلوركلل نكمي ثحب تيلوركلل نحل دعب موكحم ل فوقولل و غارفل بحس قبطي باطقأل ءموك عم لملك لكشب جامدنال و لاصلال	تيلوركلل لاقاسا رتكلأ اصصما مءدي ةبي قح ل قالب إال
غي رقتل قالب إال و ةبي قح ل	قسمل ايراطبلل قالب إال موقيو كيتسالبال و موي نم لال فيلغت نم قبيطتل زاغل ليزي فوقولل ءلرم دعب يءاول	ةلمع ي ف قالب إال و ءاول ءلارنا يبن عمجي راركلل ءلباقو ءموكحم
ةيراطبلل تيلوركلل ءلعم ةيناو سأل	بطلتت ثحب ءيناو سأل ايلال ءلعل ءبعتل ءايلعم ءانثا تيلوركلل لاقاسا مءدي ءموكحم غي رقت فورط	ءانثا ءلعم ل قاسا نيسحت ي ف دءاسي ربتمل ي ف ايلال ريسحت
ي ف ريوطتل و ثحب موي ثل ايراطبلل	تاقيسننل ثوكم ل تقوو، غي رقتل و طغضال و ءراح ءردل ليدعتل ءلباق تاملعم رفوي ةلمعل نيسحتو ءبي رچتل ايلال	قالب إال فورطل ءموكحم ءراقم بحس ي تيلوركلل فوقوو
قودنص ي ف ايراطبلل ءي مچت تازافقل	قودنص لءال لمءلاب سيسيئرل زاغلل مكحتل قودنصو لصفنم ل زاغل بيترت حمسي ءيناو سأل ءقاط رءصمك تازافقل قودنص صاخا لمعل زاغ مءختساب تازافقل	غي مچتل لمع ريس عم قفاوتل يلع طفاحي موكحم ل يولل قالب إال ي ف
بي رچتل جاتنل ايراطبلل	قالب إال تارودل PLC سملل ءشاشب مكحت رصانع لال نمل ءلغششتو جاتنل لال طخ يلع ءعضو نكمي ءرركم قسمل	ليدعتل ءلباقو ءمءم ءاءعم رفوي ةلمعل ءحص نم قحقل و ءسوتل
ءاومل و ءي مءال ءلحبال ةمدقم	تاملعم بطلتت ي ف ءاومل ءاا ب تاربتخم و تاعمالج ي ف ايراطبلل ءي نصت تاسارد مءدي نرم ايلال ريسحت	ءلباقل ثحب ل ءاءال ءلمع ءصنم رفوي راركلل

ةلمعل	ءافصاومل
جتنم رصن مقرر	RB34
جتنم ءفيطو	ةبي قح ل ايراطبلل تيلوركلل لاقاسا مءدي؛ ءبي قح ل ايراطبلل قسمل ايراطبلل و غارفل بحس، غي رقتل تيلوركلل فوقو ةيناو سأل
قالب إال سآر ءدام	ساحن
قالب إال سآر ءراح ءرد	ليدعتل ءلباق، ءي ءم ءرد 250 ل ءفرغل ءراح ءرد نم
ءراح ءرد ي ف مكحتل ءق	ءي ءم ءرد ± 2
ايراطبلل قالب إال طغض	ليدعتل للاق، 2م/س/ك 8 ل 0
ايراطبلل قالب إال تقو	ليدعتل للاق، ءينات 99 ل 0

تفاصيل المواصفات	معلومات العامة
يُرخّأ ضوء صي صحت نكمي؛ مم 5	قالغ إلإ ةفاح صرع
مم 200	قالغ إلإ ني كس لوط
° ادجوم جتانللا قالغ إلإ نوكي ، ةي وئيم ةجرد 200 ةرارح ةجردو لالكساب احيي مم 0.6 دنن قالغ إلإ سَأر ءاوه طغض ، تاقبطللا يثالث ينيوبرك خسن قرو ع	قالغ إلإ سَأر يزاوت
قالغ إلإ لكل طوغصم الم زاغلإ نم رتل 0.2 ي لواح	ءاوه ل كالهتسا
ءعاس/ءرود 180 ≥	يئاوه ل ليغشتلا ةعرس
طاو 250 نيخست بوبنَأ	نيخستل رصنع
نيخستل ءانثَأ طاو وليك 0.5 ي لواح	نيخستل ةقاط كالهتسا
زتره 50 / تلوف 220	يئابرهك لادام إلإ
لاكساب احيي مم 0.6 ي ل 0.4	طوغصم الم ءاوه ل رصم
تازافقلل قودنص لخد مدختسم الم لمغلإ زاغ سفن ةناو طسألا ةقاط رصم مدختسي نَأ بجي ، تازافقلل قودنص لخد مادختسإلا دنن	قودنص زاغ تابلطتم تازافقلل
يترتشم الم لبق نم اهريفوت متي غيرفتل ةخضم ؛ لالكساب وليك 95- قوف ام ي ل لي صي نَأ نكمي	غيرفتل يوتسم
ليدعتلل لباق ، ةينات 9999 ي ل 0	فوقولل تقو
ليدعتلل لباق	فوقولل طغض
موي نم ولألا كئابس	ةفرغل ةدام
° لي ليكيه ةيوقو لكأتلل ةمواقم	ةفرغل اصئاصخ
مم 640 عافترا × مم 360 ضرع × مم 510 لوط	ةنيكام الم مسق داغبا
مم 260 عافترا × مم 400 ضرع × مم 450 لوط	مكحتل قودنص داغبا يئابرهك ل
مك 60 ي لواح	نزول
سملل ل لمعت ةشاش ي ل ةفاضلإاب PLC	مكحتل امطن
يئابرهك مكحت قودنص و ةلصفنم ةيسيئر ةنيكام	ةنيكام ل نيوك
يئاوه ةناو طسألا كرحم	قالغ إلإ سَأر كرحم
ناتيطخ هيجوت اتبلج	قالغ إلإ سَأر هيجوت
ةفرغل تارييغت ةبقارمل ةفافش صرع ةذفان	ةفرل بيترت
ةددعتم ةرود تاي لمع رفوت	ةرودل ةفيطو