

هي سارلا فيناو طسأل تاي راطبلا زح ةلآ

GC07 :رصنعلا مقرر



ةمدقم

زحل ةقدلا ةلآ ةلآ هذه ميمصت مت
عيمجتل اصيصخ فيناو طسأل تاي راطبلا
،قمعلا فيف ادحوم امكحت رفوت ثيح ،ايالخال
ةلباق سمللاب لمعت ةشاش ربع اليفغشتو
اهلعجي امم ،تاودال ةلآ ةناتمو ،عجمربلل
طوطخو ،تاي راطبلا ثا حبا تاربتخمل ةلآ
عي نعت قفارمو ،ةيبي رجتلا جاتنإل
قيقتح لىل عست يتلا ةقئافلا تافتكملا
تاي لمعلا في ةقئاف ةقد

ديزمل فرعا

قيبطتلا	فصولا	ةيسيئرلا ةقئافلا
تاي راطبلا ريوطتلاو ثحبتلا نوي اموي ثيللا	لبق ةلآ ةلآ ةلآ ةلآ ةلآ ةلآ ي.ئاهنلا ةلآ ةلآ ةلآ ةلآ	ةلآ ةلآ ةلآ ةلآ ةلآ ةلآ ةلآ ةلآ ةلآ ةلآ ةلآ ةلآ
ةلآ ةلآ ةلآ ةلآ ةلآ يبي رجتلا قاطن لىل	تاقيسي نعت نم ةطسوت لىل ةلآ ةلآ ةلآ ةلآ ةلآ	ةقد عم ةلآ ةلآ ةلآ ةلآ ةلآ ةلآ ةلآ ةلآ
ةقئافلا تافتكملا عي نعت موي مولال نم	ناردجلا تاذ موي مولال نم ةلآ ةلآ ةلآ ةلآ ةلآ	موي مولال ةلآ ةلآ ةلآ ةلآ ةلآ ةلآ ةلآ
ةلآ ةلآ ةلآ ةلآ ةلآ مجم ةلآ ةلآ	لكلذ في امم ،مجم ةلآ ةلآ ةلآ ةلآ ةلآ ةلآ	ةلآ ةلآ ةلآ ةلآ ةلآ ةلآ ةلآ ةلآ ةلآ ةلآ
نوي اموي دوص الال جدام ةلآ ةلآ ةلآ	لكلذ في امم ،مجم ةلآ ةلآ ةلآ ةلآ ةلآ ةلآ	تايوتسم ةلآ ةلآ ةلآ ةلآ ةلآ ةلآ ةلآ
ةلآ ةلآ ةلآ ةلآ ةلآ يبي رجتلا قاطن لىل	فرعلا في ةلآ ةلآ ةلآ ةلآ ةلآ ةلآ ةلآ	انم اليفغشت ةلآ ةلآ ةلآ ةلآ ةلآ ةلآ

ةلمعلا	تافصولا (GC07)
جتنم رصنع مقرر	GC07
لمعلا ةطق لىل ممت	يسار
زحل قمع قاطن	1.2 - 2.0 مم (لباق)
زحل ضرع قاطن	1.1 - 1.5 مم (ةلآ)
عني نعت ةقد	±0.1 مم
عطقلا ةرفش ةمدخ رمع	ةلآ 1,000,000 >
ةلآ ةلآ ةلآ	ةلآ ةلآ ةلآ 400 لىل لىل
يساسال ةلآ ةلآ	م 30 لىل ةلآ ةلآ ةلآ
ةلآ ةلآ ةلآ	ةلآ ةلآ ةلآ 32700 و 4680
مجم ةلآ	سمللاب لمعت ةشاش ةلآ (PLC)
ليغشتلا ةلآ رصم	زتره 220 / ةلآ
رذملا ةلآ ةلآ	طاو 200

هملعملل	تافصاومل (GC07)
بولطملا ءاوهلا طغض	لاكساب اجم 0.5 - 0.7
عافترا × صرع × لوط) تادعلملا داعبأ	مم 420 × 370 × 550
تادعلملل يفاصللا نزول	مك 50